

Informazione prodotto

61 01 200

Tronchese con taglienti frontali per bulloni

A grande forza di taglio



- Robusto, compatto, confortevole
- Maggiore capacità di taglio con minor sforzo e migliore maneggevolezza rispetto alle tradizionali pinze a leva con taglio frontale
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- Forgiata
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

| | |
|------------|-------------------------------|
| Art. No. | 61 01 200 |
| EAN | 4003773033172 |
| Esecuzione | bonderizzata nera |
| Testa | pulita |
| Manici | rivestiti in resina sintetica |
| peso | 435 g |
| Dimensioni | 200 x 45 x 15 mm |

Technische Attribute

| | |
|---|------------|
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 4,0 mm |
| Valori di taglio filo duro (diametro) | Ø 3,5 mm |
| Valori di taglio filo armonico (diametro) | Ø 3,0 mm |
| Valori di taglio filo dolce (diametro) | Ø 1 – 6 mm |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040302 |
| ETIM 5.0 | EC002222 |
| ETIM 6.0 | EC002222 |
| proficl@ss 6.0 | AAA947c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112117 |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



Taglio quasi raso di bulloni, chiodi etc.

