

Informazione prodotto

78 71 125

Electronic Super Knips®

DIN ISO 9654



- Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
- Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura
- Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sporgenti da Ø 0,2 mm
- Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti controllato per un taglio ultrapreciso anche dei fili metallici più sottili e per una lunga durata
- Articolazione con rivetto in acciaio legato
- Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano
- Con molla di ritorno e delimitazione di apertura
- Con dispositivo di tenuta del frammento reciso - nessun rischio di distacco delle sezioni di filo metallico
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- Acciaio speciale per utensili, testa brunita

Art. No.	78 71 125
EAN	4003773043799
Esecuzione	brunita
Testa	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	57 g
Dimensioni	125 x 48 x 48 mm
Norma	DIN ISO 9654

Technische Attribute

Forma	7
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 1,2 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 0,2 – 1,6 mm
	9 mm
	7,5 mm
Larghezza testa	13,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112149

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

