



582E

Codice articolo: 582E

Tronchese con taglio in punta – testa stretta angolata



Adatta per lavori su circuiti stampati, connessioni di componenti; può essere usata per applicazioni a 90° e 180°.



source images

Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre

Weller Erem Series 500 Micro rappresenta una gamma completa di tronchesi di precisione di medie dimensioni, caratterizzati da un'elevata robustezza e da un'ampia varietà di forme della testa. I tronchesi sono realizzati in acciaio per utensili di qualità superiore. I bordi di taglio sono caratterizzati da una durezza Rockwell pari a 63-65 HRc. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

	Type	Type of Cut	Cutting Capacity
Series 500 Medium			mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Inch .001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	512N	Semi Flush	
	512E	Semi Flush	
	599T	Semi Flush / Carbide	
	522N	Flush	
	599E	Flush	
	532N	Super Full Flush	
	576TX1	Flush / Carbide	
	503E	Flush	
	503ETST 30°	Flush / Carbide	
	504AE	Flush	
	555E 35°	Flush	
	572E 40°	Flush	
	582E 45°	Flush	
	593AE 30°	Flush	
	575E 45°	Flush	
	592E	Flush	
	792E	Super Full Flush	
	576TX	Flush / Carbide	
	570E	Flush	
	573E	Flush	for vertical tip cutting





Technical Data

Lunghezza mm	115
Lunghezza dei taglienti mm	6
Larghezza testa mm	11
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	26
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	2.399
Lunghezza dei taglienti pollici	0.236
Larghezza testa pollici	0.433
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	1.024
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 0,6
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 1,3
Lunghezza pollici	4.528
Peso in g	68
Applicazioni Erem	Microelettronica