




670E

Codice articolo: 670E

Tronchese con taglio in punta – testa dritta corta alleggerita



Adatta al taglio di SMD e contatti per micro package.



[source images](#)

Il taglio perfetto - forti, taglienti e precisi - sempre

Weller Erem Series 600 Micro rappresenta una gamma di tronchesi di precisione in miniatura che offre un'ampia varietà di forme della testa, in modo da accedere facilmente a zone difficili da raggiungere. Questi micro tronchesi sono ideali per SMD e conduttori (670EP, 670EPF). I tronchesi sono realizzati in acciaio per utensili di qualità superiore, e dotati di bordi taglienti con una durezza pari a 63-65HRC. I tronchesi di precisione presentano una superficie non riflettente e sono, inoltre, a prova di ESD e riaffilabili.

Type Type of Cut Cutting Capacity

Series 600 Micro & 2600

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

	612N 2612N	Semi Flush	0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	622N 2622N	Flush	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	622TX	Flush / Carbide	0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	632N 2632N	Super Full Flush	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	622NA	Flush	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	622NB 2622NB	Flush	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	676E	Flush	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	776E	Super Full Flush	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	632NCF	Super Full Flush	only for soft materials: silicone, rubber...
	670E	Flush	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	670EP	Flush	0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
	670EPF	Flush	for micro pitches under 0,5 mm





Technical Data

Lunghezza mm	110
Lunghezza dei taglienti mm	3.6
Larghezza testa mm	9
Spessore testa mm	6
Lunghezza testa mm	18
Capacità di taglio max - Filo duro mm	---
Peso in oz	1.693
Lunghezza dei taglienti pollici	0.142
Larghezza testa pollici	0.354
Spessore testa pollici	0.236
Lunghezza testa pollici	0.709
ESD sicuro	on
Taglio	Senza Wate
Capacità di taglio max - Durezza media mm	Ø 0,5
Capacità di taglio max. - Filo di rame mm	Ø 0,8
Lunghezza pollici	4.331
Peso in g	48
Applicazioni Erem	Microelettronica