

## Información sobre productos

# 97 90 09

### Surtido de crimpado

Para punteras huecas

DIN 46228-4: 2020-03

- Con alicata autoajustable para crimpar punteras huecas (97 53 04)
- Presentado en un TANOS MINI-systainer® (caja de plástico muy resistente)
- Cierre T-Loc para el manejo con una mano: con un giro se abre o se cierra el systainer y se une a un segundo systainer
- Apertura con los systainer® unidos: accede a los contenidos de forma sencilla y rápida, sin desmontar los systainer®
- Con dos cajones apilables, con 6 huecos para terminales cada uno
- Con un surtido de punteras huecas con y sin collar de plástico



### Información general

Núm. de artículo	97 90 09
EAN	4003773028574
Peso	1.420 g
Dimensiones	165 x 65 mm
Norma	DIN 46228-4: 2020-03
Reach	sí
RohS	no

### Tipología

eCl@ss 5.1.4	27400218
ETIM 5.0	EC000524
ETIM 6.0	EC000524
proficl@ss 6.0	EAB559c013
UNSPSC 13.1	27112147

### Volumen de la entrega

97 53 04	1 x Alicata autoajustable para crimpar punteras huecas de acceso lateral (0,08 – 10 + 16 mm <sup>2</sup> ) MM ☒
	50 x Punteras huecas con collar de plástico 14 / 8 mm (0,5 mm <sup>2</sup> )
	100 x Punteras huecas con collar de plástico 14 / 8 mm (0,75 mm <sup>2</sup> )
	100 x Punteras huecas con collar de plástico 14 / 8 mm (1 mm <sup>2</sup> )
	200 x Punteras huecas con collar de plástico 14 / 8 mm (1,5 mm <sup>2</sup> )
	200 x Punteras huecas con collar de plástico 14 / 8 mm (2,5 mm <sup>2</sup> )
	200 x Punteras huecas con collar de plástico 17 / 10 mm (4 mm <sup>2</sup> )

### Volumen de la entrega

	200 x Punteras huecas con collar de plástico 20 / 12 mm (6 mm <sup>2</sup> )
	200 x Punteras huecas con collar de plástico 22 / 12 mm (10 mm <sup>2</sup> )

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.*

*Systemer® es una marca registrada de TANOS GmbH*

