

Broszura informacyjna

12 40 200

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji



- Do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- Samoczynnie dopasowują się do różnych przekrojów przewodu, nie powodując dzięki temu jego uszkodzenia
- Regulacja głębokości cięcia w zależności od rodzaju izolacji
- Z obcinakiem do drutu miedzianego i aluminium, wielożyłowego o przekroju do 10 mm² lub jednożyłowego o przekroju do 6 mm²
- Płynnie działający mechanizm
- Wymienne ostrza i szczęki zaciskowe z tworzywa sztucznego
- Bardzo lekkie
- Do cięcia cienkich kabli taśmowych o szerokości do 10 mm w jednej operacji
- Korpus: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
- Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo

MM



Nr art.	12 40 200
EAN	4003773026662
Waga	202 g
Wymiary	200 x 70 x 25 mm

Technische Attribute

Zakres pracy w mm ²	0,03 — 10,0 mm ²
Ogranicznik długości	3 – 18 mm
AWG	32 — 7


eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



12 40 200: regulowany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji





12 40 200: Precyzyjne usuwanie izolacji zapobiega uszkodzeniu przewodu