

Broszura informacyjna

35 32 115

Szczypce dla elektroników

DIN ISO 9655



MM  8

- Szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Do chwytania, trzymania i zaginania
- Precyzyjne złącze wsuwkowe
- Powierzchnie chwytające gładkie
- Precyzyjnie wykończone krawędzie
- Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- Polerowanie na wysoki połysk (tylko wersja 2) wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją
- Szczęki okrągłe, ostro zakończone
- Stal łożyskowa chromowa

Nr art.	35 32 115
EAN	4003773035121
Główka	polerowana na wysoki połysk
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	77 g
Wymiary	115 x 51 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655

Technische Attribute

Rodzaj	3
	22,5 mm
	6,5 mm
	2,0 mm
	1,0 mm
Szerokość główki	11,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAA840c015
UNSPSC 13.1	27112149

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

