

EAN CODE : 3760244880079


+/- 15V oder 12V oder 24V

ALF1501D

- PRAXIS :** Ein-/Ausschalter.
- Betriebs-Kontrollleuchte.
- 30 W verfügbar auf dem einzigen positive ausgang.
- FESTGELEGT :** Ausgangswelligkeit < 3mV effektiv.
- Ausgangsspannung verstellbar zwischen ± 10 und ± 15 Volt.
- GESCHÜTZT :** gegen Kurzschlüsse.
- RESISTENT GEGEN SCHOCK**



30 WATTS
 +/- 10 bis 15 V 1 A
 oder 12 V 2,5 A
 24 V 1 A



Technische Daten

- Symmetrische Versorgung mit beiden Ausgängen an 0-Volt-Sammelanschluss.
- Ausgänge von Masse getrennt (floating) auf 4-mm-Schutzbuchsen.
- Ausgangsspannung : verstellbar zwischen ± 10 bei $\pm 15V$

Spannung +15 Volt

- Regelung : < 15mV bei Laständerungen von 0 bis 100%.
 < 2mV bei Schwankungen der Netzversorgung zwischen von -10 bis +10%.
- Welligkeit : < 3 mV effektiv mit :
 < 3mV Spitze-Spitze des Unterbrechungsfreie Signals
 < 8mV Spitze-Spitze des Signals bei 100Hz
 < 10 mV Spitze-Spitze von Schaltspitzen

Spannung -15 Volt

- Regelung : < 10mV bei Laständerungen von 0 bis 100%.
 < 2mV bei Schwankungen der Netzversorgung zwischen von -10 bis +10%.
- Welligkeit : < 3 mV effektiv mit :
 < 2mV Spitze-Spitze des Unterbrechungsfreie Signals
 < 4mV Spitze-Spitze des Signals bei 100Hz
 < 15 mV Spitze-Spitze von Schaltspitzen

Spannung 24V (Verstellbar zwischen 20 und 30 V)

- Verfügbar zwischen ausgang + und -
- Regelung : < 15mV bei laständerungen von 0 bis 100%
 < 2mV bei schwankungen der Netzversorgung zwischen von -10 bis +10%.
 - Welligkeit : < 5mV effektiv mit:
 < 3mV Spitze-Spitze des Unterbrechungsfreie Signals
 < 12mV Spitze-Spitze des Signals bei 100Hz
 < 30mV Spitze-Spitze von Schaltspitzen

Anzeige

- 2 grüne LED "+15 V und -15V-Betrieb".

Stromstärke +15 V (nur)

- I max : 3A bei 10V
 2,5A bei 12V
 2A bei 15V

Stromstärke - 15 V (nur)

- I max : 1,1A bei Kurzschluss
 1A von 10 bis 15 V

Stromstärke +24Volts (Verstellbar zwischen 20 und 30 V)

- I max : 1A von 20 bis 30V

Leistung

- Ausgangsleistung : 30 W
- I max $\pm 15V$: 1A

Schutzvorrichtungen

- Gegen Kurzschlüsse durch Strombegrenzung.
- Gegen primären Überstromschutz durch Sicherung.

Andere Eigenschaften

- Schutz : Klasse II, Sicherheits-Ausgang, Entspricht der Norm EN 61010-1, Überspannungs-Kategorie II, Schadstoffgrad 2.
- EMC : Entspricht den Normen EN 61326-1, Eignungskriterium B, und EN 55011, ISM Gruppe I, Klasse B.
- Schutzart : IP 30.
- Betriebstemperatur : 5 bis 40 ° C:
- Versorgung : Netzversorgung 190 bis 264 Volt $\pm 10\%$, 50 / 60 Hz.
- Netzversorgungseingang : Europa-Sockel C8 mit CEI320 C7 mit abnehmbarem Netzkabel (2 Phasen Doppelisolierung).
- Leistungsaufnahme : Max. 40W.
- Einschaltung : Kippschalter.
- Durchschlagsfestigkeit : 3000 Vac zwischen Eingang und Ausgang.
- Erscheinungsbild : Polycarbonatehäuse mit Seide Bieldschirm.