







Produktname | *Product name*: Powerbank 5000mAh PB112
 Artikelnummer | *Part Number*: 1700-0139 (Silber | silver)
 1700-0140 (Rose | rose)
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810533
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 20.01.2021

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	22.01.2021	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V49

Zeichnung der Powerbank / Drawing of the power bank



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Powerbank / Technical data of the power bank:


Gehäuse:		Housing:	
Material:	Aluminium	Material:	Aluminium
Abmessungen:	89,4 mm x 59,8 mm x 12 mm	Dimensions:	89.4 mm x 59.8 mm x 12 mm
Gewicht:	110 g	Weight:	110 g
Eingang:		Input:	
-Micro USB Buchse		-Micro USB socket	
Eingangsspannung:	5,0 V (4,75 V – 5,5 V)	Input voltage:	5.0 V (4.75 V – 5.5 V)
Eingangsstrom:	max. 2100 mA	Input current:	max. 2100 mA
Ladezeit	ca. 3 – 3,5 h	Charging time:	approx.: 3 – 3.5 h
Automatische Ladeabschaltung:	I < 200mA	Auto. charge cut off:	I < 200mA
Ausgang:		Output:	
-USB Typ A		-USB Type A	
Ausgangsspannung	5,0 V (4,75 V – 5,3 V)	Output voltage:	5.0 V (4.75 V – 5.3 V)
Ausgangsstrom	max. 2100 mA	Output current:	max. 2100 mA
Ausgangs-Protokoll:	DCP (USB-BC 1.2)	Output protocol:	DCP (USB-BC 1.2)
Fehlererkennung:	- Kurzschluss - Überstrom	Error detection:	- Short circuit - Over current
Laden und Entladen gleichzeitig:	Nicht möglich	Charging and discharging at the same time:	Not possible
Anzeige:		Indication:	
-LED		-LED	
Anzahl LED:	4	Number of LED:	4
Ladung:	Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten	Charge:	Shows capacity in 25 % steps
Akku voll:	Alle LEDs an	Battery full:	All LEDs on
Anzeige bei Tastendruck und Entladung:	Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten	Indication when button is pressed and at discharging:	Shows capacity in 25 % steps
Interne Zellen:		Internal cells:	
-Li-Polymer		-Li-Polymer	
Zellentyp:	Prismatische Zelle	Cell type:	Prismatic cell
Zellenanzahl:	1	Number of cells:	1
Zellenkonfiguration:	1S1P	Cell configuration:	1S1P
Nominale Spannung:	3,7 V	Nominal voltage:	3.7 V
Kapazität:	5000 mAh	Capacity:	5000 mAh
Energiegehalt:	18,5 Wh	Energy:	18.5 Wh
Lebenserwartung: (C>60% der Mindestkapazität)	>500 Zyklen nach IEC	Life time expectance: (C>60% of min. capacity)	>500 cycles acc. IEC
Temperaturen:		Temperatures:	
Betriebstemperatur:	0 °C...40 °C	Operating temperature:	0 °C...40 °C

Technische Daten des USB Ladekabels Kabels / Technical data of the USB charging cable:



Eingangsstecker:	USB Standard Type A	Input plug:	USB standard Type-A
Ausgangsstecker:	Micro USB Type-B	Output plug:	Micro USB Type-B
Länge:	30 cm ± 0.3 cm	Length:	30 cm ± 0.3 cm
Kabelmantel-Material:	PVC	Cable coating material:	PVC
Kabelmantel-farbe:	Weiß	Cable coating colour:	White
Stecker-Gehäuse-Material:	PVC	Plug housing material:	PVC
Stecker-Gehäuse-Farbe:	Weiß	Plug housing colour:	White
Kabel-Gewicht:	9,8 g	Cable weight:	9.8 g
Kabel-Typ:	Ladekabel (keine Datenübertragung)	Cable type:	Charging cable (no data transfer)

Allgemeine technische Daten / Common technical data:



Lagertemperatur:	23 °C ± 2 °C (≤ 1 Jahr)	Storage temperature:	23 °C ± 2 °C (≤ 1 year)
	0 °C...40 °C (≤ 6 Monate)		0 °C...40 °C (≤ 6 months)
	-10 °C...45 °C (≤ 3 Monate)		-10 °C...45 °C (≤ 3 months)
Lieferumfang:	- Powerbank - Micro USB Kabel - Mehrsprachige Bedienungsanleitung - Garantiekarte	Shipment:	- Power bank - Micro USB cable - Multilingual operating instruction - Warranty card
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box