



WXMPS MS MICRO-FER À SOUDER 40 W, 12 V

(PORTE-OUTIL SANS PANNE À SOUDER)
AVEC TECHNOLOGIE D'ÉLÉMENT CHAUFFANT
ACTIVE-TIP POUR RTMS/RTPS MS

N° DE COMMANDE : T0052923699



+ CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

> PARFAIT POUR LES APPLICATIONS DE SOUDURE PICO, MICRO ET STANDARD DES COMPOSANTS DE TAILLES PETITES À STANDARD

Le fer à souder WXMPS Smart Micro de Weller est un outil de soudage 2-en-1 unique avec 40 W, 12 V, compatible avec presque toutes les applications de soudage Pico et Micro des composants de tailles petites à standard. Il peut être utilisé avec la famille de pannes RTPS MS de Weller pour les très petites applications Pico et la famille de pannes RTMS MS pour les applications Micro.

> TEMPS DE CHAUFFE EXTRÊMEMENT RAPIDE DE 3 SECONDES

Le fer Micro intelligent WXMPS MS utilise la technologie de panne active Weller (cartouche) pour un transfert de chaleur optimisé avec une puissance maximale de 40 W, des performances de 12 V. Le temps de chauffe extrêmement rapide de 3 secondes offre un excellent transfert de chaleur et un excellent temps de récupération pendant le processus pour un flux de travail continu de haut niveau. La courte distance panne-poignée offre une précision maximale pendant le processus de soudage.

> TRANSFERT DE CHALEUR PRÉCIS ET RAPIDE AVEC UN TEMPS DE RÉCUPÉRATION RAPIDE

La position optimale du capteur à proximité de la panne à souder offre un excellent transfert de chaleur, une puissance maximale et un temps de récupération optimal

> LARGE GAMME DE PANNES POUR CHAQUE APPLICATION

Plus de 40 formes et tailles de pannes universelles intelligentes pouvant être connectées à un seul fer à souder, sans outils supplémentaires.

> IDENTIFICATION FACILE DES OUTILS AVEC CONTRÔLE VISUEL DU PROCESSUS

L'identification de l'outil connecté est rapide et simple grâce à l'éclairage RVB intégré. Vous pouvez facilement personnaliser les couleurs claires selon vos préférences.

> LA DÉTECTION INTELLIGENTE DES OUTILS PROTÈGE DES DÉFAUTS

Tous les outils et accessoires connectés sont détectés automatiquement par les stations. Les outils en cours d'utilisation sont affichés à la fois par photo et par texte sur le grand écran de la station.

> ENREGISTREMENT DES DIFFÉRENTS PROCESSUS DE SOUDAGE AVEC LA MÉMOIRE DE PARAMÈTRES INTÉGRÉE

Jusqu'à 10 réglages de paramètres peuvent être personnalisés et sauvegardés dans le fer à souder, y compris les températures de veille et les temps d'arrêt automatiques. Le paramétrage reste sur le fer, quelle que soit la station utilisée.

> REMPLACEMENT DE PANNE FACILE, SÛR ET RAPIDE

Les pannes cartouches brevetées RT de Weller peuvent être remplacées rapidement sans outils supplémentaires, support ou tampon, malgré des températures élevées.

> CONSOMMATION D'ÉNERGIE RÉDUITE GRÂCE À UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Le fer à souder passe en „mode veille“ lorsqu'il n'est pas utilisé. Il suffit de déplacer le fer pour retrouver sa température de fonctionnement en quelques secondes.

> PROTECTION MAXIMALE

Les fers et pannes intelligents WXMPS MS (norme militaire) répondent pleinement aux normes industrielles IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Mesure de la surcharge électrique des outils à main de soudage) et sont également conformes à la norme MIL-SPEC. Cela offre une protection maximale à la carte de circuit imprimé comme aux composants, fournissant d'excellents résultats, tout en maintenant des coûts d'exploitation bas.

> COMPATIBILITÉ DES OUTILS

Fer à utiliser avec la famille de pannes intelligentes RTMS MS et RTPS MS et la station de soudage WXsmart

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FERS À SOUDER WXMPS MS (PICO/MICRO)

Plage de température °C : 100 - 450 Plage de température °F : 200 - 850
Puissance absorbée : 40 W
Tension de réseau : 12 V / AC
Temps de montée en température : 3 s (de 50°C à 350°C) (de 120°F à 660°F)
Série type de panne : RTMS MS / RTPS MS
Support de sécurité : WSR 208
Unité d'alimentation : WX Smart Station
Sous réserve de modifications techniques !

