

## **Produktinformation**

## 08 21 145

## Spitz-Kombizange

**DIN ISO 5746** 





**Allgemein** 

#### You Tube

### Immer dabei, überall nützlich: die vielseitige Zange für unterwegs

- Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul.
- Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
- Besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
- Greiffläche einseitig konvex zum sicheren Greifen flacher Teile
- Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
- Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
- Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
- Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet

•	
Artikel-Nr.	08 21 145
EAN	4003773078951
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	116 g
Abmessungen	145 x 53 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5746
Reach	Nein
RohS	Nein
Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 8,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0 mm <sup>2</sup>
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836

AAA967c005

27112139


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

proficl@ss 6.0

UNSPSC 13.1

# **KNIPEX** Quality – Made in Germany





sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage