

Produktinformation

48 21 J21

Präzisions-Sicherungsringzange

Für Innenringe in Bohrungen

DIN 5256 D

- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- Gewinkelte Spitzen
- Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen
- Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



90°

Allgemein	
Artikel-Nr.	48 21 J21
EAN	4003773048640
Zange	grau atramentiert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	175 g
Abmessungen	165 x 48 x 22 mm
Norm	DIN 5256 D
Reach	Nein
RohS	Nein
Technische Attribute	
Kapazität für Bohrungsdurchmesser	Ø 19 – 60 mm
Spitzen (Durchmesser)	Ø 1,8 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Stabile, eingesezte Spitzen aus hochverdichtetem Federstahl