



SMART Ultra PUNTE



RTWUS 060 K

PUNTA DELLA LAMA

6,0 mm / 0.102 inch

N. D'ORDINE: T0050117099

Coppia di punte di saldatura e dissaldatura Ultra, 2 x 75 W, 24 V

Veloce. Preciso. Intelligente.

La produzione nei settori dell'elettronica, della tecnologia medica e dell'aerospaziale si muove più velocemente che mai, mentre i componenti diventano sempre più potenti. Con una nuova generazione di punte RTWUS Ultra, Weller risponde a queste crescenti esigenze con le sue punte dissaldanti a pinzetta Ultra che garantiscono un trasferimento di calore ottimale con 2 x 75W di potenza massima, prestazioni a 24 V per componenti molto grandi (XL). Le funzioni di blocco rendono i processi di saldatura ripetibili e trasparenti. Weller offre punte di saldatura intelligenti ad alta potenza per applicazioni pesanti e di grandi dimensioni. I multistrati possono essere saldati in modo sicuro. Il blocco a scorrimento parallelo consente di aumentare la produttività grazie al design delle punte a coppia pre-regolate e pronte all'uso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> ALTE PRESTAZIONI / ALTA PRODUTTIVITÀ

- Tempo di riscaldamento estremamente ridotto: 10 sec.
- Tempo di risposta rapido

> MASSIMA PRECISIONE

- Massima precisione durante il processo di dissaldatura grazie alla breve distanza punta-impugnatura e al design ottimizzato della punta
- Posizionamento preciso grazie all'esclusiva guida slitte parallele scorrevoli
- Non è necessario l'allineamento dopo il cambio della punta grazie al design a coppie (punte pre-regolate > risparmio di tempo > aumento della produttività)
- Regolazione possibile con chiave a brugola da 1,5 mm, se necessario (regolazione dell'angolo di rotazione di $\pm 80^\circ$ + regolazione verticale della lunghezza di $\pm 1,2$ mm)
- Le punte per pinze dissaldanti smart consentono l'offset automatico della punta

> IL PIÙ RAPIDO CAMBIO DI PUNTA DELLE PINZETTE

Le punte attive a cartuccia Weller consentono di essere sostituite facilmente anche f inchè calde, in sicurezza e senza bisogno di uno strumento aggiuntivo o di successive regolazioni.

> ERGONOMIA

Maggiore comfort e sicurezza di utilizzo grazie alle nuove impugnature morbide ed ergonomiche

> PUNTE PER PINZETTE INTELLIGENTI UNICHE NEL LORO GENERE

- Identificazione automatica della punta della pinza termica smart
- Tracciabilità completa con il numero identificativo della punta e la memorizzazione dei dati integrata
- Calibrazione ottimizzata grazie alla funzione Tip-Offset, direttamente in punta ed automatica con WCU
- Controllo completo del processo con la funzione di blocco della punta

DATI TECNICI

Intervallo di temperatura
100 - 450°C / 200 - 850°F

Consumo di energia
2 x 75 W

Tensione di alimentazione di rete
24 V / AC

Tempo di riscaldamento (50°C - 350°C) (120°F - 660°F)
10 sec

Dimensione della punta (mm) 2,6
Dimensione della punta (inch) 0.102

Standard Militare

Supportano lo standard militare, conformi alle specifiche Mil-Spec e pienamente conformi agli standard industriali IPC (IPC - TM-650 2.5.33 Misurazione della sovrasollecitazione elettrica degli strumenti manuali di saldatura).

Sicurezza ESD



Adatto per
WXUTS Ultra Pinze termiche (utensile senza punta)

Con riserva di modifiche tecniche.

