

Produktinformation

95 32 315 A

Kabelschneider

(Ratschenprinzip)

Für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel)



Robust, handlich, stabil: für stahlarmierte Kabel (SWA-Kabel)

- Durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu Ø 45 mm / 380 mm² (z. B. 4 x 95 mm²) in Ein- und Zweihandbetrieb
- Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich
- Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen
- Innovativer Dreigang-Zahnkranztrieb mit hoher Übersetzung
- Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden
- Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	95 32 315 A
EAN	4003773078562
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	800 g
Abmessungen	315 x 140 x 30 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	380 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 45 mm
MCM	750

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC484c002
UNSPSC 13.1	23241616

Zubehör

95 39 315 A01	Schwenkmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A,
95 39 315 A02	Festmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A,

Ersatzteile

95 39 315 A01	Schwenkmesser-Reparatursatz für 95 32 315 A und 95 36 315 A,
---------------	--

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Präzisionsgefäste und induktiv gehärtete Schneidkante