

Information produit

25 05 140

Pince demi-ronde avec tranchant (pince radio)

DIN ISO 5745

- Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Intérieur des mâchoires strié
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Becs droits
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	25 05 140
EAN	4003773035015
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	111 g
Dimensions	140 x 55 x 17 mm
Norme	DIN ISO 5745
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,5 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 1,6 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	8,0 mm
Largeur des pointes (W4)	2,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	42,0 mm
Largeur de tête (W3)	15 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Sous réserve de toute modification technique et erreur.