

Information produit

38 25 200

- Grande résistance à la flexion des pointes de la pince
- Becs coudés à 40°, demi-ronds
- Acier électrique au vanadium; forgé, trempé à l'huile

Pince de mécanicien

DIN ISO 5745



Informations générales

Réf.	38 25 200
EAN	4003773043669
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	209 g
Dimensions	200 x 52 x 19 mm
Norme	DIN ISO 5745
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,5 mm
Largeur des pointes (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	73,0 mm
Largeur de tête (W3)	17,5 mm
Angle de la tête	40 °

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112104

Sous réserve de toute modification technique et erreur.