

Information produit

92 28 70 ESD

Brucelles universelles ESD

DIN EN 61340 -5-1



- Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant
- Certifiées ESD, revêtement en résine époxy noire avec une résistance de surface comprise entre 10^4 et 10^9 ohms
- Pour les industries de l'électronique et de l'ingénierie de précision
- Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
- Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes fines, des pointes étroites ou rondes
- L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs
- Acier inoxydable

Informations générales

Réf.	92 28 70 ESD
EAN	4003773054788
Matériel	acier inoxydable
Intérieur des mâchoires	intérieur des mâchoires lisse
Poids	14 g
Dimensions	110 x 10 x 12 mm
Norme	DIN EN 61340 -5-1
Reach	non
RohS	non

Attributs techniques

Largeur des pointes (A)	0,2 mm
Largeur des pointes (B)	0,25 mm
Résistant à la corrosion	oui
Certifiées ESD	oui
Certifié VDE	non
Poignées	Electricité

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019
UNSPSC 13.1	27112149

Sous réserve de toute modification technique et erreur.