








Schaltbild:


Coil / Spule 24 VDC



Technische Daten

Gewicht	ca. 32 g
Betriebsspannung (U _B)	24 V DC
Dauerstrom Schließerkontakt	10 A
Öffnerkontakt	5 A
Anzugsspannung	min. 18 V DC
Pulsbreite (Init)	min. 100 ms
Abfallspannung	8 V DC
Eigenstromverbrauch Aktiv	100 mA
Passiv	1 mA
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Zeitverzögerung (td)	ab 100 ms
Störfestigkeit	gemäß DIN 40 839, Prüfpuls 3, Schärfegrad II, Funktionszustand A
CE - Zertifizierung nach	EN 55011 und EN 50082-2

8 5 . 1 2 1 . Bestellschlüssel



Zeitraum	H	Stunden
	M	Minuten
	S	Sekunden (ab 1 s in s Schritten)
	X	Millisekunden (in 100 ms Schritten)
Schutzbeschaltung	A	mit Löschdiode

1999	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab		Bestell-Bezeichnung:
Bearb.	11.06.	Kullick	DIN	1:1	Elektrotechnik - GmbH & Co KG	85.121.*.*.*
Gepr.		Sl	ISO		D - 72218 Wildberg	
Ges.			2768			
			mK			01 080 003