

## Information produit

# 97 52 33

**KNIPEX PreciForce®**

Pince à sertir

- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
- Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
- Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatigant
- Bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile



### Informations générales

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Réf.       | 97 52 33               |
| EAN        | 4003773051862          |
| Pince      | brunie                 |
| Poignées   | avec gaines bi-matière |
| Poids      | 478 g                  |
| Dimensions | 220 x 59 x 30 mm       |
| Reach      | oui                    |
| RohS       | non                    |

### Attributs techniques

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application                       | cosses non isolées à sertir et tubulaires DIN 46234 et DIN 46235 ainsi que manchons non isolés à sertir DIN 46341 et DIN 46267 |
| Capacité Millimètre carré         | 0,5 — 10,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                     |
| nombre de positions de sertissage | 4                                                                                                                              |
| AWG                               | 20 — 8                                                                                                                         |

### Classification

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC000168   |
| ETIM 6.0       | EC000168   |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |
| UNSPSC 13.1    | 27112147   |

### Pièces de rechange

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 97 59 20 | Ressort de traction pour 97 52 XX, petit |
| 97 59 21 | Ressort de traction pour 97 52 XX, grand |
| 97 59 20 | Ressort de traction pour 97 52 XX, petit |
| 97 59 21 | Ressort de traction pour 97 52 XX, grand |

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*