

Dock Thunderbolt 3 compatibile con USB-C - Doppio monitor 4K 60Hz DisplayPort 1.4 o doppio display HDMI - Laptop Docking Station 8K 60Hz- Dock TB3/USB-C - 96W PD, 5xUSB - 10Gbps

ID prodotto: TB3CDK2DHUE



Docking station certificata Thunderbolt™ 3 compatibile con USB Type-C™ con supporto DSC per due monitor 4K a 60 Hz tramite uscite video Dual DisplayPort o Dual HDMI 2.0, potenza erogata di 96 W (100 W di potenza di picco), hub con 5 porte USB 3.2 di cui due porte di ricarica rapida BC 1.2, porte Gigabit Ethernet e per cuffie.

Questa docking station universale è dotata di due uscite video DisplayPort 1.4 (singola 8K30 su host HBR3) e due uscite video HDMI che possono essere configurate in tre modi diversi:

Risoluzioni e uscite video dipendono dal computer host.

Questa docking station con hub USB 3.2 integrato è dotata di 5 porte USB downstream:

Lato anteriore:

- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps) con ricarica da 15 W (3 A, 5 V)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) con ricarica rapida B.C. 1.2

Lato posteriore:

- 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps)

Questa docking station universale Thunderbolt 3/USB-C con configurazione automatica dei driver è dotata di cavo host Thunderbolt 3 da 80cm, porta host TB3/USB-C anteriore, indicatore LED anteriore, fori di montaggio per la staffa opzionale, K-slot per il blocco di sicurezza e utility MAC Address

Changer.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per impostare e salvare layout di finestre personalizzati.

MAC Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Consente di tracciare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Connectivity Tools, visitare il sito:
www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **DOCK AD ALTE PRESTAZIONI:** configurazione senza driver per un'installazione plug-and-play, doppio monitor 4K 60Hz, Hub 5x USB (include 2 porte di ricarica rapida) con 3x USB-A (1x 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) e 2x USB-C 10Gbps, GbE, porte per cuffie, 96W PD
- **USCITE MONITOR FLESSIBILI:** Doppia uscita video 4K 60Hz su laptop USB-C (non TB3) utilizzando le prestazioni della GPU senza software o compressione. Utilizzo con monitor DP o HDMI. Docking station Thunderbolt 3 con 2 porte DP 1.4 e 2 porte HDMI 2.0
- **COMPATIBILITÀ:** compatibile con Windows, macOS, ChromeOS e Ubuntu. Funziona con tutti i computer portatili USB-C e Thunderbolt 3/4. Doppio display esteso su Apple M1 / M2 / M3 Max e Pro. Display singolo su Apple M1 / M2 / M3 MacBook
- **CERTIFICATO 96W POWER DELIVERY 3.0:** il dock include un adattatore di alimentazione che fornisce alimentazione a laptop e periferiche, a differenza dei dock consumer che utilizzano l'alimentazione SMART. Può erogare fino a 100W di picco (96W costanti)

- **SICUREZZA DEL DISPOSITIVO:** dock Thunderbolt/USB-C include un cavo host Thunderbolt 3 da 80cm - Fori di montaggio per staffe opzionali (SSPMSVESA, SSPMSUDWM) - K-slot per blocco di sicurezza
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** Strumenti di connettività inclusi per i professionisti IT con Network MAC Address Pass-Through per la sicurezza della rete, WiFi Auto Switching per migliorare le prestazioni della rete, USB Event Monitoring e Windows Layout

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	2
Audio	Sì
Interfaccia	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID chipset	C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTD2186 Titan Ridge - JHL7440 Cypress - CCG5C Realtek - RTL8153

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	Due monitor per computer laptop Thunderbolt 3: 4096 x 2160 a 60 Hz, Un monitor per computer laptop Thunderbolt 3: 7680 x 4320 a 30 Hz, Due monitor per computer laptop USB 3.1 Type C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz, Un monitor per computer laptop USB 3.1 Type C: 5 K (5120 x 2880) a 60 Hz (solo DP)
Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)

Connettore/i

Porte interne	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - Audio 3,5 mm 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 2 - DisplayPort 2 - HDMI 1 - RJ-45
Connettori host	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Monterey (12.0) macOS Ventura (13.0) macOS Sonoma (14.0) macOS Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), Ubuntu (18.04 and 20.04),
-------------------------------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Power Delivery	96W
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	2.5A
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	8.5A
Tipo presa	N

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

Caratteristiche fisiche

Lunghezza cavo	3.1 in [8 cm]
Lunghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Larghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
Peso prodotto	8.8 oz [250.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Docking station USB-C™

1 - Adattatore di alimentazione universale

2 - Cavi di alimentazione (UK, EU)

1 - Cavo host Thunderbolt 3 (80 cm)

1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.