

Informazione prodotto

12 12 11

Spelacavi di precisione

Con lame sagomate



- Spelatura ad accoppiamento geometrico anche di materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma anche a più strati
- Una seconda coppia di lame mantiene fermo l'isolante residuo
- Lama sagomate intercambiabili specificamente adattate alla sezione del cavo
- Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in serie
- Per cavi solari, speciale per isolamenti a più strati e isolamenti RADOX®
- Con supporto supplementare per cavo per centrare al meglio conduttori con isolamento a più strati nelle fessure di spelatura
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio
- Corpo pinza: acciaio

AWA

Art. No.	12 12 11
EAN	4003773062998
Esecuzione	brunita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	449 g
Dimensioni	195 x 75 x 33 mm

Technische Attribute

Valori di spelatura in millimetri quadri	1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm ²
AWG	15 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

12 19 90	Battuta longitudinale per 12 12 XX
----------	------------------------------------

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

Kapton® è un marchio registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company Radox® è un marchio registrato di Huber & Suhner AG



Spelatura ad accoppiamento geometrico grazie ai profili precisi dei taglienti