Informazione prodotto

25 02 160

Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi con tronchese

(pinza per radiotecnici)

DIN ISO 5745

- Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine
- Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
- Punte zigrinate
- Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC
- Becchi diritti
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

Art. No.	25 02 160
EAN	4003773023166
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
peso	144 g
Dimensioni	160 x 55 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745

Technische Attribute	
Forma	0
	Ø 2,5 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 1,6 mm
	9,0 mm
	3,0 mm
	2,5 mm
	50,0 mm
Larghezza testa	16,5 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112134

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

KNIPEX 25-160
GERMANY

KNIPEX 25-160
GERMANY