







Deutsch Stecker:
DT04-3P-E005



Schaltbild



Technische Daten:

Gehäusewerkstoff:	Haube	Vyncolit schwarz
	Sockel	PA GF schwarz
Schalthebelwerkstoff		PA GF schwarz
Min. Isolationswiderstand		100MOhm
Hochspannungsfestigkeit		1050V-1min.
Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast.....		150mV
Betriebsspannung		bis 32VDC
Dauerstrom		500A
Überlast		1500A-4min.
		2000A-1.5min.
		2500A-10sec.

Hilfskontakt:

Dauerstrom:	10A
Schaltstrom:	24V L/R 5ms 10A
.....	24V L/R 20ms 6A
Schutzart-Gehäuse	IP 67/ IEC 529
Vibration	4G/ 50-2000Hz
Schock	6G/ 11ms
Gewicht.....	340g
Umgebungstemperatur	-40°C bis +85°C
Anschlussquerschnitt bei Nennlast	min. 250mm ²
Einbaulage	beliebig
Schalthebel	abziehbar
Max. Anzugsmoment (Hauptkontakte).....	15-20Nm

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab		Zeichnungs-Nr.:	35-513-120-S-A5
Bearb.	08.05.2014	Seege	DIN ISO 2768 cL	1:2			
Gepr.	08.05.2014	Grind					Vers.Nr.: