





Gehäusewerkstoff.....	PA GF schwarz
Schalthebelwerkstoff.....	PA GF rot
Min. Isolationswiderstand.....	100MΩ
Hochspannungsfestigkeit.....	1050V-1min.
Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast.....	150mV
Betriebsspannung.....	bis 32VDC
Dauerstrom.....	2x 200A
Überlast.....	2x 500A-180sec.
	2x 1000A-30sec.
Schutzart.....	IP 67/ IEC 529
Vibration.....	4G/ 50-2000Hz
Schock.....	6G/ 11ms
Gewicht.....	ca. 315g
Umgebungstemperatur.....	-40°C bis +85°C
Anschlussquerschnitt bei Nennlast.....	min. 70mm ²
Einbaulage.....	beliebig
Schalthebel.....	nicht abziehbar
Max. Anzugsmoment (Hauptkontakte).....	12-13Nm

	Datum	Name	Allgemeintoleranz	Maßstab		Zeichnungs-Nr.:	K1130256
Erstel.	20.03.2008	Hamar	DIN ISO 2768 cL	1:2		35-221-031-R	
Bearb.	05.07.2018	Seege					
Freig.	06.08.2018	Grind					

Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN ISO 16016 vor