






Schaltbild



Technische Daten:

Gehäusewerkstoff:	Haube	Vyncolit schwarz
	Sockel	PA GF schwarz
Schalthebelwerkstoff		PA GF rot
Min. Isolationswiderstand		100MOhm
Hochspannungsfestigkeit		1050V-1min.
Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast.....		150mV
Betriebsspannung		bis 32VDC
Dauerstrom		2x500A
Überlast		2x2000A-1.5min.
		2x2500A-10sec.

Hilfskontakt:

Dauerstrom:	10A
Schaltstrom:	24V L/R 5ms 10A
	24V L/R 20ms 6A
Schutzart-Gehäuse	IP 67/ IEC 529
Vibration	10G/ 18-500Hz
Schock	50G/ 11ms
Dauerschock-6000Zyklen	40G/ 6ms
Gewicht	750g
Umgebungstemperatur	-40°C bis +85°C
Anschlussquerschnitt bei Nennlast	je min. 250mm ²
Einbaulage	beliebig
Schalthebel	abziehbar
Max. Anzugsmoment (Hauptkontakte)	15-20Nm

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab		Zeichnungs-Nr.:
Bearb.	05.03.2013	Mielk	DIN ISO 2768 cL	1:2		35-524-170-R-A2
Gepr.	08.03.2013	Grind				Vers.Nr.: