

Informazione prodotto

95 36 280

Cesoia a cremagliera (sistema a cricchetto)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Non utilizzabili per funi e filo di acciaio
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Azionamento con una sola mano grazie al sistema a cricchetto
- Minimo sforzo grazie all'elevato rapporto di trasmissione
- Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio sicuro con minor sforzo
- Maneggevole di peso ridotto e costruzione compatta - impiego anche in condizioni di spazio ristretto
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Per cavi con conduttori a settore in alluminio fino a 4 x 150 mm²
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio

Art. No.	95 36 280
EAN	4003773026891
Esecuzione	verniciata nera
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
peso	835 g
Dimensioni	280 x 165 x 20 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	380 mm ²
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 52 mm
MCM	750
collaudato VDE	sì

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC484c002
UNSPSC 13.1	23241616

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori





Sistema a cricchetto e avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio con sforzo minimo