

Información sobre productos

75 02 125

Alicates de corte diagonal para electrónica

DIN ISO 9654



- Articulación atornillada para alta precisión y resistencia
- Para trabajos de corte de alta precisión, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión
- Con filos afilados y rectificadas, para alambre blando, duro y cuerda de piano
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC
- Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme
- Con bisel
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	75 02 125
EAN	4003773043720
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas de plástico
Peso	80 g
Dimensiones	125 x 74 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 1,0 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 0,6 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 0,4 mm
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 0,2 – 1,3 mm
Longitud de boca (B)	14 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	6,5 mm
Anchura de la cabeza (A)	10,5 mm

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Articulación atornillada