

4-Port KM Switch mit Mausumschaltung, USB 3.0 Umschalter/Switch für Tastatur und Maus für 4 Computer, 3,5mm und USB Audio, TAA Konform

Produkt-ID: P4A20132-KM-SWITCH



Mit diesem Keyboard and Mouse (KM) Switch können Sie eine einzige Tastatur und Maus per Mausumschaltung zwischen mehreren Computern hin- und herschalten und so den Cursor nahtlos über mehrere Bildschirme (d.h. einen Monitor pro Computer) bewegen.

Wechseln Sie zwischen den Computern, indem Sie die Maus zwischen den Monitoren bewegen, ohne dass Hotkeys oder physische Tasten erforderlich sind, was einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf und eine höhere Effizienz ermöglicht. Hotkey- und Tastenkombinationen sind universell kompatibel. Mausumschaltung wird von den meisten wichtigen Desktop-Betriebssystemen unterstützt, darunter Windows, macOS und Linux.

Zur Anpassung an verschiedene physische Monitorkonfigurationen stehen sechs voreingestellte Anzeigekonfigurationen zur Verfügung. Dies ermöglicht eine reibungslose Mausbewegung zwischen den Host-Monitoren.

Hotkeys ermöglichen es, Audio von einem Computer zu hören, während Sie einen anderen steuern. USB-Audio und 3,5mm Pass-Through sind verfügbar, und LEDs zeigen den Status der Anschlussauswahl an, während ein akustisches Signal die Hotkey-Auswahl bestätigt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Verwalten Sie mehrere Computer gleichzeitig, z.B. in Rechenzentren, Serverräumen oder Netzwerkbetriebszentren
- Navigieren Sie zwischen Plattformen und Workstations und steigern Sie so Ihre Produktivität und Reaktionsfähigkeit

Merkmale

- **NAHTLOSES UMSCHALTEN MIT DER MAUS:** Schalten Sie sofort und automatisch zwischen den Computern um, indem Sie die Maus zwischen den Monitoren hin- und herbewegen, und ermöglichen Sie so einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf und mehr Effizienz
- **BILDSCHIRMLAYOUT-VOREINSTELLUNGEN:** Über Hotkeys gesteuerten Monitor-Layouts ermöglichen die Anpassung an eine Vielzahl von physischen Monitorkonfigurationen und eine nahtlose Mausebewegung zwischen den Host-Monitoren bieten; 6 voreinstellungen verfügbar
- **USB-VERBINDUNG:** Unterstützt bis zu drei USB Human Interface Device (HID) Peripheriegeräte und zwei USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Geräte; ideal für Umgebungen wie Kontrollräume, Sicherheitseinrichtungen, Serverräume und Finanzgeschäfte
- **DURCHDACHTES DESIGN:** Unabhängige Audioumschaltung bietet Anwendern, Audio von einem Computer zu hören, während er einen anderen steuert; USB-Audio und 3,5mm Pass-Through verfügbar; LEDs für den Status der Anschlussauswahl; Signalton zur Hotkey-Bestätigung
- **UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT:** Mausumschaltung ist von gängigsten Desktop-Betriebssystemen wie Windows, macOS und Linux unterstützt; Hotkey- und Tastendruck-Umschaltung sind betriebssystemunabhängig; arbeitet mit allen Hardware-Plattformen inkl. Intel & AMD

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Mehrfach-Monitor	0

	Mit Kabeln	Nein
	Chipset-ID	GL3523
	Reihenschaltung	Nein
Leistung		
	OSD- & Schnell Tastenunterstützung	Nein
	IP-Steuerung	Nein
	Hot-Key Selection	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s
	Audiospezifikationen	Analog Stereo - 2 Channel Audio
	Portauswahlunterstützung	Push Button, Hotkeys, and Mouse Switching
	MTBF	156.000 Stunden
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		3 - USB 2.0 Type-A
		3 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Hostanschlüsse	4 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Keine Treiber oder Software erforderlich
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Auf Computern mit mehreren angeschlossenen Monitoren und aktiviertem Mauswechsel/Roaming ist die Maus-/Tastaturbedienung auf den primären Bildschirm beschränkt

6-Key Rollover (6KRO) und N-Key Rollover (NKRO) werden von diesem Produkt nicht unterstützt.

Anzeiger

LED-Anzeiger	4 - <Dauerhaft blau: Der angeschlossene PC ist eingeschaltet
	4 - <Dauerhaftes Rot: Zeigt den ausgewählten PC an.

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	5.1 in [13.0 cm]
Produkthöhe	1.3 in [3.4 cm]

	Produktgewicht	1.8 lb [0.8 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	9.6 in [24.5 cm]
	Paketbreite	11.6 in [29.5 cm]
	Pakethöhe	2.5 in [6.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.8 lb [1.2 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - KM-Switch
		1 - Universal-Stromadapter (NA/EU/UK/AU)
		1 - Satz von Gummifüßen
		1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.