

50cm USB4 Kabel, USB-IF Zertifiziertes USB-C Kabel, 40Gbps Datenübertragung, 240W Power Delivery 3.1 EPR, 8K60Hz, USBC Monitor/Ladekabel, Thunderbolt/USB 3.2 Kompatibel, Docking Station Kabel

Produkt-ID: 50C-40G-USB4-CABLE



Schließen Sie zuverlässig USB Type-C® (USB4), Thunderbolt™ und PCIe-fähige Geräte an und liefern Sie bis zu 40Gbps, 8K/4K Video und 240W Power Delivery. Die Steckermarkierungen ermöglichen eine schnelle visuelle Identifizierung und unterscheiden dieses USB4-Kabel von anderen ähnlich aussehenden oder unmarkierten USB-C-Kabeln. Schluss mit dem Rätselraten und wählen Sie immer das richtige Kabel, um die vollen USB4-Funktionen zu unterstützen.

Das USB4-Ladekabel unterstützt bis zu 240 W Extended Power Range (EPR) Power Delivery 3.1. Es ist ideal für leistungsstarke USB-C-Laptops, die zusätzliche Leistung benötigen, wie z.B. das 16 Zoll MacBook Pro mit M3 Pro/M3 Max CPUs. Zur Verwendung schließen Sie das Kabel vom Laptop an ein USB-C Wandladegerät oder eine kompatible Dockingstation an.

Dieses USB4 Typ-C Kabel ist USB-IF-zertifiziert für garantierte USB-C Kompatibilität. Es liefert zuverlässig konsistente Übertragungsraten und eine gleichbleibende Leistungsabgabe. Es ermöglicht eine Datenübertragung mit 40Gbit/s zu externen USB-C-fähigen Speichergeräten oder dient als Einzelkabelverbindung von einem USB-C-Dock zu einem Laptop.

Dieses Kabel wurde strengen USB-IF-Tests unterzogen, um die USB4-Spezifikationen zu erfüllen. Dazu gehören elektrische und mechanische Standards, die ein zuverlässiges, hochwertiges Kabel für USB-C-Geräte gewährleisten. Die Kabel von StarTech.com sind so konzipiert, dass sie die technischen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen erfüllen. Unsere hauseigenen Spezialisten unterziehen unsere Produkte mehrfach umfassenden Tests auf Interoperabilität und Zuverlässigkeit mit den neuesten Geräten.

Das USB4-Kabel unterstützt bis zu 8K 60Hz Video über DisplayPort 1.4 Alt Mode mit DSC, HDR und HBR3 und ist kompatibel mit 4K 60Hz und niedrigeren Auflösungen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Übertragen Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von 40Gbit/s und einer Leistung von 240W über eine USB4-Verbindung
- Stromversorgung und Laden von USB4/USB-C, Thunderbolt 4 und Thunderbolt 3 Geräten
- Verbindung mit einem externen USB-C Netzwerkgerät oder PCIe-Gehäuse/Speicher

Merkmale

- **HOHE LEISTUNG:** Nutzen Sie volle USB4-Funktionalität mit diesem USB-C-Kabel; Produktivität Steigern mit 8K/4K-Video, 40Gbps und 240W-Ladung über einen Kabel; Steckermarkierungen zeigen Daten-/Video-/Stromspezifikation; passende USB4-Kabel auf einen Blick
- **GARANTIERTE KOMPATIBILITÄT:** Universelle Kompatibilität mit USB-C- und Thunderbolt-Geräten; USB-IF-zertifiziert mit E-Marker-Chip für sichere und konsistente Power Delivery-Ausgabe an USB-C-Geräte; unterstützt DisplayPort 1.4 mit DSC; PCIe 3.0 kompatibel
- **HOCHWERTIGE KONSTRUKTION:** Vernickelte Stecker mit robusten Zugentlastungen für Langlebigkeit; Koaxialkabel mit Mylar-Abschirmung für verbesserten EMI-Schutz; flexibler TPE-Kabelmantel ist umweltfreundlich, ungiftig, halogenfrei und RoHS-konform
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Hochleistungs-Laptops, die zusätzliche Leistung benötigen, einschließlich 16 Zoll MacBook Pro M3 Pro/M3 Max; nahtlose Verbindung mit USB-C und Thunderbolt Laptops, Dockingstationen, tragbaren Monitoren und mobilen USB-C Geräten
- **SPEZIFIKATIONEN:** 0,5 Meter; USB4 (40 Gbps); 240W PD 3.1 Extended Power Range (EPR); Bis zu 8K 60Hz, 4K 120Hz; DisplayPort 1.4 DP Alt Mode w/DSC/HDR/HBR3; PCIe 3.0; Abwärtskompatibel mit USB 3.2/3.0/2.0; 30/34 AWG; Kabelaußendurchmesser: 4,8mm

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Passiv

Steckverbinderplatten Nickel

	Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Leistung	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s
	Max. Digitalauflösungen	8K 60Hz
	Audiospezifikationen	DisplayPort - 32 Channel Audio
	Typ und Rate	USB4 - 40 Gbit/s
	Unterstützte Protokolle	USB4
		USB 3.2
		DisplayPort 1.4 Alt Mode
		Power Delivery 3.1 EPR ,
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
	Steckverbinder B	1 - USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
Strom	Power Delivery	240W
	Eingangsspannung	48V DC
	Eingangsstrom	5A
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40 - 65% RH
Physische		

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	26/32 AWG
Gehäusetyp	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.8 mm]
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.3 in [6.5 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [23.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	5.1 in [13.0 cm]
Pakethöhe	0.4 in [1.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [30.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB4 Typ-C Kabel
--------------------	----------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.