

## Información sobre productos

# 76 12 125

### Alicate de corte diagonal

Para electromecánica

DIN ISO 5749

- Con filos afilados de cierre exacto
- Filos de corte adicionalmente templados por inducción. Dureza aprox. de los filos 63 HRC
- Articulación encajada
- Con bisel
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Núm. de artículo | 76 12 125                   |
| EAN              | 4003773048015               |
| Alicate          | negro atramentado           |
| Cabeza           | pulida                      |
| Mangos           | con fundas multicomponentes |
| Peso             | 112 g                       |
| Dimensiones      | 125 x 60 x 19 mm            |
| Norma            | DIN ISO 5749                |
| Reach            | no                          |
| RohS             | no                          |

#### Características técnicas

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)             | Ø 2,3 mm     |
| Capacidad de corte alambre duro (diámetro)                 | Ø 1,5 mm     |
| Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro) | Ø 0,6 mm     |
| Capacidad de corte alambre blando (diámetro)               | Ø 0,4 – 3 mm |
| Longitud de boca (B)                                       | 16 mm        |
| Grosor de boca (articulación) (D)                          | 9 mm         |
| Anchura de la cabeza (A)                                   | 14,5 mm      |

## Tipología

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040302   |
| ETIM 5.0       | EC000165   |
| ETIM 6.0       | EC000165   |
| proficl@ss 6.0 | AAA949c004 |
| UNSPSC 13.1    | 27112114   |

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.*