



WT2023M KIT DI RILAVORAZIONE A 2 CANALI, 150 W, 230 V

N. D'ORDINE: T0053462699

**COMPATTO. POTENTE. VERSATILE.
AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ**

**Scoprite la stazione di saldatura WT 2M,
il vostro partner ideale per la produttività.**

Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente rapidi, è in grado di gestire tutte le attività senza sforzo. Non c'è più bisogno di usare attrezzi o di compromettere le prestazioni, ma solo di una versatilità affidabile e di un valore ineguagliabile. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete le stazioni di saldatura Weller WT.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> **KIT DI RILAVORAZIONE A 2 CANALI (150 W)**

per coprire attività di saldatura e dissaldatura micro e standard, incluse la matita WTMP MS Micro e le pinzette WTMT MS Micro con tecnologia a punta attiva (a cartuccia)

> **FAMIGLIA DI PUNTE RTM E RTW**

Tempo di riscaldamento di 5 secondi

> **ELEVATA PRODUTTIVITÀ**

> **UTILIZZO INTUITIVO**

grazie alla chiara struttura del menu

> **INGOMBRO RIDOTTO**

grazie all'impilabilità

> **DISPLAY GRAFICO LC RETROILLUMINATO**

> **ELEVATE PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ**

molti strumenti collegabili

> **COPERCHIO DELL'ALLOGGIAMENTO**

utilizzabile come memoria

> **TEMPO DI SPEGNIMENTO, FINESTRA DI PROCESSO,**

Funzione di blocco, Offset

> **COLLEGABILI**

alle unità di estrazione fumi ZeroSmog

> **ESD-SAFE**



SCOPO DELLA FORNITURA
WT2M Power Unit, 230V WTMP MS Micro Saldatore, 40 W, 12V RTM 013 S MS Micro Punta per saldatura WSR 205 Supporto di sicurezza con funzione Stop & Go WTMT MS Micro/Nano Pinzette, 80 W, 12V RTWMS 030 K Micro Punta (2 x 40 W) WSR 11 Supporto di sicurezza con funzione Stop & Go

DATI TECNICI STAZIONE DI SALDATURA WT 2M
Dimensioni L x W x H (mm) 150.0 x 130.0 x 101.0mm Dimensioni L x W x H (inch) 5.91 x 5,43 x 3.98
Protezione T0,8
Peso (kg) 1,9
Tensione di rete (V/Hz) 230 / 50 120 / 60 100 / 50/60
Alimentazione assorbita (W) 150 W
Classe di protezione I, Scatola Antistatica III, Utensili di Saldatura
Range di temperatura / In Base all'Utensile 50 - 450 / 550 °C 150-850 / 950 °F
Precisione della temperatura ± 9 °C / ± 17 °F
Stabilità della temperatura (°C/°F) ± 2 / ± 4
Con riserva di modifiche tecniche.

DATI TECNICI	SALDATORE WTMP MS	PINZETTA WTMT MS
Range di temperatura Range di temperatura	°C 100 - 450 °F 200 - 950	°C 100 - 450 °F 200 - 950
Alimentazione assorbita	40 W (55 W)	80 W (2x40 W)
Tensione di rete (V/Hz)	12V / AC	12V / AC
Tempo di riscaldamento (50°C to 350°C) (120°F to 660°F)	5 sec.	5 sec.
Supporto di sicurezza	WSR 205	WSR 211
Tipo di punta, serie	RTM MS	RTWMS / RTWPS
Unità di alimentazione	WT 1M, WT 2M, WR 3M	WT 1M, WT 2M, WR 3M
Con riserva di modifiche tecniche.		

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Ulteriori informazioni