



ZEROSMOG GUARD 2 KIT2 ALFA FILTEREINHEIT FÜR 2 ANWENDER MIT SCHLÄUCHEN, TISCHHALTERUNG, ABSPERRVENTIL UND ALFA-DÜSEN 142 W, 230 V



BESTELL-NR. FT91026699

- > Filtereinheit für 2 Anwender 142 W, 230 V
- > Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- > Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
- > Geruchsbeseitigung beim Löten
- > Konstanter Ansaugdruck über die gesamte Lebensdauer des Filters durch leistungsstarkes GebläseHohe Durchflussrate zur Erfassung des gesamten Rauchs
- > Filterzustandsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel
- > Helle Leuchte zeigt den Status der Absaugung an
- > Leise - niedrigster Geräuschpegel auf dem Markt für eine Absaugung mit 2 Arbeitsplätzen
- > Einfacher Wechsel von Haupt- und Vorfilter
- > Geringer Wartungsaufwand
- > Leicht zugänglicher Ein/Aus-Schalter
- > Kompatibel mit Weller Easy-Click 60 Schlauchsystem

Saubere Luft ist das Recht eines jeden Arbeitnehmers!
Atmen Sie auf - in einer gesünderen Arbeitsumgebung.
Den ganzen Tag. Die neue Weller ZeroSmog Guard Filtereinheit.

+ KEY FEATURES

> SAUBERE UND GESUNDE LUFT

Sorgt für eine hervorragende Luftqualität durch hocheffiziente Filtration von Lötpartikeln und Gasen mit einer großen Filteroberfläche (H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle).

> EINMALIGE ERFAHRUNG

Der niedrigste Geräuschpegel auf dem Markt sorgt für ein gesundes, angenehmes und komfortables Arbeitsumfeld.

> EINFACHER UND SCHNELLER FILTERWECHSEL.

Benutzerfreundlich durch schnellen und einfachen Wechsel von Vor- und Hauptfilter.

> KOMPAKTES DESIGN

Spart Platz durch ein kompaktes Design unter der Werkbank, ideal für die Nutzung durch eine Person.

> LEISTUNGSSTARKE ABSAUGUNG

Das robuste Gebläse sorgt während der gesamten Lebensdauer des Filters für einen ausreichenden Ansaugdruck und damit für einen hohen Volumenstrom zur effektiven Erfassung aller Rauchgase.

> MAXIMUM CONTROL

Filter condition monitoring to ensure timely changes, as a full filter cannot clean the air effectively.

> ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN


Weller Lötstation (WT, WX, WXsmart)-PC

> ESD-SICHER



LIEFERUMFANG

ZeroSmog Guard 2 230V,
1 x Hauptfilter (HEPA H13 und Aktivkohle + Kaliumpermanganat)
5 x Vorfilter
2 x ALFA-Düse,
2 x Schlauch 0F10,
2 x WfV-Absperrventil
2 x 3 m flexibler Schlauch



TECHNISCHE DATEN ZEROSMOG GUARD 2

Abmessungen L x B x H (mm) 270 x 336 x 435
Abmessungen L x B x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13

Gewicht ca. (kg)
9,5

Spannung (V/Hz)
(220-240V~) 50/60 Hz

Geräuschpegel in 1 m Abstand
< 70 dBA

Leistung (W/V)
142 W (220-240V~)

Max. Vakuum (Pa/V)
2250

Max. Fördermenge (m³/h)
200

Vorfilter
Glasfaservorfilter ePM1-75% nach ISO16890

Kompaktfilter
Standard-Filterset ZeroSmog Guard Kit (FT91000048)
Breitband-Gasfilterset ZeroSmog Guard (FT91000049)
Klebstoff-Filterset ZeroSmog Guard (FT91000051)

Technische Änderungen vorbehalten!

