

Broszura informacyjna

48 41 J11

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących Wewnętrznych dużych

DIN 5256 D



90°

- Przystosowane do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach: nawet 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku narzędzi z toczonymi końcówkami
- Łatwiejsza praca dzięki wciskanyom końcówkom
- Złącze skręcane zapewnia precyzyjny ruch szczypiec bez luzu
- Rękojeści z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
- Z dodatkowym ograniczeniem otwarcia (za pośrednictwem ogranicznika)
- Regulacja za pośrednictwem śruby z gniazdem sześciokątnym
- Sprawdzają się doskonale przy montażu seryjnym, zapobiegając skutecznie zniekształceniu pierścieni
- Końcówki wygięte pod kątem 90°
- Z ogranicznikiem otwarcia do prawidłowego montażu zgodnie z normą DIN 472
- Regulowany ogranicznik zapobiega rozginaniu pierścieni osadczych podczas montażu
- Wciskane końcówki: drut ze stali sprężynowej, ciągniony
- Korpus szczypiec: stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Nr art.	48 41 J11
EAN	4003773079576
Szczypce	fosforanowana, szara
Rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	105 g
Wymiary	130 x 78 x 33 mm
Norma	DIN 5256 D

Technische Attribute

Rodzaj	4
Rozmiar pierścienia	Ø 12 – 25 mm
Końcówki (średnica)	Ø 1,3 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

