




Technical specification:

Technische Daten:

Rated voltage/ Bemessungsspannung:	max. 24 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	6 A at 40 °C 6 A bei 40 °C
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range	-40 °C ... +125 °C
Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	
Temperature range	fixed/ -40 °C...+80 °C fest:
Wire/ Umgebungstemperatur Leitung:	moved/ -25 °C...+ 80 °C bewegt:
Wire cross section/ Anschlussquerschnitt:	0.75 mm²
Housing/ Gehäuse:	Superseal 1.5 Cap, 282108-1black / schwarz

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Copper alloy/ Kuperlegierung
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA 6.6 GF, UL 94, black/ schwarz
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	Tin plated/ verzinkt
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/ schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

Contact assignment/

Kontaktbelegung:

green/grün	1
brown/braun	2
white/weiß	3
pink/rosa	4
grey/grey	5
yellow/gelb	6



Part-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:	Cable length "L" Kabellänge "L":	Cable/ Kabel:
55-00650	VSS1.5-6P-A/K1/0.75/2m	2m	PUR, black / schwarz 6x0.75 mm², Cable / Kabel : 781-K17600
55-00651	VSS1.5-6P-A/K1/0.75/5m	5m	
55-00652	VSS1.5-6P-A/K1/0.75/10m	10m	
55-xxxxx	VSS1.5-6P-A/K1/0.75/...m	...m	

tolerance of cable/ Kabeltoleranz:	L ≤ 5m: L + 50mm > 5m: L + 1%	dim. in mm	VSS1.5 - 6pos. Cap Valve Connector SuperSeal VSS1.5 - 6pol. Ventilstecker	
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50 mm 0,0 ± 0,25 mm 0,00 ± 0,10 mm * ± 1,5°	drawn/ gez. appd./ gepr.	Date/Datum 18.01.16	Name Strakerjahn
Index: c 19.04.17 Ä6665 K.H.	scale/Maßstab: 2 : 1 (1:1)	06.06.16	Koch	
RoHS compliant/konform		dwg no / Z.-nr.: 55K1A142		DIN- A3
				1 / 2

CONEC