

Broszura informacyjna

87 01 400

KNIPEX Cobra® XL

Szczypce do rur

DIN ISO 8976



- Większy zakres chwytu, ale mniejsza waga niż w przypadku porównywalnych kluczy do rur
- Szybka regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku, bez ryzyka niezamierzonego przesunięcia się szczęk i zmiany ustawienia szerokości rozwarcia
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwyty dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Nr art.	87 01 400
EAN	4003773005636
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	1.195 g
Wymiary	400 x 74 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Pozycje regulacji	27
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	Ø 3 1/2 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	95 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 90 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych