




Zeichnung geschützt durch
 © Copyright AMP
 AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Datum	Name
1	toleranz geändert	2.06.81	Schmitt

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



Einbauelement CI-2 oder
 Type III * Buchsenkontakt



1. Teil (Econoseal) ist nicht
 verpackt (1000 Stück)


Achtung !

Für eine einwandfreie Funktion dieser Steckverbindung kann nur bei Verwendung von Original AMP Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften garantiert werden.

826886 - 1	826016-2 926554-1	1	0 - Ring 3 pin Buchsengehäuse	Neoprene	schwarz
AMP-Bestell-Nr	AMP-Nr	Anzahl	Benennung	Material	Farbe

			3 pol Econoseal Serie E Buchsengehäuse assembliert		
Bestell-Nr	Werkstoff	Hersteller	A 826886		
Gep.			Blatt Nr. 1		

Schnitt A-A



Schnitt A-A

Dichtungstülle
826 764 - 1

826 354

826 016 - 2
O-Ring

Ø19

Ø5.8

Ø4.7

25

1.1-0

25.02

R0.6

30.5

52.02

R1

R1

0.2

13

Ø14.3

Ø16.8

CIC Buchsenkontakt
od. Serie M III



Schnitt A-A

Dichtungstülle
826 764 -1

AMP 926554

826016 - 2
O-Ring

Ø19

2,5

Ø5,8

Ø4,7

1,8

R0,4

30,5

R1

0,2

13

Ø14,3

Ø16,8

CIC Buchsenkontakt
od. Serie M III *

2,5 ± 0,2

5,2 ± 0,2

A

45°

R1

30°

30°




Schnitt A-A

Dichtungstülle
826 764-1

AMP 920554

Buchsengehäuse

826 015-2
O-Ring



FOR

CIC Buchsenkontakt
od. Serie M III *

Schnitt A-A

19

05,8

0.7

8

2.5

5

R0.4

90.5

150

00

10,5

776

5.2-02

702

AMP 1-926554

Kammer für ClC-
oder Type III*

Buchsenkontakt

21

26016 2

O-Ring

Ø 14,3

Φ16.8

Schnitt A-A

Dichtungsteile
826 754 1

AMP 1-926554


R0,5

826 754 1
0 R 0

Ø14,3

216 8

C. H. Jensen Kontor
od. Serie M III



Schnitt A - A

FORD 1979 21 000 00

Dichtungstulle
826 764 - 1

:AMP 1-926 554

Buchsengehäuse

826016-2
0 Ring

CIC Buchsenkontakt
od. Serie M III *

FOR