









Technische Daten:

Bemessungsspannung:	30 V AC / 30 V DC
IEC 61076-2-104	
Strombelastbarkeit:	3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im gesteckten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-25°C ... +95°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF, UL 94 V-0
Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Geeignet für Reflow Lötprozeß max. 60s / 250°C	
Koplanarität aller Kontakte und Lötbleche max 0,1mm	

Layout Vorschlag



Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
42-01223TR	42-01223	SAL - 8S - IK5 / SMT	5

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	RoHS & REACH konform	Index: b 25.04.16 CS Ä6101 Änderung der Toleranz im Steckgesicht		
		Allgemeintoleranz:	0	± 0,50mm
			0,0	± 0,25mm
			0,00	± 0,10mm
			x	± 5°
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				

	Datum	Name
gez.	05.03.15	Gitinow
gepr.	16.03.15	Schramm



Benennung:
Isolierkörper Kupplung M8x1 SMT,
geschirmt

Zeichnungsnr.:
42K1A749

Artikelnr.: siehe Tabelle