




Technische Daten:

Bemessungsspannung: 30 V AC / 30 V DC
IEC 61076-2-104

Strombelastbarkeit: 2A bei 40°C
IEC 61076-2-104

Isolationswiderstand: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im gesteckten Zustand
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -25°C ... +95°C
EN 60512-11-10
-40°C ... +85°C
EN 60512-11-4

Steckzyklen: ≥ 100
IEC 60512-9a


Werkstoffe:

Kontakt: CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.

Kontaktträger: LCP GF, UL 94 V-0

Geeignet für Reflow Lötprozeß
max. 60s / 250°Cm

Layout Vorschlag



Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
42-01402TR	42-01402	SAL - 8 - IS8 / THR	8

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	RoHS & REACH konform	Index: b 25.04.16 CS Ä6101 Änderung der Toleranz im Steckgesicht			dim. in mm	Benennung: Isolierkörper Stecker M8x1 THR	
			Datum	Name			
			gez.	19.03.15	Gitinow	Zeichnungsnr.: 42K1A928	
			gepr.	19.03.15	Schramm		Artikelnr.: siehe Tabelle
		Allgemeintoleranz:		0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm x ± 5°			