





Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V 5pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4/5pol 4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4	-25°C ... +95°C -40°C -40°C ... +85°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100
Gesamtfederkräfte Schirmfeder: 6,00mm	8-9N

Werkstoffe:



Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	LCP GF, UL 94 V-0
Lötblech:	CuZn, Ni / Sn
Schirmblech:	CuSn, Ni / sel. Sn
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Dichtung:	FPM

Montagedaten:



empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW 17: 36-000230
Montagesituation:	siehe Abb. 4 43K1A1791

Baugruppe Kontaktträger geeignet für Reflow Lötproß max. 60s / 250°C

Koplanarität aller Kontakte, Lötbleche und Schirmblech max 0,1mm



Layout Vorschlag



Art.-Nr. Verpackungseinheit Rolle:	Art.-Nr. Verpackungseinheit lose:	Bezeichnung:	Pol
43-02112TR	43-02112	SAL - 12S - FS4 - X9 / 14 / SMT	4
43-02113TR	43-02113	SAL - 12S - FS5 - X9 / 14 / SMT	5

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	RoHS & REACH konform	Index b 30.Index b 30.03.16 brü Ä6042 technische Daten & Tolerierung optimiert			dim. in mm	Benennung: Flansch Stecker M12x1 SMT, geschirmt		
				Datum	Name			
				gez.	16.01.13	Gitinow		
				gepr.	16.01.13	Kniesburgers	Zeichnungsnr.:	
		Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ± 1,5°				43K1A1821		
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle						