







Recommended panel cut-out/
empfohlener Montageausschnitt:



3 Contacts will be supplied loose/
3 Kontakte werden lose geliefert



Stripping Dimensions/
Kabelvorbereitung:



Technical specification/

Technische Daten:


Working voltage/ Betriebsspannung:	max. 250 V AC/DC
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector/ IP67 bei Verwendung mit Kappe oder passenden Gegenstecker
Temperature range/ Temperaturbereich:	-40 °C ... +100 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	High power contact crimp; 20 A/ Hochstromkontakt crimp; 20 A can be crimped with stranded copper wires: AWG 12-14/ crimpbar an Kupferlitze: AWG 12-14
UL-listed, File No./ UL- gelistet:	E318363

Materials/ Werkstoffe:

Receptacle Housing/ Buchsengehäuse:	PA GF (black); UL 94 V-0; UL (f1) rated
Panel nut/ Überwurfmutter:	Brass; finish: Nickel plated/ Messing; Oberfläche vernickelt
Panel gasket/ Dichtung:	Silicone, white/ Silikon, weiß
High power contact/ Hochstromkontakt:	Cu alloy, Au over Ni

Installation specification/ Montagedaten:

Connector kit is recommended for use with UL listed copper wires/ Stecker wird für die Verwendung mit Kupferlitzen empfohlen:	AWG 12 + AWG 14
Crimp-Tool/ Crimp-Werkzeug:	360X21079X
Tool insert/ Werkzeugeinsatz:	36-000430
Selector settings/ Selektor Einstellungen:	8 for AWG 12 7 for AWG 14
Turret Position/ Kopfposition:	12
Assembly instruction/ Montageanleitung:	AI-5044-Power
Connector can be front mounted to a maximum panel thickness: Stecker für Vorderwandmontage mit maximaler Gehäusestärke:	5,9 mm
Connector can be rear mounted to a maximum panel thickness: Stecker für Hinterwandmontage mit maximaler Gehäusestärke:	3,2 mm



Part no. / Part marked Art.-Nr./ Bedruckung:	17-400173	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Power Contact 20 A/ Hochstromkontakt 20 A:	Plating, mating area: Veredelung Steckbereich: Plating, termination side: Veredelung Anschluss Seite: Plating, protection sleeve/ Veredelung Schutzhülse:	Gold flash over Nickel Gold über Nickel Tin over Nickel Zinn über Nickel Nickel plated/ vernickelt
Index:	e Ä21-0426 03.11.21 ABU	Scale/ Maßstab:	1,5:1 (1:1)	dwg no / Z.-nr.:	17K1A423
RoHS compliant/ konform					



dim. in mm

drawn/ gez.	02.10.2013	Name	Schmidt
appd./ gepr.	02.10.2013	Koch	

CONEC

IP67 Power Bayonet 3pos. Socket Kit / crimp
panel mount
IP67 Power-Bajonett 3pol. Buchsen-Kit / crimp
Gehäusemontage

DIN-
A3

1 / 1