

Rubrik 5 Kupplungen

Seite 5.1 bis 5.47 Schnellverschluss-Kupplungen

Seite 5.1 bis 5.22 Schnellverschluss-Kupplungen einseitig absperrend

Seite 5.1 bis 5.4 Kupplungen und Kupplungszubehör DN 2,7

Seite 5.5 bis 5.10 Kupplungen und Kupplungszubehör DN 5

Seite 5.6 bis 5.7 Abreißkupplungen DN 5 und Zubehör

Seite 5.11 bis 5.14 Kupplungen und Kupplungszubehör DN 7,2

Seite 5.15 bis 5.16 Kupplungen und Kupplungszubehör DN 7,8

Seite 5.17 bis 5.21 Sicherheitskupplungen

Seite 5.17 bis 5.18 Sicherheitskupplungen und Kupplungszubehör DN 7,8

Seite 5.19 bis 5.20 Sicherheitskupplungen und Kupplungszubehör DN 7,4

Seite 5.21 Sicherheitskupplungen und Kupplungszubehör DN 10,5

Seite 5.22 Kupplungen und Kupplungszubehör DN 13

Seite 5.23 bis 5.38 Schnellverschluss-Kupplungen beidseitig absperrend

Seite 5.23 bis 5.24 beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 2,7

Seite 5.25 bis 5.26 beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 5

Seite 5.27 bis 5.28 beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 7,2

Seite 5.29 bis 5.30 beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 7,4

Seite 5.31 bis 5.32 ein- und beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 10

Seite 5.33 bis 5.34 ein- und beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 15

Seite 5.35 bis 5.36 ein- und beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 19

Seite 5.37 bis 5.38 ein- und beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 6

Rubrik 5 Kupplungen

Seite 5.39 bis 5.42 Kupplungen Werkstoff Kunststoff „PVDF“

Seite 5.39 bis 5.40 ein- und beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 5
Werkstoff PVDF

Seite 5.41 bis 5.42 ein- und beidseitig absperrende Kupplungen und Kupplungszubehör DN 7
Werkstoff PVDF

Seite 5.43 Kupplungen ISO 7241-1, Serie B

Seite 5.45 bis 5.47 unverwechselbare Kupplungen und Kupplungszubehör DN 5

Seite 5.48 bis 5.49 Klauenkupplungen

Seite 5.48 Klauenkupplungen Werkstoff Temperguss

Seite 5.49 Klauenkupplungen Werkstoff Messing

Einhand-Kupplungen DN 2,7 Type 200
„einseitig absperrend“
Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 2,7 Type 200
 einseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58
 Ventilkörper: MS 58
 Entriegelungshülse: MS 58
 Ventil: MS 58
 Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
 Kugeln: Werkstoff 1.4034
 Dichtungen: Perbunan
 Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
 Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 a	26	10	5	9	L021.0001	217	3,65
G 1/8 a	28	10	7	11	L021.0002	217	3,80







Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 i	26	10	5	9	L021.0004	217	3,65
G 1/8 i	28	10	7	12	L021.0005	217	3,80

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	D	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	35	13	10	L021.0007	217	4,00
4 mm	35	13	10	L021.0008	217	4,00
5 mm	35	13	10	L021.0009	217	5,70

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	34	10	7	M 7 x 0,5	L021.0030	217	4,20
3/4,3 mm	34	10	7	M 6 x 0,75	L021.0032	217	4,20
3/5 mm	34	10	7	M 7 x 0,5	L021.0034	217	4,20
4/6 mm	34	10	7	M 8 x 1	L021.0036	217	4,20
4/6,2 mm	34	10	7	M 8 x 1	L021.0038	217	4,20

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	L2	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	45	10	11	7	3	M 7 x 0,5	12 11	L021.0050	217	9,15
3/4,3 mm	45	10	11	7	3	M 6 x 0,75	12 11	L021.0052	217	9,15
3/5 mm	45	10	11	7	3	M 7 x 0,5	12 11	L021.0054	217	9,15
4/6 mm	45	10	11	7	3,5	M 8 x 1	12 12	L021.0056	217	9,15
4/6,2 mm	45	10	11	7	3,5	M 8 x 1	12 12	L021.0058	217	9,15


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	51	10	17	13	3	M 7 x 0,5	12 11	L021.0044	217	9,35
4 mm	51	10	17	13	3	M 7 x 0,5	12 11	L021.0046	217	9,35


einseitig absperrend

Außengewinde

Innengewinde

Schlauchanschluß

Kunststoffschlauch

**Schottverschraubung für
Kunststoffschlauch**

**Schottverschraubung für
Schlauchanschluß**


Stecktüllen für Einhand-Kupplungen DN 2,7 Type 200
 „einseitig absperrend“

Stecktüllen und Stecknippel Werkstoff MS


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	24	7	10	13	L021.1005*	217	0,45
4 mm	24	7	10	13	L021.1007*	217	0,50
5 mm	22	9	8	13	L021.1009*	217	0,95




Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch



Außengewinde



Innengewinde

Stecktüllen

Stecknippel

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	25	10	5	M 7 x 0,5	7	L021.1015*	217	1,00
3/4,3 mm	25	11	4	M 6 x 0,75	—	L021.1018*	217	1,00
3/5 mm	25	10	5	M 7 x 0,5	7	L021.1021*	217	1,30
4/6 mm	24	11	5,8	M 10 x 1	—	L021.1023*	217	1,00
4/6,2 mm	24	11	5,8	M 10 x 1	—	L021.1026*	217	1,00

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 a	18	10	5	7	L021.1030*	217	1,15
G 1/8 a	20	10	7	11	L021.1032*	217	1,15

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 i	16,5	10	4	7	L021.1040*	217	1,15
G 1/8 i	19	10	6	12	L021.1042*	217	1,15

*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück


Mehrpriese für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	PG
verchromt	Euro 2,25	Euro 0,90	217
chem. vernickelt	Euro 6,65	Euro 2,50	217
Viton	Euro 0,95	—	217
Äthylen-Propyl.	Euro 0,95	—	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. Sonderausstattung zusätzlich angeben.

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 2,7 = 6 mm²

Luft, Eingangsdruck 6 bar



Stecktüllen



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel

Einhand-Kupplungen DN 2,7 Type 200 VN
„einseitig absperrend“, Werkstoff Messing vernickelt

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 2,7 Type 200 VN
einseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58 vernickelt
Ventilkörper: MS 58 vernickelt
Entriegelungshülse: MS 58 vernickelt
Ventil: MS 58
Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
Kugeln: Werkstoff 1.4034
Dichtungen: Perbunan
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 a	26	10	5	9	LV21.0001	217	5,85
G 1/8 a	28	10	7	11	LV21.0002	217	6,15


Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 i	26	10	5	9	LV21.0004	217	5,85
G 1/8 i	28	10	7	12	LV21.0005	217	6,15

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	D	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	35	13	10	LV21.0007	217	6,30
4 mm	35	13	10	LV21.0008	217	6,35
5 mm	35	13	10	LV21.0009	217	7,05


Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	34	10	7	M 7 x 0,5	LV21.0030	217	6,70
3/5 mm	34	10	7	M 7 x 0,5	LV21.0034	217	6,75
4/6 mm	34	10	7	M 8 x 0,5	LV21.0036	217	6,80

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	L2	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	45	10	11	7	3	M 7 x 0,5	12 11	LV21.0050	217	10,50
3/5 mm	45	10	11	7	3	M 7 x 0,5	12 11	LV21.0054	217	10,55
4/6 mm	45	10	11	7	3,5	M 8 x 0,5	12 12	LV21.0056	217	10,60


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	51	10	17	13	3	M 7 x 0,5	12 11	LV21.0044	217	10,70
4 mm	51	10	17	13	3	M 7 x 0,5	12 11	LV21.0046	217	10,75




Außengewinde




Innengewinde




Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch




**Schottverschraubung für
Kunststoffschlauch**




**Schottverschraubung für
Schlauchanschluß**

**Stecktüllen für Einhand-Kupplungen DN 2,7 Type 200 VN
„einseitig absperrend“, Werkstoff Messing vernickelt**


MADER
Gruppe LV21.1




Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch



Außengewinde



Innengewinde

Stecktüllen

Stecknippel

Stecktüllen und Stecknippel Werkstoff MS vernickelt

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	24	7	10	13	LV21.1005*	217	1,20
4 mm	24	7	10	13	LV21.1007*	217	1,25
5 mm	22	9	8	13	LV21.1009*	217	1,25

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	25	10	5	M 7 x 0,5	7	LV21.1015*	217	1,85
3/5 mm	25	10	5	M 7 x 0,5	7	LV21.1021*	217	1,90
4/6 mm	24	11	5,8	M 10 x 1	–	LV21.1023*	217	1,85

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 a	18	10	5	7	LV21.1030*	217	2,05
G 1/8 a	20	10	7	11	LV21.1032*	217	2,15

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 i	16,5	10	4	7	LV21.1040*	217	2,05
G 1/8 i	19	10	6	12	LV21.1042*	217	2,15


*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

Mehrpreise für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	PG
Viton	Euro 0,95	–	217
Äthylen-Propyl.	Euro 0,95	–	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. Sonderausstattung zusätzlich angeben.

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 2,7 = 6 mm²



Stecktüllen



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel

Einhand-Kupplung DN 5, Typ 210
 „einseitig absperrend“

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 5, Type 210
 einseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58
 Ventilkörper: MS 58
 Entriegelungshülse: MS 58
 Ventil: MS 58
 Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
 Kugeln: Werkstoff 1.4034
 Dichtungen: Perbunan
 Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
 Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	36	16	7	14	L022.0001	203	3,65
G 1/4 a	38	16	9	17	L022.0002	203	3,65
G 3/8 a	38	16	9	19	L022.0003	203	3,65

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	36	16	9	14	L022.0005	203	3,65
G 1/4 i	38	16	9	17	L022.0006	203	3,65
G 3/8 i	38	16	9	19	L022.0007	203	3,65


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	46	16	17	14	L022.0010	203	3,65
6 mm	46	16	17	14	L022.0011	203	3,65
8 mm	46	16	17	14	L022.0013	217	5,10
9 mm	46	16	17	14	L022.0012	203	3,65
10 mm	46	16	17	14	L022.0014	217	5,15

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	42	16	13	M 10 x 1	14	L022.0017	203	4,05
4/6,2 mm	42	16	13	M 10 x 1	14	L022.0018	203	4,05
6/8 mm	42	16	13	M 12 x 1	14	L022.0020	203	4,05
6/8,3 mm	42	16	13	M 12 x 1	14	L022.0019	203	4,05


Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	54	16	18	17	4	M 10 x 1	14 14	L022.0023	203	7,75
4/6,2 mm	54	16	18	17	4	M 10 x 1	14 14	L022.0021	203	7,75
6/8 mm	54	16	18	17	4	M 12 x 1	17 17	L022.0024	203	7,75
6/8,3 mm	54	16	18	17	4	M 12 x 1	17 17	L022.0022	203	7,75

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	60	16	14	17	3,2	M 10 x 1	14 14	L022.0030	217	8,35
5 mm	60	16	14	17	3,2	M 12 x 1	14 17	L022.0031	217	7,95
6 mm	60	16	14	17	4	M 12 x 1	17 17	L022.0032	217	7,95
8 mm	60	16	14	17	4	M 12 x 1	17 17	L022.0034	217	9,05


Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	125	16	13	M 10 x 1	14	L022.0040	217	6,95
4/6,2 mm	125	16	13	M 10 x 1	14	L022.0042	217	6,95
6/8 mm	130	16	13	M 12 x 1	14	L022.0044	217	6,95
6/8,3 mm	130	16	13	M 12 x 1	14	L022.0046	217	6,95




Außengewinde






Innengewinde




Schlauchanschluß




Kunststoffschlauch


 Schottverschraubung für
Kunststoffschlauch

 Schottverschraubung für
Schlauchanschluß



Knickschutzfeder



einseitig absperrend



Frontplattenmontage
Schottausführung
für Kunststoffschlauch



Frontplattenmontage
Schottausführung
für Schlauchanschluss

Abreiß-Kupplung DN 5, Typ 210 „einseitig absperrend“

Abreißkupplungen DN 5, Typ 210
einseitig absperrend


Technische Daten:

Gewindestück: MS 58
Ventilkörper: MS 58
Entriegelungshülse: MS 58
Ventil: MS 58
Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
Kugeln: Werkstoff 1.4034
Dichtungen: Perbunan
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	B	D	G	L	L1	L2	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	5	24	M20x1	42	7	16	22	24	L022.0050	217	14,70
4/6 mm	5	24	M20x1	42	7	16	22	24	L022.0051	217	14,70
6/8 mm	5	24	M20x1	42	7	16	22	24	L022.0054	217	14,70
6/8,3 mm	5	24	M20x1	42	7	16	22	24	L022.0055	217	14,70

Anschluß Schlauch-Ø innen	B	D	G	L	L1	L2	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	5	24	M20x1	46	17	16	22	24	L022.0058	217	14,15
6 mm	5	24	M20x1	46	17	16	22	24	L022.0060	217	14,15
8 mm	5	24	M20x1	46	17	16	22	24	L022.0062	217	14,60
9 mm	5	24	M20x1	46	17	16	22	24	L022.0064	217	14,60
10 mm	5	24	M20x1	46	17	16	22	24	L022.0066	217	14,70

MADER
Gruppe L022.



Abreißkupplung



Abreißkupplung

Stecktüllen für Einhandkupplungen DN5, Typ 210
„einseitig absperrend“

Stecktüllen und Stecknippel aus Werkstoff Messing, Type 210

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	32	9	12	17	L023.0001*	203	0,55
5 mm	32	9	14	17	L023.0005*	217	0,65
6 mm	32	9	14	17	L023.0002*	203	0,55
8 mm	32	9	14	17	L023.0006*	217	0,80
9 mm	33	10	14	17	L023.0003*	203	0,80
10 mm	33	12	14	17	L023.0007*	217	0,90

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	L2	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	31,5	10	14,1	12	M 10 x 1	L023.0009	203	1,15
4/6,2 mm	31,5	10	14,1	12	M 10 x 1	L023.0010	203	1,1
6/8 mm	31,5	12	14	12	M 12 x 1	L023.0012	203	1,20
6/8,3 mm	31,5	12	14	12	M 12 x 1	L023.0011	203	1,20

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	115	14	12	M 10 x 1	L023.0030*	203	2,45
4/6,2 mm	115	14	12	M 10 x 1	L023.0032*	203	2,45
6/8 mm	120	14	12	M 12 x 1	L023.0034*	203	2,65
6/8,3 mm	120	14	12	M 12 x 1	L023.0036*	203	2,65

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	25	14	7	14	L023.0013*	203	0,75
G 1/4 a	27,5	14	9	17	L023.0014*	203	0,80
G 3/8 a	28	14	9	19	L023.0015*	217	1,40

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	24,5	14	8	14	L023.0020*	203	0,85
G 1/4 i	26	14	10	17	L023.0021*	203	0,90
G 3/8 i	26,5	14	10	19	L023.0022*	217	1,40

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	B	G	L	L1	L2	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	3	M10x1	43	7	18	14	12	L023.0040	217	3,25
4/6,2 mm	3	M10x1	43	7	18	14	12	L023.0041	217	3,25
6/8 mm	4	M12x1	44	7	18	14	17	L023.0043	217	3,25
6/8,3 mm	4	M12x1	44	7	18	14	17	L023.0044	217	3,25


Anschluß Schlauch-Ø innen	B	G	L	L1	L2	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	4	M10x1	50	17	14	14	14	L023.0050	217	2,95
5 mm	4	M12x1	50	17	14	14	17	L023.0051	217	2,95
6 mm	4	M12x1	50	17	14	14	17	L023.0052	217	2,95
8 mm	4	M12x1	50	17	14	14	17	L023.0053	217	3,10
9 mm	4	M12x1	50	17	14	14	17	L023.0054	217	3,10
10 mm	4	M14x1	50	17	14	17	19	L023.0055	217	3,10

Mehrpreise für Sonderausstattungen


Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	PG
Verchromt	Euro 2,65	Euro 0,90	217
chem. vernickelt	Euro 8,20	Euro 2,40	217
Viton	Euro 1,15	-	-
Äthylen-Propyl.	Euro 1,15	-	-

* Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück


**bei Bestellung zur Art.-Nr. Sonderausstattung zusätzlich angeben.




Schlauchanschluß




Kunststoffschlauch




Knickschutzfeder




Außengewinde



Innengewinde




Schott-Stecktülle für Kunststoffschlauch



Schott-Stecktülle für Schlauchanschluss

Durchflußdiagramm
Einhandkupplung DN 5 = 20 mm²



Einhand-Kupplung DN 5, Type 210 VN
„einseitig absperrend“ Werkstoff Messing vernickelt

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 5, Type 210 VN
einseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58 vernickelt
Ventilkörper: MS 58 vernickelt
Entriegelungshülse: MS 58 vernickelt
Ventil: MS 58
Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
Kugeln: Werkstoff 1.4034
Dichtungen: Perbunan
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	36	16	7	14	LV22.0001	217	5,80
G 1/4 a	38	16	9	17	LV22.0002	217	5,80
G 3/8 a	38	16	9	19	LV22.0003	217	6,40


Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	36	16	9	14	LV22.0005	217	5,80
G 1/4 i	38	16	9	17	LV22.0006	217	5,80
G 3/8 i	38	16	9	19	LV22.0007	217	6,40

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	46	16	17	14	LV22.0010	217	6,35
6 mm	46	16	17	14	LV22.0011	217	6,35
8 mm	46	16	17	14	LV22.0013	217	6,75
9 mm	46	16	17	14	LV22.0012	217	6,75
10 mm	46	16	17	14	LV22.0014	217	6,85


Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	42	16	13	M 10 x 1	14	LV22.0017	217	6,90
4/6,2 mm	42	16	13	M 10 x 1	14	LV22.0018	217	6,90
6/8 mm	42	16	13	M 12 x 1	14	LV22.0020	217	6,90
6/8,3 mm	42	16	13	M 12 x 1	14	LV22.0019	217	6,90




einseitig absperrend




Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch

Stecktüllen für Einhandkupplungen DN5, Type 210 VN
„einseitig absperrend“ Werkstoff Messing vernickelt
Stecktüllen und Stecknippel aus Werkstoff Messing vernickelt

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	32	9	12	17	LV23.0001*	203	1,00
5 mm	32	9	14	17	LV23.0005*	217	1,30
6 mm	32	9	14	17	LV23.0002*	203	1,00
8 mm	32	9	14	17	LV23.0006*	217	1,45
9 mm	33	10	14	17	LV23.0003*	203	1,20
10 mm	33	12	14	17	LV23.0007*	217	1,55

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	L2	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	31,5	10	14,1	12	M 10 x 1	LV23.0009*	203	1,80
4/6,2 mm	31,5	10	14,1	12	M 10 x 1	LV23.0010*	203	1,80
6/8 mm	31,5	12	14	12	M 12 x 1	LV23.0012*	203	1,90
6/8,3 mm	31,5	12	14	12	M 12 x 1	LV23.0011*	203	1,90

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	115	14	12	M 10 x 1	LV23.0030*	203	3,10
4/6,2 mm	115	14	12	M 10 x 1	LV23.0032*	203	3,10
6/8 mm	120	14	12	M 12 x 1	LV23.0034*	203	3,10
6/8,3 mm	120	14	12	M 12 x 1	LV23.0036*	203	3,10

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	25	14	7	14	LV23.0013*	203	1,10
G 1/4 a	27,5	14	9	17	LV23.0014*	203	1,15
G 3/8 a	28	14	9	19	LV23.0015*	217	2,05


Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	24,5	14	8	14	LV23.0020*	203	1,10
G 1/4 i	26	14	10	17	LV23.0021*	203	1,15
G 3/8 i	26,5	14	10	19	LV23.0022*	217	2,05

*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

Mehrpreise für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	PG
Viton	Euro 1,15	–	217
Äthylen-Propyl.	Euro 1,15	–	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. Sonderausstattung zusätzlich angeben.

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 5 = 20 mm²


Stecktüllen



Stecktüllen




Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel



Einhand-Kupplungen DN 7,2 Type 260
„einseitig absperrend“
Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 7,2 Type 260
 einseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58
 Ventilkörper: MS 58
 Entriegelungshülse: MS 58
 Ventil: MS 58
 Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
 Verriegelungsstifte: Werkstoff 1.4034
 Dichtungen: Perbunan
 Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
 Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	39	25	9	22	L024.0001	203	3,50
G 3/8 a	41	25	9	22	L024.0002	203	3,50
G 1/2 a	44	25	12	22	L024.0003	203	3,50

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	41	25	9	22	L024.0005	203	3,50
G 3/8 i	41	25	9	22	L024.0006	203	3,50
G 1/2 i	44	25	10	24	L024.0007	203	3,50

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	58	25	25	21	L024.0010	203	3,85
8 mm	58	25	25	21	L024.0013	203	3,85
9 mm	58	25	25	21	L024.0011	203	3,85
10 mm	58	25	25	21	L024.0014	203	4,80
13 mm	58	25	25	21	L024.0012	203	3,85







Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	SW	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6/8 mm	45	25	7	21	M12 x 1	L024.0020	217	5,35
6/8,3 mm	45	25	7	21	M12 x 1	L024.0022	217	5,35
8/10 mm	49	25	9	21	M16 x 1	L024.0023	217	5,35
9/11,6 mm	49	25	9	21	M16 x 1	L024.0024	217	5,35
9/12 mm	49	25	9	21	M16 x 1	L024.0021	217	5,35


Verteiler, 2-fach, mit Verschlußkupplungen
 Gabelstück und Kupplungen Werkstoff Messing

Anschluß Gabelstück	L	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	73	90	22	L024.0025	203	11,50
G 3/8 i	69	90	22	L024.0026	203	11,30
G 1/2 i	83	102	22	L024.0027	203	11,80
G 1/4 a	84	90	22	L024.0028	203	12,20
G 3/8 a	85	90	22	L024.0029	203	12,20
G 1/2 a	103	102	22	L024.0030	203	12,95


Verteiler, 3-fach, mit Verschlußkupplungen
 Gabelstück und Kupplungen Werkstoff Messing

Anschluß Gabelstück	L	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	97	117	22	L024.0035	203	16,80
G 3/8 i	93	117	22	L024.0036	203	16,60
G 1/2 i	99	120	22	L024.0037	203	17,60
G 1/4 a	108	117	22	L024.0038	203	17,50
G 3/8 a	109	117	22	L024.0039	203	17,50
G 1/2 a	120	120	22	L024.0040	203	18,75







Schlauchanschluß




Kunststoffschlauch




Schlauchanschluß




Kunststoffschlauch



Außengewinde




Innengewinde



Knickschutzfeder

Durchflußdiagramm
Einhandkupplungen DN 7,2 = 48 mm²



Stecktüllen für Einhandkupplungen DN 7,2 Type 260 „einseitig absperrend“

Stecktüllen, Stecknippel und Rückflußdämpfer aus Werkstoff Messing

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	48	23	25	L025.0000*	217	1,20
6 mm	48	23	25	L025.0001*	203	0,60
8 mm	48	23	25	L025.0004*	203	0,79
9 mm	48	23	25	L025.0002*	203	0,65
10 mm	48	23	25	L025.0007*	203	0,82
13 mm	48	20	25	L025.0003*	203	0,90

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6/12 mm	54	23	26	M 16 x 1	17	L025.0005	217	3,65
9/15 mm	58	23	30	M 18 x 1	19	L025.0006	217	3,85

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	60	20	25	21	L025.0008	217	3,76
8 mm	60	20	25	21	L025.0011	217	3,76
9 mm	60	20	25	21	L025.0009	217	3,76
10 mm	60	20	25	21	L025.0015	217	3,83
13 mm	60	20	25	21	L025.0010	217	4,07

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	34	11,5	13	M 10 x 1	L025.0021*	203	1,25
4/6,2 mm	34	11,5	13	M 10 x 1	L025.0012*	203	1,25
6/8 mm	34	11,5	13	M 12 x 1	L025.0022*	203	1,45
6/8,3 mm	34	11,5	13	M 12 x 1	L025.0013*	203	1,45
8/10 mm	42	20	17	M 16 x 1	L025.0023*	217	2,18
9/11,6 mm	42	20	17	M 16 x 1	L025.0024	217	2,30
9/12 mm	42	20	17	M 16 x 1	L025.0014	217	2,30

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	31	20	7	14	L025.0017*	203	0,75
G 1/4 a	33	20	8,5	17	L025.0018*	203	0,78
G 3/8 a	33	20	8,5	19	L025.0019*	203	0,80
G 1/2 a	38	20	12	24	L025.0020*	203	1,35

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	30	20	5	14	L025.0025*	203	0,75
G 1/4 i	33	20	8	17	L025.0026*	203	0,78
G 3/8 i	33	20	8	19	L025.0027*	203	0,80
G 1/2 i	35	20	10	24	L025.0028*	203	1,35

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	120	11,5	13	M 10 x 1	L025.0040	203	2,70
4/6,2 mm	120	11,5	13	M 10 x 1	L025.0041	203	2,70
6/8 mm	120	11,5	13	M 12 x 1	L025.0042	203	2,70
6/8,3 mm	120	11,5	13	M 12 x 1	L025.0043	203	2,70

*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

Mehrpreise für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	PG
Verchromt	Euro 2,89	Euro 1,11	217
chem. vernickelt	Euro 12,18	Euro 4,16	217
Viton	Euro 1,67	-	-
Äthylen-Propyl.	Euro 3,16	-	-

**bei Bestellung zur Art.-Nr. Sonderausstattung zusätzlich angeben.

MADER
Gruppe L025



Stecktüllen



Stecktüllen



Rückflußdämpfer



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel



Stecknippel
mit Knickschutzfeder

Einhand-Kupplungen DN 7,2 Type 260 VN
 „einseitig absperrend“, Werkstoff Messing vernickelt

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 7,2 Type 260 VN
 einseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58 vernickelt
 Ventilkörper: MS 58 vernickelt
 Entriegelungshülse: MS 58 vernickelt
 Ventil: MS 58
 Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
 Kugeln: Werkstoff 1.4034
 Dichtungen: Perbunan
 Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
 Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	39	25	9	22	LV24.0001	203	5,35
G 3/8 a	41	25	9	22	LV24.0002	203	5,35
G 1/2 a	44	25	12	22	LV24.0003	203	5,50

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	41	25	9	22	LV24.0005	203	5,35
G 3/8 i	41	25	9	22	LV24.0006	203	5,35
G 1/2 i	44	25	10	24	LV24.0007	203	5,50

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	58	25	25	21	LV24.0010	203	6,10
8 mm	58	25	25	21	LV24.0013	203	6,10
9 mm	58	25	25	21	LV24.0011	203	6,10
10 mm	58	25	25	21	LV24.0014	203	6,25
13 mm	58	25	25	21	LV24.0012	203	6,50

Verteiler 2-fach, mit Verschlußkupplung


Gabelstück und Kupplung Werkstoff Messing vernickelt

Anschluß Gabelstück	L	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	73	90	22	LV24.0025	203	12,80
G 3/8 i	69	90	22	LV24.0026	203	11,65
G 1/2 i	83	102	22	LV24.0027	203	13,50
G 1/4 a	84	90	22	LV24.0028	203	12,80
G 3/8 a	85	90	22	LV24.0029	203	12,70
G 1/2 a	105	102	22	LV24.0030	203	14,95


Verteiler 3-fach, mit Verschlußkupplung

Gabelstück und Kupplung Werkstoff Messing vernickelt


Anschluß Gabelstück	L	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	97	117	22	LV24.0035	203	19,50
G 3/8 i	93	117	22	LV24.0036	203	18,40
G 1/2 i	99	120	22	LV24.0037	203	22,35
G 1/4 a	108	117	22	LV24.0038	203	19,50
G 3/8 a	109	117	22	LV24.0039	203	19,45
G 1/2 a	120	120	22	LV24.0040	203	23,80





Außengewinde



Innengewinde




Schlauchanschluß




Stecktüllen für Einhandkupplungen DN 7,2 Typ 260 VN „einseitig absperrend“ Werkstoff Messing vernickelt


Stecktüllen und Stecknippel, Werkstoff Messing vernickelt




Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch



Außengewinde



Innengewinde

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	48	23	25	LV25.0000*	217	1,90
6 mm	48	23	25	LV25.0001*	203	1,40
8 mm	48	23	25	LV25.0004*	203	1,55
9 mm	48	23	25	LV25.0002*	203	1,40
10 mm	48	23	25	LV25.0007*	203	1,55
13 mm	48	20	25	LV25.0003*	203	1,75

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	34	11,5	13	M 10 x 1	LV25.0021*	203	2,10
4/6,2 mm	34	11,5	13	M 10 x 1	LV25.0012*	203	2,10
6/8 mm	34	11,5	13	M 12 x 1	LV25.0022*	203	2,20
6/8,3 mm	34	11,5	13	M 12 x 1	LV25.0013*	203	2,20
8/10 mm	42	20	17	M 16 x 1	LV25.0023*	217	2,95
9/11,6 mm	42	20	17	M 16 x 1	LV25.0024	217	3,00
9/12 mm	42	20	17	M 16 x 1	LV25.0014	217	3,00

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	31	20	7	14	LV25.0017*	203	1,70
G 1/4 a	33	20	8,5	17	LV25.0018*	203	1,75
G 3/8 a	33	20	8,5	19	LV25.0019*	203	1,80
G 1/2 a	38	20	12	24	LV25.0020*	203	2,40

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	30	20	7	14	LV25.0025*	203	1,70
G 1/4 i	33	20	8	17	LV25.0026*	203	1,75
G 3/8 i	33	20	8	19	LV25.0027*	203	1,80
G 1/2 i	35	20	10	24	LV25.0028*	203	2,40


*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

Mehrpreise für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	PG
Viton	Euro 1,67	–	217
Äthylen-Propyl.	Euro 3,16	–	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. Sonderausstattung zusätzlich angeben.

Durchflußdiagramm Einhandkupplungen DN 7,2 = 48 mm²



Stecktüllen



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel

Einhand-Kupplung DN 7,8 Type 250
„einseitig absperrend“

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 7,8 Type 250
einseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58 vernickelt
Ventilkörper: MS 58 vernickelt
Entriegelungshülse: Stahl gehärtet und vernickelt
Ventil: Zinkdruckguß, vernickelt
Distanzhülse: MS 58
Sitz: MS 58
Federn, Sprengring: nichtrostender Stahl, Werkstoff 1.4310
Kugeln: nichtrostender Stahl, Werkstoff 1.4034
Dichtungen: Perbunan
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 1/4 a	60	23	12	19	L026.0001	217	10,20
R 3/8 a	60	23	12	19	L026.0002	217	10,20
R 1/2 a	61	23	17	17	L026.0003	217	10,80







Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	56	23	10	19	L026.0005	217	10,20
G 3/8 i	55	23	9	19	L026.0006	217	10,20
G 1/2 i	58	23	12	24	L026.0007	217	10,80

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	74	23	25	19	L026.0010	217	10,20
8 mm	74	23	25	19	L026.0008	217	10,20
9 mm	74	23	25	19	L026.0011	217	10,20
10 mm	74	23	25	19	L026.0009	217	10,20
13 mm	74	23	25	19	L026.0012	217	10,75

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6/8 mm	61	23	13	M 12 x 1	19	L026.0015	217	11,60
6/8,3 mm	61	23	13	M 12 x 1	19	L026.0013	217	11,60
8/10 mm	65	23	17	M 16 x 1	19	L026.0014	217	11,60
9/11,6mm	65	23	17	M 16 x 1	19	L026.0017	217	11,60
9/12 mm	65	23	17	M 16 x 1	19	L026.0016	217	11,60

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	B	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	76	23	10	17	4	M 12 x 1	19	17	L026.0024	217	13,70
8 mm	80	23	14	17	4	M 12 x 1	19	17	L026.0025	217	13,70
10 mm	87	23	14	25	4	M 12 x 1	19	17	L026.0026	217	13,70




Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro/DM
6/8 mm	144	23	13	M 12 x 1	19	L026.0035	217	13,70
6/8,3 mm	144	23	13	M 12 x 1	19	L026.0036	217	13,70



Stecktüllen für Einhandkupplungen DN 7,8 Type 250 „einseitig absperrend“

MADER
Gruppe L026.1

Stecktüllen und Stecknippel Werkstoff Stahl gehärtet und vernickelt



Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	48	20	25	L026.1010*	217	1,35
8 mm	48	20	25	L026.1012*	217	1,35
9 mm	48	20	25	L026.1013*	217	1,55
10 mm	48	20	25	L026.1014*	217	1,60
13 mm	48	20	25	L026.1016*	217	2,55

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 1/8 a	33	20	9	13	L026.1020*	217	1,60
R 1/4 a	37	20	12	14	L026.1021*	217	1,70
R 3/8 a	37	20	12	17	L026.1022*	217	1,75
R 1/2 a	43	20	17	22	L026.1023*	217	2,25

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	31	20	7	14	L026.1030*	217	1,60
G 1/4 i	33	20	7	17	L026.1031*	217	1,70
G 3/8 i	33	20	7	19	L026.1032*	217	1,75
G 1/2 i	36	20	10	24	L026.1033*	217	2,45

*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

Die Stecktüllen und Stecknippel Art.-Nr. L026.1010 bis L026.1033 können Verwendung finden mit folgenden Kupplungen:

Messing-Einh.-Kupplungen DN 7,2, Type 260


Sicherheits-Entlüftungskupplung DN 7,8, Typen 250 KE und 260 KE

Mehrpreise für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	PG
Verchromt	Euro 3,45	217
chemisch vernickelt	Euro 14,85	217
Viton	Euro 1,85	217
Äthylen-Propyl.	Euro 1,85	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. Sonderausstattung zusätzlich angeben.

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 7,8 = 48 mm²



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel

Sicherheits-Entlüftungs-Kupplung DN 7,8 Type 250 KE
„einseitig absperrend“

Sicherheits-Entlüftungs-Kupplungen DN 7,8, Type 250 KE

einseitig absperrend, mit Entlüftungsautomatik. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-geprüft.

Funktionsbeschreibung:

Problemloses Einkuppeln. Das Kuppeln erfolgt wie bei allen Serienkupplungen – einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Die Entriegelungshülse schnappt nach vorn und die Kupplung ist verriegelt.

Entlüftungsvorgang. Durch Zurückschieben der Entriegelungshülse wird die 1. Verriegelung freigegeben. Die Kupplung schließt, gleichzeitig wird der Stecker durch Luftdruck und Ventillfeder in ein 2. Verriegelungssystem gedrückt. Jetzt kann die komprimierte Luft problemlos entweichen.

Entkuppeln. Erst wenn der Druck in der Kupplung abgebaut ist läßt sich die Entriegelungshülse ein zweites Mal zurückschieben, das 2. Verriegelungssystem wird freigegeben. Jetzt kann gefahrlos entkuppelt werden, da keinerlei Druck mehr auf der Leitung ist.

Durch diese „Sicherheitsfunktion“ ist es empfehlenswert, die Kupplung bevorzugt dort einzusetzen, sofern eine „Sekundärseite (z.B. Stecktülle mit Schlauch) mit großem Mediumvolumen vorhanden ist.

Technische Daten:

Gewindestück:	MS, vernickelt
Ventilkörper:	Stahl, vernickelt
Entriegelungshülse:	MS 58 vernickelt
Ventil:	MS 58
Federn:	Werkstoff 1.4310
Kugeln:	Werkstoff 1.4034
Verriegelungsstifte:	Werkstoff 1.4034,
Dichtungen:	Perbunan
Temperaturbereich:	–20° C bis +60° C
Betriebsdruck:	PB=8 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	62	30	12	24	L027.0001	217	17,28
G 3/8 a	62	30	12	24	L027.0002	217	17,28
G 1/2 a	67	30	17	24	L027.0003	217	17,28

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	59	30	10	24	L027.0007	217	17,28
G 3/8 i	56	30	9	24	L027.0008	217	17,28
G 1/2 i	61	30	12	24	L027.0009	217	17,28

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro/DM
6 mm*	77	37	25	24	L027.0012	217	17,28
8 mm*	77	37	25	24	L027.0013	217	17,28
9 mm*	77	37	25	24	L027.0014	217	17,28
10 mm*	77	37	25	24	L027.0015	217	17,28
13 mm*	77	37	25	24	L027.0016	217	17,28

*Kupplungen ausgerüstet mit Hülzenschutz (Werkstoff NBR, Perbunan)


Merkmale:

Die Sicherheitsentlüftungskupplung ist nicht für den direkten Anschluss am Druckluftwerkzeug geeignet.


Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original-MADER-Stahlsteckern gewährleistet werden.




einseitig absperrend



Außengewinde



Innengewinde




Schlauchanschluß




Stecktüllen für Sicherheits-Entlüftungs-Kupplungen DN 7,8, Type 250 KE „einseitig absperrend“

MADER
Gruppe L026.1


Stecktüllen und Stecknippel Werkstoff Stahl gehärtet und vernickelt



Stecktüllen



Stecknippel



Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	48	20	25	L026.1010*	217	1,35
8 mm	48	20	25	L026.1012*	217	1,35
9 mm	48	20	25	L026.1013*	217	1,55
10 mm	48	20	25	L026.1014*	217	1,60
13 mm	48	20	25	L026.1016*	217	2,55

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 1/8 a	33	20	9	13	L026.1020*	217	1,60
R 1/4 a	37	20	12	14	L026.1021*	217	1,70
R 3/8 a	37	20	12	17	L026.1022*	217	1,75
R 1/2 a	43	20	17	22	L026.1023*	217	2,25

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	31	20	7	14	L026.1030*	217	1,60
G 1/4 i	33	20	7	17	L026.1031*	217	1,70
G 3/8 i	33	20	7	19	L026.1032*	217	1,75
G 1/2 i	36	20	10	24	L026.1033*	217	2,45

*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

Die Stecktüllen und Stecknippel Art.-Nr. L026.1010 bis L026.1033 können Verwendung finden mit den Einhandkupplungen DN 7,8 Type 250 und Sicherheitsentlüftungskupplungen DN 7,4 Art.-Nr. Typen 260 KE.



Stecktüllen




Stecknippel



Stecknippel

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 7,8 = 48 mm²



Sicherheits-Entlüftungs-Kupplung DN 7,4
„einseitig absperrend“ Type 260 KE

Sicherheits-Entlüftungs-Kupplung DN 7,4 Type 260 KE

einseitig absperrend. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform.

Funktionsbeschreibung:

Problemloses Einkuppeln. Das Kuppeln erfolgt wie bei allen Serienkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Nach hörbaren Einrasten des Steckers ist die Kupplung verriegelt.

Entlüftungsvorgang:

Durch Zurückschieben der Entriegelungshülse wird die erste Verriegelung freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen.

Sicherheitshinweis:

Die Entriegelungshülse in der hinteren Stellung halten, bis der Schlauch entlüftet ist.

Entkuppeln:

Durch „Nachvorneziehen“ der Entriegelungshülse wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. Der Stecker kann entnommen werden.

Technische Daten:

Gewindestück:	MS 58 vernickelt
Ventilkörper:	MS 58 vernickelt
Entriegelungshülse:	Kunststoff
Ventil:	MS 58
Federn:	Werkstoff 1.4310
Verriegelungsstift:	Werkstoff 1.4034
Kugeln:	Werkstoff 1.4034
Dichtungen:	Perbunan (NBR)
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Empfohlener Betriebsdruck:	PB=8 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß A	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	55	31	9	22	L027.1001	217	12,05
G 3/8 a	55	31	9	22	L027.1002	217	12,05
G 1/2 a	58	31	12	24	L027.1003	217	12,35

Anschluß A	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	57	31	9	22	L027.1007	217	12,05
G 3/8 i	57	31	9	22	L027.1008	217	12,05
G 1/2 i	60	31	12	24	L027.1009	217	12,35

Anschluß Schlauch innen-Ø LW	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	71	31	25	22	L027.1012	217	12,05
8 mm	71	31	25	22	L027.1013	217	12,05
9 mm	71	31	25	22	L027.1014	217	12,05
10 mm	71	31	25	22	L027.1015	217	12,05
13 mm	71	31	25	22	L027.1016	217	12,05




Merkmale:

Die Sicherheitsentlüftungskupplung ist nicht für den direkten Anschluss am Druckluftwerkzeug geeignet.

Eine sichere Funktion kann nur in Verbindung mit Original-MADER-Stahlsteckern gewährleistet werden.




einseitig absperrend




Stecktüllen für Sicherheits-Entlüftungs-Kupplungen DN 7,4 Type 260 KE „einseitig absperrend“

MADER
Gruppe L026.1


Stecktüllen und Stecknippel Werkstoff Stahl gehärtet und vernickelt



Stecktüllen



Außengewinde



Innengewinde

Stecknippel

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	48	20	25	L026.1010*	217	1,35
8 mm	48	20	25	L026.1012*	217	1,35
9 mm	48	20	25	L026.1013*	217	1,55
10 mm	48	20	25	L026.1014*	217	1,60
13 mm	48	20	25	L026.1016*	217	2,55

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 1/8 a	33	20	9	13	L026.1020*	217	1,60
R 1/4 a	37	20	12	14	L026.1021*	217	1,70
R 3/8 a	37	20	12	17	L026.1022*	217	1,75
R 1/2 a	43	20	17	22	L026.1023*	217	2,25

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	31	20	7	14	L026.1030*	217	1,60
G 1/4 i	33	20	7	17	L026.1031*	217	1,70
G 3/8 i	33	20	7	19	L026.1032*	217	1,75
G 1/2 i	36	20	10	24	L026.1033*	217	2,45

*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

Die Stecktüllen und Stecknippel Art.-Nr. L026.1010 bis L026.1033 können Verwendung finden mit den Einhandkupplungen DN 7,8 Type 250 und Sicherheits-Entlüftungskupplung Type 250 KE.



Stecktüllen




Stecknippel



Stecknippel

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 7,4 = 43 mm²



Sicherheits-Kupplung DN 10,5 Type 280 KS
„einseitig absperrend“

Robuste Stahl-Sicherheits-Kupplungen DN 10,5, Type 280 KS
einseitig absperrend

Funktionsbeschreibung:

Durch die Sicherheitsverriegelung – **Entkuppeln erst nach Eindrücken des Steckers möglich** – somit Sicherheit beim Entkuppeln.

Technische Daten:

Gewindestück: MS vernickelt
Ventilkörper: Stahl vernickelt
Entriegelungshülse: Stahl, gehärtet und vernickelt
Ventil: MS 58
Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
Kugeln: Werkstoff 1.4034
Dichtungen: Perbunan
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 3/8 a	67,5	28	12	24	L029.0001	217	30,35
R 1/2 a	69,5	28	17	24	L029.0002	217	30,35
R 3/4 a	69,5	28	19	27	L029.0003	217	30,35

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/8 i	61,5	28	12	24	L029.0005	217	30,35
G 1/2 i	61,5	28	12	24	L029.0006	217	30,35
G 3/4 i	65,5	28	16	32	L029.0007	217	30,35

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
13 mm	81,5	28	25	24	L029.0011	217	32,10
16 mm	81,5	28	25	24	L029.0009	217	32,10
19 mm	81,5	28	25	24	L029.0012	217	32,10



Sicherheits-Stecktüllen und -Stecknippel Werkstoff Stahl,
gehärtet und vernickelt

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
10 mm	54	15	27	25	L029.0015	217	4,35
13 mm	54	15	27	25	L029.0016	217	4,35
16 mm	56	18	27	25	L029.0014	217	4,35
19 mm	56	21	27	25	L029.0017	217	6,55


Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 3/8 a	45	27	12	17	L029.0020	217	6,90
R 1/2 a	50	27	17	22	L029.0021	217	7,40
R 3/4 a	51	27	19	27	L029.0022	217	8,60

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/8 i	39	27	9	19	L029.0025	217	6,90
G 1/2 i	42	27	12	24	L029.0026	217	7,40
G 3/4 i	47	27	16	32	L029.0027	217	8,60


Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 10,5 = 85 mm²




Außengewinde



Innengewinde




Schlauchanschluß




Sicherheits-Stecktülle

Sicherheits-Stecknippel



Außengewinde



Innengewinde



Stecktüllen




Stecknippel




Stecknippel




einseitig absperrend




Innengewinde




Schlauchtüllen




Außengewinde



Innengewinde




Schlauchanschluß



Schlauchanschluß

Durchflußdiagramm
Einhandkupplung DN 13 = 130 mm²



Einhand-Kupplung DN 13 Type 290 KA „einseitig absperrend“

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 13, Type 290
einseitig absperrend

Technische Daten:

Kupplungskörper: Stahl verzinkt
 Entriegelungshülse: Stahl, gehärtet und verzinkt
 Ventil: MS 58
 Federn, Sprengringe: Werkstoff 1.4310
 Kugeln: Werkstoff 1.4034
 Dichtungen: Perbunan
 Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
 Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/2 i	78	40	13	32	L031.0001	217	27,15
G 3/4 i	78	40	16	32	L031.0002	217	23,65

Stecktüllen, Stecknippel und Rückflußdämpfer Werkstoff Stahl,
gehärtet und verzinkt

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
13 mm	76	27	49	L031.0004	217	7,90
16 mm	76	27	49	L031.0005	217	7,90
19 mm	76	27	49	L031.0006	217	7,90

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/2 a	48	27	12	24	L031.0007	217	8,60
G 3/4 a	48	27	14	32	L031.0008	217	8,60

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/2 i	46	27	12	27	L031.0010	217	9,70
G 3/4 i	46	27	16	32	L031.0011	217	9,70

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
13 mm	93	27	28	32	L031.0013	217	13,25
16 mm	93	27	36	32	L031.0012	217	13,25
19 mm	101	27	36	32	L031.0014	217	13,25

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
13/17,6 mm	82	27	19	24	M22x1	L031.0016	217	14,65

Mehrpreise für Sonderausstattungen Kupplungen DN 13 = 130 mm²

Ausstattung**	Kupplung	Rückflußdämpfer	PG
Viton	Euro 4,05	Euro 2,13	217
Äthylen-Propyl.	Euro 4,05	Euro 2,13	217

**bei Bestellung in Verbindung mit der Art.-Nr. der Armatur gewünschte
Sonderausstattung angeben.

MADER
Gruppe L031



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel



Rückflußdämpfer



Rückflußdämpfer

Einhand-Kupplung DN 2,7 Type 200-BA
 „beidseitig absperrend“

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 2,7, Type 200-BA
 beidseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58
 Ventilkörper: MS 58
 Entriegelungshülse: MS 58
 Ventil: MS 58
 Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
 Kugeln: Werkstoff 1.4034
 Dichtungen: Perbunan
 Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
 Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 a	26	10	5	9	L031.2003	217	6,85
G 1/8 a	28	10	7	11	L031.2005	217	7,15


Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 i	26	10	5	9	L031.2010	217	6,85
G 1/8 i	28	10	7	12	L031.2011	217	7,15

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	35	10	13	L031.2015	217	7,30
4 mm	35	10	13	L031.2017	217	7,30
5 mm	34	10	13	L031.2019	217	7,30


Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	34	10	12	M 7 x 0,5	9	L031.2030	217	7,70
3/5 mm	34	10	12	M 7 x 0,5	9	L031.2032	217	7,70
4/6 mm	34	10	12	M 8 x 0,5	9	L031.2034	217	7,70
4/6,2 mm	34	10	12	M 8 x 0,5	9	L031.2035	217	7,70

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	B	L1	L2	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	45	10	3	17	7	M 7 x 0,5	12	11	L031.2040	217	11,95
3/5 mm	45	10	3	17	7	M 7 x 0,5	12	11	L031.2042	217	11,95
4/6 mm	45	10	3	17	7	M 8 x 0,5	12	12	L031.2044	217	11,95
4/6,2 mm	45	10	3	17	7	M 8 x 0,5	12	12	L031.2045	217	11,95


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	51	10	17	13	M 7 x 0,5	12	11	L031.2050	217	12,20
4 mm	51	10	17	13	M 7 x 0,5	12	11	L031.2052	217	12,20




Außengewinde





Innengewinde



Schlauchanschluß




Kunststoffschlauch



 Schottverschraubung für
Kunststoffschlauch

 Schottverschraubung für
Schlauchanschluß

**Verschlußtüllen und Verschlußnippel für Einhandkupplungen
DN 2,7 Type 200-BA „beidseitig absperrend“**


MADER
Gruppe L031.2




Schlauchanschluß




Kunststoffschlauch




Schottverschraubung für
Kunststoffschlauch



Schottverschraubung für
Schlauchanschluß



Außengewinde



Innengewinde

Verschlußtüllen und Verschlußnippel Werkstoff MS

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	36	10	13	L031.2100	217	6,50
4 mm	36	10	13	L031.2102	217	6,50
5 mm	36	10	13	L031.2104	217	6,50

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	SW	L2	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	30,5	10	9	12	M 7 x 0,5	L031.2110	217	6,95
3/5 mm	30,5	10	9	12	M 7 x 0,5	L031.2112	217	6,95
4/6 mm	30,5	10	9	12	M 8 x 0,5	L031.2114	217	7,70
4/6,2 mm	30,5	10	9	12	M 8 x 0,5	L031.2115	217	7,70

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3/4 mm	46,5	10	17	7	3	M 7 x 0,5	11 11	L031.2120	217	11,40
3/5 mm	46,5	10	17	7	3	M 7 x 0,5	11 11	L031.2122	217	11,40
4/6 mm	46,5	10	17	7	3,5	M 8 x 0,5	12 12	L031.2124	217	11,10
4/6,2 mm	46,5	10	17	7	3,5	M 8 x 0,5	12 12	L031.2125	217	11,10

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
3 mm	53	10	17	13	3	M 7 x 0,5	12 11	L031.2130	217	10,30
4 mm	53	10	17	13	3	M 7 x 0,5	12 11	L031.2132	217	10,30

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 a	28	10	5	9	L031.2140	217	6,00
G 1/8 a	30	10	7	11	L031.2142	217	6,35


Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5 i	26	10	5	9	L031.2150	217	6,00
G 1/8 i	30	10	7	12	L031.2152	217	6,35

Mehrpreise für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	Verschlußtüllen/-nippel	PG
Vernickelt	Euro 1,40	Euro 0,80	217
Verchromt	Euro 2,30	Euro 1,60	217
chem. vernickelt	Euro 6,85	Euro 4,55	217
Viton	Euro 1,00	Euro 0,65	217
Äthylen-Propyl.	Euro 1,00	Euro 0,65	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. zusätzlich Sonderausstattung angeben.

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 2,7 = 5 mm², beidseitig absperrend



Verschlußtüllen



Verschlußtüllen



Verschlußtüllen



Verschlußtüllen



Verschlußnippel



Verschlußnippel

Einhand-Kupplung DN 5 Type 210-BA
„beidseitig absperrend“
Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 5, Typ 210-BA
 beidseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58
 Ventilkörper: MS 58
 Entriegelungshülse: MS 58
 Ventil: MS 58
 Federn, Sprengringe: Werkstoff 1.4310
 Kugeln: Werkstoff 1.4034
 Dichtungen: Perbunan
 Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
 Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	36	16	7	14	L031.4005	217	6,30
G 1/4 a	38	16	9	17	L031.4007	217	6,30
G 3/8 a	38	16	9	19	L031.4009	217	6,75







Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	36	16	9	14	L031.4011	217	6,30
G 1/4 i	38	16	9	17	L031.4013	217	6,30
G 3/8 i	38	16	9	19	L031.4015	217	6,75

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	46	16	17	14	L031.4019	217	6,90
6 mm	46	16	17	14	L031.4021	217	6,90
8 mm	46	16	17	14	L031.4023	217	7,05
9 mm	46	16	17	14	L031.4025	217	7,05
10 mm	46	16	17	14	L031.4027	217	7,15

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	42	16	13	14	L031.4030	217	7,45
4/6,2 mm	42	16	13	14	L031.4031	217	7,45
6/8 mm	42	16	13	14	L031.4034	217	7,45
6/8,3 mm	42	16	13	14	L031.4035	217	7,45

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	L2	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	54	16	18	7	M 10 x 1	14	14	L031.4050	217	10,20
4/6,2 mm	54	16	18	7	M 10 x 1	14	14	L031.4051	217	10,20
6/8 mm	54	16	18	7	M 12 x 1	17	17	L031.4055	217	10,20
6/8,3 mm	54	16	18	7	M 12 x 1	17	17	L031.4056	217	10,20


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	B	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	60	16	14	17	4	M 10 x 1	14	14	L031.4070	217	10,70
5 mm	60	16	14	17	4	M 12 x 1	17	17	L031.4071	217	10,30
6 mm	60	16	14	17	4	M 12 x 1	17	17	L031.4072	217	10,30
8 mm	60	16	14	17	4	M 12 x 1	17	17	L031.4074	217	11,55


Außengewinde

Innengewinde

Schlauchanschluß

Kunststoffschlauch

**Schottverschraubung für
Kunststoffschlauch**

**Schottverschraubung für
Schlauchanschluß**


**Verschlußtüllen und Verschlußnippel für Einhandkupplungen
DN 5 Type 210-BA „beidseitig absperrend“**

MADER
Gruppe L031.5


Verschlußtüllen und Verschlußnippel Werkstoff Messing




Schlauchanschluß




Kunststoffschlauch




Schottverschraubung für
Kunststoffschlauch



Schottverschraubung für
Schlauchanschluß




Außengewinde



Innengewinde

**Durchflußdiagramm
Einhandkupplung DN 5 = 20 mm²**



Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
---------------------------------	---	----	----	----	----------	----	-------------

4 mm	50	14	17	14	L031.5004	217	6,05
5 mm	50	14	17	14	L031.5005	217	5,80
6 mm	50	14	17	14	L031.5006	217	6,05
8 mm	50	14	17	14	L031.5008	217	6,25
9 mm	50	14	17	14	L031.5009	217	6,25
10 mm	50	14	17	14	L031.5010	217	6,35

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
---------------------------------------	---	----	----	---	----	----------	----	-------------

4/6 mm	46	13	13	M 10 x 1	14	L031.5015	217	6,25
4/6,2 mm	46	13	13	M 10 x 1	14	L031.5016	217	6,25
6/8 mm	46	13	13	M 12 x 1	14	L031.5020	217	6,25
6/8,3 mm	46	13	13	M 12 x 1	14	L031.5021	217	6,25

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
---------------------------------------	---	----	----	----	---	---	-------	----------	----	-------------

4/6 mm	58	14	18	7	3	M 10 x 1	14 12	L031.5050	217	10,30
4/6,2 mm	58	14	18	7	3	M 10 x 1	14 12	L031.5051	217	10,30
6/8 mm	58	14	18	7	4	M 12 x 1	17 17	L031.5054	217	10,30
6/8,3 mm	58	14	18	7	4	M 12 x 1	17 17	L031.5055	217	10,30

Anschluß Schlauch-Ø außen	L	L1	L2	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
---------------------------------	---	----	----	----	---	---	-------	----------	----	-------------

4 mm	64	14	14	17	4	M 10 x 1	14 14	L031.5060	217	9,55
5 mm	64	14	14	17	4	M 10 x 1	14 14	L031.5062	217	9,55
6 mm	64	14	14	17	4	M 12 x 1	14 17	L031.5064	217	9,55
8 mm	64	14	14	17	4	M 12 x 1	14 17	L031.5066	217	11,25
9 mm	64	14	14	17	4	M 12 x 1	14 17	L031.5068	217	11,25
10 mm	64	14	14	17	4	M 12 x 1	17 19	L031.5070	217	11,25

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	40	14	7	14	L031.5030	217	4,80
G 1/4 a	42	14	9	17	L031.5031	217	4,90
G 3/8 a	42	14	9	19	L031.5032	217	6,35

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	40	14	7	14	L031.5036	217	4,80
G 1/4 i	42	14	7	17	L031.5037	217	4,90
G 3/8 i	42	14	7	19	L031.5038	217	6,45

Mehrpreise für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	PG
Vernickelt	Euro 1,75	Euro 1,20	217
Verchromt	Euro 2,75	Euro 1,95	217
chem. vernickelt	Euro 8,40	Euro 5,60	217
Viton	Euro 1,15	Euro 0,65	217
Äthylen-Propyl.	Euro 1,15	Euro 0,65	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. zusätzlich Sonderausstattung angeben.



Verschlußtüllen



Verschlußtüllen



Verschlußtüllen



Verschlußtüllen



Verschlußnippel



Verschlußnippel

Einhand-Kupplungen DN 7,2 Type 260-BA
„beidseitig absperrend“
Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 7,2 Type 260-BA
 beidseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück:	MS 58
Ventilkörper:	MS 58
Entriegelungshülse:	MS 58
Ventil:	MS 58
Federn, Sprengringe:	Werkstoff 1.4310
Verriegelungsstifte:	Werkstoff 1.4034, gehärtet
Dichtungen:	Perbunan
Temperaturbereich:	-20° C bis +100° C
Betriebsdruck:	PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)


Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	39	25	9	22	L031.5075	217	6,05
G 3/8 a	41	25	9	22	L031.5076	217	6,05
G 1/2 a	42	25	10	24	L031.5077	217	6,15

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	41	25	9	22	L031.5078	217	6,05
G 3/8 i	41	25	9	22	L031.5079	217	6,05
G 1/2 i	44	25	10	24	L031.5080	217	6,15


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	58	25	25	21	L031.5081	217	6,70
8 mm	58	25	25	21	L031.5082	217	6,70
9 mm	58	25	25	21	L031.5083	217	6,70
10 mm	58	25	25	21	L031.5084	217	6,90
13 mm	58	25	25	21	L031.5085	217	7,30

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6/8 mm	45	25	13	M12x1	21	L031.5086	217	8,00
6/8,3 mm	45	25	13	M12x1	21	L031.5087	217	8,00
8/10 mm	49	25	17	M16x1	21	L031.5088	217	8,00
9/12 mm	49	25	17	M16x1	21	L031.5089	217	8,00


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	B	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	60	25	10	17	4	M12x1	21	17	L031.5090	217	10,25
8 mm	63	25	14	17	4	M12x1	21	17	L031.5091	217	10,25
10 mm	72	25	14	25	3,5	G 1/4	21	17	L031.5092	217	10,40




Außengewinde




Innengewinde




Schlauchanschluß




Kunststoffschlauch




 Schottverschraubung für
 Schlauchanschluß

**Verschlüßtüllen und Verschußnippel für Einhandkupplungen
 DN 7,2 und DN 7,4 Typen 260 BA bzw. 250-BA „beidseitig absperrend“**
Verschlüßtüllen und Verschußnippel Werkstoff MS



Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch


 Schottverschraubung für
 Schlauchanschluß


Außengewinde



Innengewinde

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	60	20	25	21	L031.7003	217	6,45
8 mm	60	20	25	21	L031.7005	217	6,45
9 mm	60	20	25	21	L031.7006	217	6,45
10 mm	60	20	25	21	L031.7008	217	6,50
13 mm	60	20	25	21	L031.7011	217	6,90

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	47	20	13	M 10 x 1	21	L031.7015	217	7,40
4/6,2 mm	47	20	13	M 10 x 1	21	L031.7016	217	7,40
6/8 mm	47	20	13	M 12 x 1	21	L031.7018	217	7,40
6/8,3 mm	47	20	13	M 12 x 1	21	L031.7019	217	7,40
8/10 mm	51	20	17	M 16 x 1	21	L031.7022	217	7,90
9/12 mm	51	20	17	M 16 x 1	21	L031.7026	217	7,90

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	L3	B	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	62	20	10	17	4	M 12 x 1	14	17	L031.7030	217	10,00
8 mm	65	20	14	17	4	M 12 x 1	17	17	L031.7032	217	10,00
10 mm	74	20	14	25	3,5	G 1/4 a	17	17	L031.7034	217	10,00


Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	41	20	9	22	L031.7049	217	5,10
G 1/4 a	43	20	9	22	L031.7050	217	5,10
G 3/8 a	43	20	9	22	L031.7051	217	5,35
G 1/2 a	46	20	12	22	L031.7052	217	5,45

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	44,5	20	10	22	L031.7059	217	5,10
G 3/8 i	43	20	9	22	L031.7060	217	5,35
G 1/2 i	46	20	12	24	L031.7061	217	5,45

Mehrpreise für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	Verschußnippel	PG
Vernickelt	Euro 1,90	Euro 1,35	217
Verchromt	Euro 3,00	Euro 2,00	217
chem. vernickelt	Euro 12,50	Euro 6,30	217
Viton	Euro 1,75	Euro 0,95	217
Äthylen-Propyl.	Euro 1,75	Euro 0,95	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. zusätzlich Sonderausstattung angeben.

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 7,2 = 40 mm² Type 260-BA


Verschlüßtüllen



Verschlüßtüllen



Verschlüßtüllen



Verschußnippel



Verschußnippel

Einhand-Kupplungen DN 7,4 Type 250-BA
„beidseitig absperrend“

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 7,4 Type 250-BA
beidseitig absperrend

Technische Daten:

Gewindestück: MS 58 vernickelt
Ventilkörper: MS 58 vernickelt
Entriegelungshülse: MS 58 vernickelt
Ventil: MS 58
Federn, Sprengringe: Werkstoff 1.4310
Kugeln: Werkstoff 1.4034
Dichtungen: Perbunan
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)


Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 1/4 a keg.	60	23	12	19	L031.6003	217	16,90
R 3/8 a keg.	60	23	13	19	L031.6005	217	16,90
R 1/2 a keg.	61	23	17	22	L031.6007	217	17,60

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	56	23	10	19	L031.6010	217	16,90
G 3/8 i	55	23	9	19	L031.6012	217	16,90
G 1/2 i	58	23	12	24	L031.6014	217	16,90


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	74	23	25	19	L031.6020	217	16,90
8 mm	74	23	25	19	L031.6022	217	16,90
9 mm	74	23	25	19	L031.6023	217	16,90
10 mm	74	23	25	19	L031.6024	217	16,90
13 mm	74	23	25	19	L031.6027	217	17,45

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6/8 mm	61	23	13	M 12 x 1	19	L031.6031	217	18,35
6/8,3 mm	61	23	13	M 12 x 1	19	L031.6032	217	18,35
8/10 mm	65	23	17	M 16 x 1	19	L031.6035	217	18,35
9/12 mm	65	23	17	M 16 x 1	19	L031.6039	217	18,35


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	B	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	76	23	10	17	4	M 12 x 1	19	17	L031.6050	217	20,40
8 mm	80	23	14	17	4	M 12 x 1	19	17	L031.6051	217	20,40
10 mm	87	23	14	25	4	G 1/4 a	19	17	L031.6052	217	20,40




Außengewinde




Innengewinde



Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch




Schottverschraubung für
Schlauchanschluß


Verschlusstüllen und Verschußnippel für Einhandkupplungen DN 7,2 und DN 7,4 Typen 260 BA bzw. 250-BA „beidseitig absperrend“

MADER
Gruppe L031.7


Verschlusstüllen und Verschußnippel Werkstoff MS




Schlauchanschluß




Kunststoffschlauch



Schottverschraubung für
Schlauchanschluß



Außengewinde



Innengewinde

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
---------------------------------	---	----	----	----	----------	----	-------------

6 mm	60	20	25	21	L031.7003	217	6,45
8 mm	60	20	25	21	L031.7005	217	6,45
9 mm	60	20	25	21	L031.7006	217	6,45
10 mm	60	20	25	21	L031.7008	217	6,50
13 mm	60	20	25	21	L031.7011	217	6,90

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
---------------------------------------	---	----	----	---	----	----------	----	-------------

4/6 mm	47	20	13	M 10 x 1	21	L031.7015	217	7,40
4/6,2 mm	47	20	13	M 10 x 1	21	L031.7016	217	7,40
6/8 mm	47	20	13	M 12 x 1	21	L031.7018	217	7,40
6/8,3 mm	47	20	13	M 12 x 1	21	L031.7019	217	7,40
8/10 mm	51	20	17	M 16 x 1	21	L031.7022	217	7,90
9/12 mm	51	20	17	M 16 x 1	21	L031.7026	217	7,90

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
---------------------------------	---	----	----	----	---	---	-------	----------	----	-------------

6 mm	62	20	10	17	4	M 12 x 1	14 17	L031.7030	217	10,00
8 mm	65	20	14	17	4	M 12 x 1	17 17	L031.7032	217	10,00
10 mm	74	20	14	25	3,5	G 1/4 a	17 17	L031.7034	217	10,00

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
----------	---	----	----	----	----------	----	-------------

G 1/8 a	44,5	20	9	22	L031.7049	217	5,10
G 1/4 a	43	20	9	22	L031.7050	217	5,10
G 3/8 a	43	20	9	22	L031.7051	217	5,35
G 1/2 a	46	20	12	22	L031.7052	217	5,45

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
----------	---	----	----	----	----------	----	-------------

G 1/4 i	43	20	10	22	L031.7059	217	5,10
G 3/8 i	43	20	9	22	L031.7060	217	5,35
G 1/2 i	46	20	12	24	L031.7061	217	5,45


Mehrpreise für Sonderausstattungen

Ausstattung**	Kupplung	Verschußnippel	PG
Vernickelt	-	Euro 1,35	217
Verchromt	Euro 3,45	Euro 2,00	217
chem. vernickelt	Euro 14,80	Euro 6,30	217
Viton	Euro 1,85	Euro 0,95	217
Äthylen-Propyl.	Euro 1,85	Euro 0,95	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. zusätzlich Sonderausstattung angeben.

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 7,4 = 42 mm² Type 250-BA

Luft, Eingangsdruck 6 bar



Verschlusstüllen



Verschlusstüllen



Verschlusstüllen



Verschußnippel



Verschußnippel

Einhand-Kupplungen DN 10 Type 270-BA
„einseitig bzw. beidseitig absperrend“

Einhand-Schnellverschlussskupplungen DN 10 Type 270-BA
einseitig bzw. beidseitig absperrend

Technische Daten:


Gewindestück: MS 58 vernickelt
Ventilkörper: MS 58 vernickelt
Entriegelungshülse: MS 58 vernickelt
Ventil: MS 58
Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
Kugeln: Werkstoff 1.4034
Dichtungen: Perbunan
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)




Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 1/4 a	63	27	12	24	L031.8005	217	31,05
R 3/8 a	63	27	12	24	L031.8007	217	31,05
R 1/2 a	65	27	17	24	L031.8009	217	31,05
R 3/4 a	65	27	17	27	L031.8011	217	31,10

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	56	27	10	24	L031.8015	217	31,05
G 3/8 i	56	27	11	24	L031.8017	217	31,05
G 1/2 i	56	27	12	24	L031.8019	217	31,05
G 3/4 i	60	27	16	32	L031.8021	217	32,10


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	76	27	21,5	25	24	L031.8029	217	33,30
8 mm	76	27	21,5	25	24	L031.8031	217	31,05
9 mm	76	27	21,5	25	24	L031.8032	217	31,05
10 mm	76	27	21,5	25	24	L031.8033	217	31,25
13 mm	76	27	21,5	25	24	L031.8036	217	31,25
16 mm	76	27	21,5	25	24	L031.8039	217	31,25
19 mm	76	27	21,5	25	24	L031.8042	217	31,45







Außengewinde




Innengewinde




Schlauchanschluß



Schlauchanschluß



Außengewinde



Innengewinde

Stecktüllen, Stecknippel, Verschlußtüllen und Verschlußnippel für Einhandkupplungen DN 10, Type 270-BA „einseitig bzw. beidseitig absperrend“

Stecktüllen und Stecknippel Werkstoff Stahl gehärtet und vernickelt

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	48	21,5	25	L031.9050	217	3,10
8 mm	48	21,5	25	L031.9052	217	3,10
9 mm	48	21,5	25	L031.9054	217	3,10
10 mm	48	21,5	25	L031.9056	217	3,15
13 mm	48	21,5	25	L031.9058	217	3,20
16 mm	49	21,5	25	L031.9060	217	4,20
19 mm	49	21,5	25	L031.9062	217	5,10

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 1/4 a	40	21,5	12	17	L031.9070	217	5,50
R 3/8 a	40	21,5	12	17	L031.9072	217	5,50
R 1/2 a	45	21,5	17	22	L031.9074	217	5,65
R 3/4 a	48	21,5	19	27	L031.9076	217	7,15

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	33	21,5	9	17	L031.9082	217	4,80
G 3/8 i	33	21,5	9	19	L031.9084	217	4,80
G 1/2 i	37	21,5	12	24	L031.9086	217	4,80
G 3/4 i	42	21,5	16	32	L031.9088	217	7,15

Verschlußtüllen und Verschlußnippel Werkstoff MS

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro/DM
6 mm	74	21,5	25	24	L031.9004	217	20,75
8 mm	74	21,5	25	24	L031.9006	217	19,05
9 mm	74	21,5	25	24	L031.9007	217	19,05
10 mm	74	21,5	25	24	L031.9008	217	19,05
13 mm	74	21,5	25	24	L031.9011	217	19,05
16 mm	74	21,5	25	24	L031.9014	217	21,55
19 mm	74	21,5	25	24	L031.9017	217	20,30

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
R 1/4 a	60,5	21,5	12	24	L031.9021	217	19,10
R 3/8 a	60,5	21,5	12	24	L031.9022	217	18,15
R 1/2 a	62,5	21,5	17	24	L031.9023	217	18,15
R 3/4 a	62,5	21,5	17	27	L031.9024	217	18,55


Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro/DM
G 1/4 i	54,5	21,5	9	24	L031.9030	217	18,15
G 3/8 i	54,5	21,5	9	24	L031.9031	217	18,15
G 1/2 i	54,5	21,5	12	24	L031.9032	217	18,15
G 3/4 i	58,5	21,5	16	32	L031.9033	217	19,30

Mehrpreise für Sonderausstattungen (Euro)

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	Verschlußnippel	PG
Vernickelt	—	—	2,30	217
Verchromt	4,55	3,10	3,10	217
chem. vernickelt	19,30	9,70	9,70	217
Viton	4,30	—	2,10	217
Äthylen-Propyl.	4,30	—	2,10	217

**bei Bestellung zu Art.-Nr. zusätzlich Sonderausstattung angeben

Durchflußdiagramm Einhandkupplungen DN 10 = 80 mm²



MADER
Gruppe L031.9



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel



Verschlußtüllen



Verschlußnippel



Verschlußnippel

Einhand-Kupplung DN 15, Type 380-BA
„einseitig und beidseitig absperrend“

Einhand-Schnellverschlussskupplungen DN 15
einseitig und beidseitig absperrend




Technische Daten:

Gewindestück: MS 58
Ventilkörper: MS 58
Entriegelungshülse: MS 58
Ventil: MS 58
Stecker: MS 58
Federn, Sprengling: Werkstoff 1.4310
Kugeln: Werkstoff 1.4034
Dichtungen: Perbunan
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Betriebsdruck: PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/2 a	89	40	12	34	L032.0001	217	69,10
G 3/4 a	91	40	16	34	L032.0002	217	69,10
G 1 a	91	40	19	41	L032.0003	217	69,10

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/2 i	95	40	20	34	L032.0005	217	69,10
G 3/4 i	91	40	14	34	L032.0006	217	69,10
G 1 i	92	40	20	41	L032.0007	217	69,10

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
13 mm	105	40	28	34	L032.0010	217	73,00
16 mm	113	40	36	34	L032.0009	217	78,40
19 mm	113	40	36	34	L032.0011	217	73,00
25 mm	109	40	36	34	L032.0012	217	73,00



**Stecktüllen, Stecknippel, Verschlßtüllen und Verschußnippel
 für Einhandkupplungen DN 15 Type 380-BA
 „einseitig bzw beidseitig absperrend“**
Stecktüllen und Stecknippel Werkstoff Messing

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
13 mm	65	32	28	L032.1010	217	15,85
16 mm	73	32	36	L032.1012	217	15,85
19 mm	73	32	36	L032.1014	217	15,85
25 mm	76	32	36	L032.1016	217	16,70

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/2 a	54	32	12	24	L032.1022	217	17,30
G 3/4 a	58	32	16	27	L032.1024	217	17,30
G 1 a	63	32	19	36	L032.1026	217	17,60

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/2 i	49	32	12	24	L032.1032	217	17,30
G 3/4 i	54	32	18	30	L032.1034	217	17,80
G 1 i	61	32	24	41	L032.1036	217	18,55

Verschlßtüllen und Verschußnippel Werkstoff Messing

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
13 mm	103	32	28	34	L032.1042	217	44,15
16 mm	109	32	36	34	L032.1044	217	44,15
19 mm	109	32	36	34	L032.1046	217	45,15
25 mm	105	32	36	34	L032.1048	217	48,60



Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/2 a	85	32	12	34	L032.1054	217	40,10
G 3/4 a	87	32	16	34	L032.1056	217	40,10
G 1 a	87	32	19	41	L032.1058	217	42,80

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/2 i	34	32	16	34	L032.1062	217	40,10
G 3/4 i	34	32	16	34	L032.1064	217	40,10
G 1 i	41	32	26	41	L032.1066	217	42,80


Mehrpreise für Sonderausstattungen (Euro)

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	Verschußnippel	PG
Vernickelt	5,70	3,00	3,00	217
Verchromt	7,10	3,95	5,40	217
chem. vernickelt	25,60	11,35	15,35	217
Viton	6,85		2,65	217
Äthylen-Propyl.	6,85		2,65	217


**bei Bestellung zu Art.-Nr. zusätzlich Sonderausstattung angeben

Durchflußdiagramm Einhandkupplung DN 15 = 175 mm²



Schlauchanschluß




Außengewinde




Innengewinde



Schlauchanschluß



Außengewinde



Innengewinde



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel



Verschlßtüllen



Verschußnippel



Verschußnippel

Einhand-Kupplung DN 19, Type 390-BA
„einseitig bzw beidseitig absperrend“

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 19, Type 390-BA
einseitig und beidseitig absperrend




Technische Daten:


Gewindestück:	MS 58
Ventilkörper:	MS 58
Entriegelungshülse:	MS 58
Ventil:	MS 58
Stecker:	MS 58
Federn, Sprengring:	Werkstoff 1.4310
Kugeln:	Werkstoff 1.4034
Dichtungen:	Perbunan
Temperaturbereich:	-20° C bis +100° C
Betriebsdruck:	PB=35 bar (statisch, ohne Pulsation)

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/4 a	95	46	16	41	L033.0001	217	105,50
G 1 a	98	46	19	41	L033.0002	217	111,75
G 1 1/4 a	98	46	19	46	L033.0003	217	115,80


Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/4 i	99	46	20	41	L033.0005	217	105,50
G 1 i	100	46	20	41	L033.0006	217	111,80
G 1 1/4 i	105	46	22	50	L033.0007	217	115,80

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
19 mm	115	46	36	41	L033.0010	217	111,75
25 mm	125	46	48	41	L033.0011	217	114,95







Schlauchanschluß




Außengewinde




Innengewinde



Schlauchanschluß



Außengewinde



Innengewinde

Stecktüllen, Stecknippel, Verschlußtüllen und Verschlußnippel für Einhandkupplungen DN 19 Type 390-BA „Einseitig bzw. beidseitig absperrend“

Stecktüllen und Stecknippel Werkstoff Messing

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
19 mm	75	34	36	L033.1005	217	19,65
25 mm	87	34	48	L033.1007	217	20,10

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/4 a	60	34	16	30	L033.1013	217	21,90
G 1 a	65	34	19	34	L033.1015	217	21,90
G 1 1/4 a	68	34	19	46	L033.1017	217	23,30

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/4 i	58	34	16	32	L033.1021	217	21,90
G 1 i	68	34	24	41	L033.1023	217	21,90
G 1 1/4 i	70	34	26	50	L033.1025	217	23,30

Verschlußtüllen und Verschlußnippel Werkstoff Messing

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
19 mm	114	34	36	41	L033.1031	217	67,60
25 mm	124	34	48	41	L033.1033	217	69,80

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/4 a	92	34	16	41	L033.1041	217	61,15
G 1 a	95	34	19	41	L033.1043	217	63,00
G 1 1/4 a	95	34	19	46	L033.1045	217	66,15


Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/4 i	96	34	16	41	L033.1051	217	61,15
G 1 i	97	34	24	41	L033.1053	217	63,00
G 1 1/4 i	102	34	26	50	L033.1055	217	66,15

Mehrpreise für Sonderausstattungen (Euro)

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	Verschlußnippel	PG
Vernickelt	7,60	6,55	6,55	217
Verchromt	11,95	8,55	8,55	217
chem. vernickelt	31,80	11,95	18,20	217
Viton	15,65	–	4,70	217
Äthylen-Propyl.	15,65	–	4,70	217

**bei Bestellung zu Art.-Nr. zusätzlich Sonderausstattung angeben

Durchflußdiagramm Einhandkupplungen DN 19 = 300 mm²



MADER
Gruppe L033.1



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel



Verschlußtüllen



Verschlußnippel



Verschlußnippel

Einhand-Kupplungen DN 6 Type 520-BA

Einhand-Schnellverschlußkupplungen DN 6, Type 520-BA einseitig und beidseitig absperrend

Technische Daten:





Gewindestück: MS 58 vernickelt
Ventilkörper: Stahl vernickelt
Entriegelungshülse: Stahl gehärtet und vernickelt
Ventil: MS 58 vernickelt
Federn, Sprengring: Werkstoff 1.4310
Kugeln: Werkstoff 1.4034
Dichtungen: Perbunan
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Betriebsdruck: PB=50 bar (statisch, ohne Pulsation)


Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	62	25	9	22	L037.0040	217	12,60
G 3/8 a	62	25	9	22	L037.0041	217	12,60
G 1/2 a	65	25	12	22	L037.0042	217	12,60

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	62	25	10	22	L037.0044	217	12,60
G 3/8 i	60	25	10	22	L037.0045	217	12,60
G 1/2 i	65	25	13	22	L037.0046	217	12,60


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	79	25	25	21	L037.0050	217	13,05
9 mm	80	25	25	21	L037.0051	217	13,05
11 mm	80	25	25	21	L037.0053	217	13,15
13 mm	79	25	25	21	L037.0052	217	13,15

Durchflußdiagramm Einhandkupplungen DN 6 = 30 mm²







Schlauchanschluß




Außengewinde




Innengewinde




Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch



Außengewinde



Innengewinde

**Stecktüllen, Stecknippel, Verschlußtüllen und Verschlußnippel
für Einhandkupplungen DN 6, Type 520-BA
„einseitig bzw. beidseitig absperrend“**

**Stecktüllen, Stecknippel, Verschlußtüllen und Verschlußnippel
Werkstoff Stahl, gehärtet und vernickelt**

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	46	20,5	25	L037.1004*	217	2,75
9 mm	46	20,5	25	L037.1007*	217	2,75
11 mm	53	20,5	30	L037.1009*	217	2,90
13 mm	53	20,5	30	L037.1012*	217	2,90

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	32	20,5	7	14	L037.1015*	217	2,55
G 1/4 a	35	20,5	9	17	L037.1017*	217	2,55
G 3/8 a	35	20,5	9	19	L037.1019*	217	2,55
G 1/2 a	38	20,5	12	24	L037.1021	217	3,80

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	31	20,5	7	14	L037.1022*	217	2,55
G 1/4 i	33	20,5	9	17	L037.1024*	217	2,55
G 3/8 i	33	20,5	9	19	L037.1026*	217	2,90
G 1/2 i	36	20,5	12	24	L037.1028	217	4,45

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	77,5	20,5	25	21	L037.1030	217	11,45
8 mm	77,5	20,5	25	21	L037.1032	217	11,45
9 mm	77,5	20,5	25	21	L037.1034	217	11,45
10 mm	77,5	20,5	25	21	L037.1036	217	11,45
13 mm	77,5	20,5	25	21	L037.1038	217	11,75

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6/8 mm**	52	20,5	13	M 12 x 1	21	L037.1044	217	12,30
6/8,3 mm**	52	20,5	13	M 12 x 1	21	L037.1046	217	12,30
8/10 mm**	56	20,5	17	M 16 x 1	21	L037.1048	217	12,50
9/11,6mm**	56	20,5	17	M 16 x 1	21	L037.1050	217	12,50
9/12 mm**	56	20,5	17	M 16 x 1	21	L037.1052	217	12,50

**Überwurfmutter Werkstoff MS vernickelt

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	48	20,5	9	22	L037.1058	217	10,90
G 3/8 a	48	20,5	9	22	L037.1060	217	10,90
G 1/2 a	51	20,5	12	22	L037.1062	217	10,90

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	48	20,5	9	22	L037.1068	217	10,90
G 3/8 i	48	20,5	9	22	L037.1070	217	10,90
G 1/2 i	50	20,5	12	24	L037.1072	217	10,90

*Achtung: Verpackungseinheit 10 Stück

Mehrpreise für Sonderausstattungen (Euro)

Ausstattung**	Kupplung	Stecknippel	Verschlußnippel	PG
Verchromt	-	-	-	217
chem. vernickelt	-	-	-	217
Viton	1,95	-	1,15	217
Äthylen-Propyl.	1,95	-	1,15	217

**bei Bestellung zur Art.-Nr. zusätzlich Sonderausstattung angeben

MADER
Gruppe L037.1



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel



Verschlußtüllen



Verschlußtüllen



Verschlußnippel



Verschlußnippel

Schnellverschluß-Kupplungen DN 5, Type 210-BA-PVDF
„Werkstoff PVDF“

Schnellverschlußkupplungen DN 5, Werkstoff PVDF universell einsetzbar „**einseitig absperrend**“ (d.h. Stecker ohne Ventil) oder „**beidseitig absperrend**“ (Stecker mit Ventil).

Beschreibung:

Ein neuartiges Verriegelungssystem aus Kunststoff mit einer griffigen Entriegelungshülse erweitert die Einsatzmöglichkeit dieser kleinen Schnellverschlußkupplung erheblich.

Vorteile:

Bevor das Ventil geöffnet wird, dichtet der Stecker bereits ab. Ein hörbares Klicken bedeutet sicheres Einrasten und Verbinden. Die griffige Hülse ermöglicht ein Entkuppeln auch mit Schutzhandschuh. Kein Verschmutzen bzw. Beschädigen des O-Ringes, da der O-Ring im Körper geschützt eingebaut ist. **Ideal einsetzbar** bei Flüssigkeiten, Gasen, Trinkwasser, in Labors, Medizintechnik und im Lebensmittelbereich.

Technische Daten:

Gewindestück: PVDF weiß
Ventilkörper: PVDF weiß
Entriegelungshülse: PVDF weiß
Ventil: PVDF weiß
Verriegelung: PVDF weiß
Federn: Werkstoff 1.4571
O-Ring: Viton
Temperaturbereich: -20° C bis +120° C
Betriebsdrücke: PB=8 bar, bei 20 °C (statisch, ohne Pulsation)
Sicherheitsfaktor: 4:1

(Bei höheren Temperaturen verändert sich der Betriebsdruck wesentlich (bitte informieren Sie sich).

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	50	25,5	7	17	L037.3003	217	28,00
G 1/4 a	50	25,5	7	17	L037.3005	217	28,00

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	53	25,5	8	17	L037.3010	217	28,85
G 1/4 i	39	25,5	9	17	L037.3012	217	22,80

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	60	25,5	17	17	L037.3017	217	28,00
6 mm	60	25,5	17	17	L037.3018	217	28,00

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	56	25,5	13	M 10 x 1	17	L037.3025	217	31,40
6/8 mm	56	25,5	13	M 12 x 1	17	L037.3028	217	31,40

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	B	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	68	25,5	18	4	M 10 x 1	17	14	L037.3033	217	45,70
6/8 mm	68	25,5	18	4	M 12 x 1	17	17	L037.3036	217	45,70




Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	B	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	74	25,5	14	17	4	M 10 x 1	17	14	L037.3042	217	42,35
6 mm	74	25,5	14	17	4	M 10 x 1	17	14	L037.3046	217	42,35

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	D	L1	G	G1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	56	28	13	M 10 x 1	M 25 x 1	17	L037.3052	217	48,30
6/8 mm	56	28	13	M 12 x 1	M 25 x 1	17	L037.3055	217	48,30


Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	60	28	17	M 25 x 1	17	L037.3060	217	44,85
6 mm	60	28	17	M 25 x 1	17	L037.3062	217	44,85




Durchflußdiagramm:




Außengewinde




Innengewinde




Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch




Schottausführung für Kunststoffschlauch













Schottausführung für Schlauchanschluß



Schottausführung für Kunststoffschlauch



Schottausführung für Schlauchanschluß



Stecktüllen, Stecknippel, Verschlußtüllen und Verschlußnippel für Schnellverschlußkupplungen DN 5, Type 210-BA-PVDF, Werkstoff PVDF

Stecktüllen, Stecknippel, Verschlußtüllen und Verschlußnippel Werkstoff PVDF weiß

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	32	9	14	17	L037.3100	217	2,25
6 mm	32	9	14	17	L037.3102	217	2,25

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	32	14	13	M10 x 1	14	L037.3108	217	5,70
6/8 mm	32	14	13	M12 x 1	14	L037.3112	217	5,70

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	44	14	18	7	4	M10 x 1	14	L037.3118	217	8,70
6/8 mm	44	14	18	7	4	M12 x 1	14	L037.3120	217	8,70

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	50	14	14	17	4	M10 x 1	14	L037.3128	217	7,25
6 mm	50	14	14	17	4	M12 x 1	14	L037.3132	217	7,25

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	25	14	7	14	L037.3140	217	4,50
G 1/4 a	28	17	9	17	L037.3142	217	4,50

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	24	14	8	14	L037.3148	217	4,50
G 1/4 i	25	14	9	17	L037.3150	217	4,50

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	46	14	17	17	L037.3155	217	23,25
6 mm	46	14	17	17	L037.3158	217	23,25

Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	G	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	42	14	13	M10 x 1	17	L037.3165	217	24,85
6/8 mm	42	14	13	M12 x 1	17	L037.3168	217	24,85


Anschluß Schlauch-Ø innen/außen	L	L1	L2	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	54	14	7	18	4	M10 x 1	17	L037.3173	217	37,75
6/8 mm	54	14	7	18	4	M12 x 1	17	L037.3176	217	29,80

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	L3	B	G	SWSW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	60	14	17	14	4	M10 x 1	17	L037.3184	217	28,40
6 mm	60	14	17	17	4	M12 x 1	17	L037.3188	217	28,40

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	36	14	7	17	L037.3194	217	23,65
G 1/4 a	38	14	7	17	L037.3197	217	23,65

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	39	14	8	17	L037.3202	217	24,20
G 1/4 i	42	14	10	17	L037.3204	217	24,20

MADER
Gruppe L037.3



Schnellverschluß-Kupplungen DN 7
Type 480-BA-PVDF „Werkstoff PVDF“

Schnellverschlußkupplungen DN 7 Type 480-BA-PVDF, Werkstoff PVDF
universell einsetzbar „**einseitig absperrend**“ (d.h. Stecker ohne Ventil)
oder „**beidseitig absperrend**“ (Stecker mit Ventil).

Beschreibung:

Ein neuartiges Verriegelungssystem aus Kunststoff mit einer griffigen
Entriegelungshülse
erweitert die Einsatzmöglichkeit dieser kleinen Schnellverschlußkupplung erheblich.

Vorteile:

Bevor das Ventil geöffnet wird, dichtet der Stecker bereits ab. Ein hörbares Klicken
bedeutet sicheres Einrasten und Verbinden. Die griffige Hülse ermöglicht ein
Entkuppeln auch mit Schutzhandschuh. Kein Verschmutzen bzw. Beschädigen des
O-Ringes, da der O-Ring im Körper geschützt eingebaut ist.

Ideal einsetzbar bei Flüssigkeiten, Gasen, Trinkwasser, in Labors, Medizintechnik
und im Lebensmittelbereich.

Technische Daten:




Gewindestück: PVDF weiß
Ventilkörper: PVDF weiß
Entriegelungshülse: PVDF weiß
Ventil: PVDF weiß
Verriegelung: PVDF weiß
Federn: Werkstoff 1.4571
O-Ring: Viton
Temperaturbereich: -20° C bis +120° C
Betriebsdrücke: PB=1-8 bar, bei 20 °C (statisch, ohne Pulsation)
Sicherheitsfaktor: 4:1


(Bei höheren Temperaturen verändert sich der Betriebsdruck wesentlich
(bitte informieren Sie sich).

Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	70,5	26	9	21	L037.4005	217	36,35
G 3/8 a	67	26	9	21	L037.4007	217	36,35
G 1/2 a	73,5	26	12	21	L037.4009	217	38,30


Anschluß	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	63,5	26	10	21	L037.4020	217	37,50
G 3/8 i	63,5	26	13	21	L037.4023	217	37,50
G 1/2 i	74,5	26	13	21	L037.4026	217	39,50

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	81	26	22	21	L037.4030	217	36,35
9 mm	81	26	22	21	L037.4036	217	36,35
13 mm	84	26	25	21	L037.4039	217	38,30







Schlauchanschluß




Außengewinde




Innengewinde



Schlauchanschluß



Außengewinde



Innengewinde

**Stecktüllen, Stecknippel, Verschlußtüllen und Verschlußnippel
für Schnellverschlußkupplungen DN 7 Type 480-BA-PVDF
Werkstoff PVDF**

**Stecktüllen, Stecknippel, Verschlußtüllen und Verschlußnippel
Werkstoff PVDF weiß**

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L2	D	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	47	22	18	L037.4050	217	4,15
9 mm	47	22	18	L037.4053	217	4,15
13 mm	50	25	18	L037.4056	217	6,15

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	38,5	23,5	9	17	L037.4060	217	5,35
G 3/8 a	38,5	23,5	9	21	L037.4063	217	5,35
G 1/2 a	41,5	23,5	12	24	L037.4066	217	6,55



Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	35,5	23,5	10	17	L037.4070	217	5,35
G 3/8 i	35,5	23,5	10	21	L037.4073	217	5,35
G 1/2 i	38,5	23,5	13	24	L037.4076	217	7,00

Anschluß Schlauch-Ø innen	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	65,5	23,5	22	21	L037.4080	217	30,15
9 mm	65,5	23,5	22	21	L037.4084	217	30,15
13 mm	68,5	23,5	25	21	L037.4088	217	32,15

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	55	23,5	9	21	L037.4091	217	30,85
G 3/8 a	51,5	23,5	9	21	L037.4093	217	30,85
G 1/2 a	58	23,5	12	21	L037.4095	217	32,85

Anschluß	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	48	23,5	10	21	L037.4100	217	31,45
G 3/8 i	48	23,5	10	21	L037.4103	217	31,45
G 1/2 i	59	23,5	13	21	L037.4106	217	33,35

Durchflußdiagramme für Schnellkupplungen DN 7 = 38,5 mm²




MADER
Gruppe L037.4



Stecktüllen



Stecknippel



Stecknippel



Verschlußtüllen



Verschlußnippel



Verschlußnippel

Schlauchkupplungen ISO 7241-1, Serie B
„beidseitig absperrend“


Schlauchkupplungen mit Steckerprofil nach ISO 7241-1, Serie B
beidseitig absperrend

Technische Daten

Werkstoffe	Messingausführung	1.4305 (AISI 303) nichtrostender Stahl	Kunststoff (POM) (DELFIN) weiß
Körper	MS 58	1.4305	POM weiß
Entriegelungshülse:	MS 58	1.4305	POM weiß
Ventil:	MS 58	1.4305	1.4305
Federn, Sprengling:	Werkstoff 1.4310	1.4310	1.4310
Kugeln:	Werkstoff 1.4034	1.4401	1.4401
Dichtungen:	Perbunan	Viton	Perbunan
Temperaturbereich*	-20° C – + 100° C	-15° C – + 200° C	-15° C – + 90° C
Betriebsdruck:	statisch, bis + 50° C ohne Pulsation		
Serie 71 G 1/8	250 bar	250 bar	15 bar
Serie 72 G 1/4	200 bar	250 bar	15 bar
Serie 73 G 3/8	200 bar	250 bar	15 bar
Serie 74 G 1/2	150 bar	250 bar	10 bar
Serie 75 G 3/4	100 bar	160 bar	10 bar
Serie 76 G 1	100 bar	100 bar	10 bar

* abhängig vom Durchflußmedium

Durchflußdiagramme



Anschluß	Serie	Werkstoff	L	L1	D	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	71	Messing	48,5	7	25	14	L037.6002	217	12,40
G 1/4 i	72	Messing	57,5	10	29	19	L037.6004	217	15,15
G 3/8 i	73	Messing	64	11,5	35	22	L037.6006	217	20,45
G 1/2 i	74	Messing	76	16	44,5	27	L037.6008	217	28,45
G 3/4 i	75	Messing	96	24	55	34	L037.6010	217	51,25
G 1 i	76	Messing	105,5	24	62	41	L037.6012	217	113,00

Anschluß	Serie	Werkstoff	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	71	Messing	29,5	20,6	7	14	L037.6020	217	6,90
G 1/4 i	72	Messing	35	23,5	10	19	L037.6022	217	9,20
G 3/8 i	73	Messing	39	27	11,5	22	L037.6024	217	12,20
G 1/2 i	74	Messing	48	30	16	27	L037.6026	217	15,60
G 3/4 i	75	Messing	60	40	24	36	L037.6028	217	25,00
G 1 i	76	Messing	65	44	24	41	L037.6030	217	71,00

Anschluß	Serie	Werkstoff	L	L1	D	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	71	1.4305	48,5	7	25	14	L037.6040	250	60,25
G 1/4 i	72	1.4305	57,5	10	29	19	L037.6042	250	58,30
G 3/8 i	73	1.4305	64	11,5	35	22	L037.6044	250	76,55
G 1/2 i	74	1.4305	76	16	44,5	27	L037.6046	250	117,80
G 3/4 i	75	1.4305	96	24	55	34	L037.6048	250	244,90
G 1 i	76	1.4305	105,5	24	62	41	L037.6050	250	382,60

Anschluß	Serie	Werkstoff	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	71	1.4305	29,5	20,6	7	14	L037.6060	250	20,90
G 1/4 i	72	1.4305	35	23,5	10	19	L037.6062	250	22,95
G 3/8 i	73	1.4305	39	27	11,5	22	L037.6064	250	35,20
G 1/2 i	74	1.4305	48	30	16	27	L037.6066	250	57,15
G 3/4 i	75	1.4305	60	40	24	36	L037.6068	250	104,10
G 1 i	76	1.4305	65	44	24	41	L037.6070	250	239,75

Anschluß	Serie	Werkstoff	L	L1	D	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	71	POM	48,5	7	25	14	L037.6080	217	42,00
G 1/4 i	72	POM	57,5	11,5	29	19	L037.6082	217	44,05
G 3/8 i	73	POM	64	12,5	35	22	L037.6084	217	69,60
G 1/2 i	74	POM	76	16	44	27	L037.6086	217	94,70
G 3/4 i	75	POM	96	24	55	34	L037.6088	217	106,30
G 1 i	76	POM	105,5	24	65	41	L037.6090	217	227,10







Anschluß	Serie	Werkstoff	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	71	POM	29,5	20,6	7	14	L037.6100	217	25,50
G 1/4 i	72	POM	35	23,5	11,5	19	L037.6102	217	26,25
G 3/8 i	73	POM	39	27	12,5	22	L037.6104	217	33,35
G 1/2 i	74	POM	48	30	16	27	L037.6106	217	53,15
G 3/4 i	75	POM	60	40	24	36	L037.6108	217	61,20
G 1 i	76	POM	65	44	24	41	L037.6110	217	159,50



beidseitig absperrend

Achtung: Es passen immer nur
Kupplungen und Stecker gleicher
Serie zusammen.

	NW:	CV-Werte:
Serie 71	4,3	0,675
Serie 72	6,0	1,290
Serie 73	7,5	1,966
Serie 74	11,0	2,995
Serie 75	13,0	6,912
Serie 76	20,0	11,4



Verschlusskupplung



Verschlussnippel



Verschlusskupplung



Verschlussnippel



Verschlusskupplung



Verschlussnippel

Unverwechselbare Schnellverschl  kupplungen
DN 5 = 20 mm² Type 210-KA

Verschl  sselung:

- gr  n = rund
- △ braun = dreikant
-   blau = sechskant
-   rot = achtkant

Schnellverschl  kupplungen DN 5, Type 210-KA – unverwechselbar, einseitig absperrend



- Vorteile:**
- durch vier Verschl  sselungen ist ein Austausch der Systeme nicht m  glich
 - farbliche Kennzeichnung

Technische Daten


Gewindest��ck:	MS 58
Ventilk��rper:	MS 58
Entriegelungsh��lse:	Aluminium eloxiert
Ventil:	MS 58
Federn, Sprengling:	Werkstoff 1.4310
Kugeln:	Werkstoff 1.4034
Dichtungen:	Perbunan
Temperaturbereich:	-20� C bis +100� C
Betriebsdruck:	PB=35 bar, bei 20 �C (statisch, ohne Pulsation)




einseitig absperrend



Au  ngewinde



Innengewinde



Schlauchanschlu  

Schlie��ung								
Anschlu��	Farbkennzeichnung	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 a	○ gr��n	47	16	7	14	L037.9003	217	11,60
G 1/8 a	△ braun	47	16	7	14	L037.9005	217	11,60
G 1/8 a	� blau	47	16	7	14	L037.9007	217	11,60
G 1/8 a	� rot	47	16	7	14	L037.9010	217	11,60
G 1/4 a	○ gr��n	47	16	9	17	L037.9014	217	11,60
G 1/4 a	△ braun	47	16	9	17	L037.9016	217	11,60
G 1/4 a	� blau	47	16	9	17	L037.9018	217	11,60
G 1/4 a	� rot	47	16	9	17	L037.9020	217	11,60


Schlie��ung								
Anschlu��	Farbkennzeichnung	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/8 i	○ gr��n	47	16	7	14	L037.9030	217	11,60
G 1/8 i	△ braun	47	16	7	14	L037.9032	217	11,60
G 1/8 i	� blau	47	16	7	14	L037.9034	217	11,60
G 1/8 i	� rot	47	16	7	14	L037.9036	217	11,60
G 1/4 i	○ gr��n	47	16	9	17	L037.9040	217	11,60
G 1/4 i	△ braun	47	16	9	17	L037.9042	217	11,60
G 1/4 i	� blau	47	16	9	17	L037.9044	217	11,60
G 1/4 i	� rot	47	16	9	17	L037.9046	217	11,60

Anschlu��								
Schlauch innen-��	Schlie��ung Farbkennzeichnung	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	○ gr��n	69	16	17	14	L037.9050	217	12,05
4 mm	△ braun	69	16	17	14	L037.9052	217	12,05
4 mm	� blau	69	16	17	14	L037.9054	217	12,05
4 mm	� rot	69	16	17	14	L037.9056	217	12,05
6 mm	○ gr��n	69	16	17	14	L037.9058	217	12,05
6 mm	△ braun	69	16	17	14	L037.9060	217	12,05
6 mm	� blau	69	16	17	14	L037.9062	217	12,05
6 mm	� rot	69	16	17	14	L037.9064	217	12,05
8 mm	○ gr��n	69	16	17	14	L037.9066	217	12,45
8 mm	△ braun	69	16	17	14	L037.9068	217	12,45
8 mm	� blau	69	16	17	14	L037.9070	217	12,45
8 mm	� rot	69	16	17	14	L037.9072	217	12,45
9 mm	○ gr��n	69	16	17	14	L037.9074	217	12,45
9 mm	△ braun	69	16	17	14	L037.9076	217	12,45
9 mm	� blau	69	16	17	14	L037.9078	217	12,45
9 mm	� rot	69	16	17	14	L037.9080	217	12,45
10 mm	○ gr��n	69	16	17	14	L037.9082	217	12,50
10 mm	△ braun	69	16	17	14	L037.9084	217	12,50
10 mm	� blau	69	16	17	14	L037.9086	217	12,50
10 mm	� rot	69	16	17	14	L037.9088	217	12,50


Unverwechselbare Schnellverschl  kupplungen DN 5 = 20mm², Type 210-KA

Schnellverschl  kupplungen DN 5 Type 210-KA –
unverwechselbar, einseitig absperrend

Anschlu� Schlauch innen-/Au�en-�	Schlie�ung Farbkennz.	L	D	L1	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6mm	� gr�n	51	16	13	14	L037.9100	217	12,55
4/6 mm	� braun	51	16	13	14	L037.9102	217	12,55
4/6 mm	� blau	51	16	13	14	L037.9104	217	12,55
4/6 mm	� rot	51	16	13	14	L037.9106	217	12,55
6/8 mm	� gr�n	51	16	13	14	L037.9108	217	12,55
6/8 mm	� braun	51	16	13	14	L037.9110	217	12,55
6/8 mm	� blau	51	16	13	14	L037.9112	217	12,55
6/8 mm	� rot	51	16	13	14	L037.9114	217	12,55



Kunststoffschlauch




Schottverschraubung mit
Schlauchanschlu 


Anschlu� Schlauch innen-�	Schlie�ung Farbkennz.	L	D	L1	L2	B	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	� gr�n	69	16	17	14	4	M 10x1	14	14	L037.9120	217	15,40
4 mm	� braun	69	16	17	14	4	M 10x1	14	14	L037.9122	217	15,40
4 mm	� blau	69	16	17	14	4	M 10x1	14	14	L037.9124	217	15,40
4 mm	� rot	69	16	17	14	4	M 10x1	14	14	L037.9126	217	15,40
5 mm	� gr�n	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9128	217	15,05
5 mm	� braun	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9130	217	15,05
5 mm	� blau	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9132	217	15,05
5 mm	� rot	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9134	217	15,05
6 mm	� gr�n	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9136	217	15,05
6 mm	� braun	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9138	217	15,05
6 mm	� blau	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9140	217	15,05
6 mm	� rot	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9142	217	15,05
8 mm	� gr�n	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9144	217	16,05
8 mm	� braun	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9146	217	16,05
8 mm	� blau	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9148	217	16,05
8 mm	� rot	69	16	17	14	4	M 12x1	14	17	L037.9150	217	16,05

Durchflu diagramme Schnellverschl  kupplungen DN5 = 20 mm²
einseitig absperrend.

Medium Luft, Eingangsdruck 6 bar



Medium Wasser



MADER
Gruppe L037.9

Verschl  selung:
  gr n = rund
  braun = dreikant
  blau = sechskant
  rot = achtkant



**Stecktüllen und Stecknippel für
 Verschlußkupplungen DN5, Type 210-KA – unverwechselbar**
Verschlüsselung:

- grün = rund
- △ braun = dreikant
- ◻ blau = vierkant
- rot = achtkant

Stecktüllen und Stecknippel Werkstoff MS
 (mit eloxierter Aluminium-Kennzeichnung)


Anschluß Schlauch innen-Ø	Schließung Farbkennz.	L	D	L1	L2	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	○ grün	47	15	28	17	L037.9170	217	5,80
4 mm	△ braun	47	15	28	17	L037.9172	217	5,80
4 mm	◻ blau	47	15	28	17	L037.9174	217	5,80
4 mm	○ rot	47	15	28	17	L037.9176	217	5,80
6 mm	○ grün	47	15	28	17	L037.9178	217	5,80
6 mm	△ braun	47	15	28	17	L037.9180	217	5,80
6 mm	◻ blau	47	15	28	17	L037.9182	217	5,80
6 mm	○ rot	47	15	28	17	L037.9184	217	5,80

Anschluß Schlauch innen-/Außen-Ø	Schließung Farbkennz.	L	D	L1	L2	G	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4/6 mm	○ grün	43	15	28	13	M 10x1	L037.9200	217	6,30
4/6 mm	△ braun	43	15	28	13	M 10x1	L037.9202	217	6,30
4/6 mm	◻ blau	43	15	28	13	M 10x1	L037.9204	217	6,30
4/6 mm	○ rot	43	15	28	13	M 10x1	L037.9206	217	6,30
6/8 mm	○ grün	43,5	15	28	13	M 12x1	L037.9208	217	6,35
6/8 mm	△ braun	43,5	15	28	13	M 12x1	L037.9210	217	6,35
6/8 mm	◻ blau	43,5	15	28	13	M 12x1	L037.9212	217	6,35
6/8 mm	○ rot	43,5	15	28	13	M 12x1	L037.9214	217	6,35


Anschluß Schlauch innen-Ø	Schließung Farbkennz.	L	L1	L2	L3	B	G	SW	SW1	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
4 mm	○ grün	63	28	14	17	4	M 10x1	17	14	L037.9220	217	7,90
4 mm	△ braun	63	28	14	17	4	M 10x1	17	14	L037.9222	217	7,90
4 mm	◻ blau	63	28	14	17	4	M 10x1	17	14	L037.9224	217	7,90
4 mm	○ rot	63	28	14	17	4	M 10x1	17	14	L037.9226	217	7,90
6 mm	○ grün	63	28	14	17	4	M 12x1	14	17	L037.9228	217	7,90
6 mm	△ braun	63	28	14	17	4	M 12x1	14	17	L037.9230	217	7,90
6 mm	◻ blau	63	28	14	17	4	M 12x1	14	17	L037.9232	217	7,90
6 mm	○ rot	63	28	14	17	4	M 12x1	14	17	L037.9234	217	7,90

Schließung									
Anschluß	Farbkennzeichnung	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro	
G1/8 a	○ grün	39,5	28	7	17	L037.9250	217	6,05	
G1/8 a	△ braun	39,5	28	7	17	L037.9252	217	6,05	
G1/8 a	◻ blau	39,5	28	7	17	L037.9256	217	6,05	
G1/4 a	○ grün	41,5	28	9	17	L037.9258	217	6,15	
G1/4 a	△ braun	41,5	28	9	17	L037.9260	217	6,15	
G1/4 a	◻ blau	41,5	28	9	17	L037.9262	217	6,15	
G1/4 a	○ rot	41,5	28	9	17	L037.9264	217	6,15	



Schließung									
Anschluß	Farbkennzeichnung	L	L1	L2	SW	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro	
G1/8 i	○ grün	38,5	28	5	17	L037.9280	217	6,15	
G1/8 i	△ braun	38,5	28	5	17	L037.9282	217	6,15	
G1/8 i	◻ blau	38,5	28	5	17	L037.9284	217	6,15	
G1/8 i	○ rot	38,5	28	5	17	L037.9286	217	6,15	
G1/4 i	○ grün	39	28	7	17	L037.9288	217	6,15	
G1/4 i	△ braun	39	28	7	17	L037.9290	217	6,15	
G1/4 i	◻ blau	39	28	7	17	L037.9292	217	6,15	
G1/4 i	○ rot	39	28	7	17	L037.9294	217	6,15	




Schlauchanschluß



Kunststoffschlauch


 Schottverschraubung für
 Schlauchanschluß


Außengewinde



Innengewinde

Klauenkupplungen aus Temperguß – 42 mm Klauenweite –
Klauen-Schlauchkupplungen aus Temperguß, verzinkt, DIN 3483
 42 mm Klauenweite

Anschluß	b	h	Nockenw.	Dichtung	DN	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
6 mm	63	70	42	Gummi	5	10	L038.0001	217	5,45
10 mm	63	74	42	Gummi	7	10	L038.0002	217	3,65
13 mm	63	78	42	Gummi	8	10	L038.0003	217	3,40
15 mm	63	81	42	Gummi	10	10	L038.0004	217	3,60
19 mm	63	72	42	Gummi	15	10	L038.0005	217	3,15
25 mm	63	70	42	Gummi	19	10	L038.0006	217	3,90
32 mm	63	90	42	Gummi	20	10	L038.0007	217	5,50
13 mm	63	76	42	MS	8	10	L038.0008	217	6,40
15 mm	63	82	42	MS	10	10	L038.0009	217	7,00
19 mm	63	82	42	MS	14	10	L038.0010	217	5,65
25 mm	63	87	42	MS	19	10	L038.0011	217	7,05

Klauen-Außengewinde-Kupplungen DIN 3481 aus Temperguß, verzinkt
 42 mm Klauenweite, Gewinde ISO 228/1

Anschluß	b	h	Nockenw.	Dichtung	DN	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 a	63	50	42	Gummi	8	10	L038.0012	217	5,50
G 3/8 a	63	53	42	Gummi	8	10	L038.0013	217	4,70
G 1/2 a	63	46	42	Gummi	13	10	L038.0014	217	4,40
G 3/4 a	63	55	42	Gummi	17	10	L038.0015	217	4,15
G 1 a	63	53	42	Gummi	20	10	L038.0016	217	4,75
G 1/2 a	63	53	42	MS	11	10	L038.0017	217	7,35
G 3/4 a	63	55	42	MS	17	10	L038.0018	217	7,60
G 1 a	63	53	42	MS	17	10	L038.0019	217	8,60

Klauen-Innengewinde-Kupplungen DIN 3482 aus Temperguß, verzinkt
 42 mm Klauenweite, Gewinde ISO 228/1

Anschluß	b	h	Nockenw.	Dichtung	DN	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 1/4 i	63	36	42	Gummi	11	10	L038.0022	217	4,15
G 3/8 i	63	36	42	Gummi	15	10	L038.0023	217	4,15
G 1/2 i	63	46	42	Gummi	15	10	L038.0024	217	4,40
G 3/4 i	63	40	42	Gummi	20	10	L038.0025	217	3,55
G 1 i	63	42	42	Gummi	20	10	L038.0026	217	4,15
G 1/2 i	63	48	42	MS	17	10	L038.0027	217	6,85
G 3/4 i	63	50	42	MS	17	10	L038.0028	217	6,05
G 1 i	63	52	42	MS	17	10	L038.0029	217	8,35

Dreiwegstück aus Temperguß verzinkt, mit aufgeschraubten Kupplungen,
 42 mm Klauenweite

Anschluß	b	h	Nockenw.	Dichtung	DN	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/4 i	120	120	42	Gummi	17	10	L038.0031	217	24,20
G 3/4 i	120	145	42	MS	17	10	L038.0032	217	33,90

Verschlußkupplungen (Blindkupplungen) aus Temperguß, verzinkt,
 mit ölbeständiger Gummidichtung, 42 mm Nockenweite

Kettchen	b	h	Nockenw.	Dichtung	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
nein	57	43	42	Gummi	10	L038.0034	217	3,30
ja	57	43	42	Gummi	10	L038.0035	217	4,55

Ersatzteile für Klauenkupplung 42 mm Nockenweite
Gummiring (DIN 3485), Härte Shore 65°

i Ø	a Ø	h	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
20 mm	34 mm	10 mm	L038.0040	217	0,35

Gummiring dampfbeständig (DIN 3485), Härte Shore 70°

i Ø	a Ø	h	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
20 mm	33 mm	10 mm	L038.0042	217	1,75

Messinghülse (für Messingdichtung)






i Ø	a Ø	h	g	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
17 mm	32 mm	21 mm	14 mm	L038.0045	217	1,00

Schlauchring (für Messingdichtung)

i Ø	a Ø	h	g	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
24 mm	29 mm	10 mm	3 mm	L038.0047	217	0,40

Halteschraube (für Messingdichtung)

Gewinde	a Ø	h	g	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
M 5	7 mm	13 mm	2 mm	L038.0050	217	0,40



Klauenkupplungen aus Messing – 40 mm Klauenweite –
Gartenschlauch-Klauenkupplungen für Wasser
 40 mm Klauenweite, Werkstoff Messing

Anschluß	b	h	Nockenw.	Dichtung	DN	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
10 mm	58	52	40 mm	Gummi	8	6	L038.1002	217	2,30
13 mm	58	54	40 mm	Gummi	11	6	L038.1004	217	2,20
16 mm	58	58	40 mm	Gummi	13	6	L038.1006	217	2,70
19 mm	58	59	40 mm	Gummi	16	6	L038.1008	217	2,50
25 mm	58	66	40 mm	Gummi	21	6	L038.1010	217	2,95
32 mm	58	76	40 mm	Gummi	24	6	L038.1012	217	4,10
38 mm	58	82	40 mm	Gummi	24	6	L038.1014	217	5,40

Innenngewinde-Kupplungen

Anschluß	b	h	Nockenw.	Dichtung	DN	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/8 i	58	35	40 mm	Gummi	9	6	L038.1020	217	2,30
G 1/2 i	58	35	40 mm	Gummi	14	6	L038.1022	217	2,15
G 3/4 i	58	34	40 mm	Gummi	19	6	L038.1024	217	2,20
G 1 i	58	34	40 mm	Gummi	23	6	L038.1026	217	2,30
G 1 1/4 i	58	38	40 mm	Gummi	24	6	L038.1028	217	3,55
G 1 1/2 i	58	38	40 mm	Gummi	24	6	L038.1030	217	4,15

Außengewinde-Kupplungen

Anschluß	b	h	Nockenw.	Dichtung	DN	PN	Art.-Nr.	PG	Preis: Euro
G 3/8 a	58	34	40 mm	Gummi	9	6	L038.1040	217	2,20
G 1/2 a	58	35	40 mm	Gummi	15	6	L038.1042	217	2,00
G 3/4 a	58	34	40 mm	Gummi	20	6	L038.1044	217	2,05
G 1 a	58	34	40 mm	Gummi	24	6	L038.1046	217	2,15
G 1 1/4 a	58	40	40 mm	Gummi	24	6	L038.1048	217	3,05
G 1 1/2 a	58	40	40 mm	Gummi	24	6	L038.1050	217	4,00

Verschlusskupplung
 (Blindkupplung)

Art.-Nr. L038.1005	PG: 217	Preis: Euro	2,15
--------------------	---------	-------------	------

Ersatzgummiring

für Klauen-Kupplung 40 mm Klauenweite

Art.-Nr. L038.1060	PG: 217	Preis: Euro	0,60
--------------------	---------	-------------	------

Abzweigstück

Werkstoff Messing

Anschluß:	G 3/4 i x G 3/4 a	Preis: Euro	3,45
Art.-Nr. L038.1065	PG: 217		

Abzweigstücke

mit Klauenkupplungen fest montiert

Art.-Nr. L038.1068	PG: 217	Preis: Euro	13,55
--------------------	---------	-------------	-------

