


HB.6, HB-K.6, HD.16, HD-K.16 Gehäuse/Housings

Baugröße/Size 3

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz



Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black



Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom



IP 65

Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform
Hood: Side entry, Standard construction





Metr.	PG	Bestell-Nr. Order No.	Bestelltext Designation	HTS PN
M25	16	1-1102240-7	HB.6.STS.1.16.G	42320669
		0-1106419-2	HB.6.STS.1.M25.G	
Mit Korrosionsschutz With corrosion protection				
M25	16	2-1102240-7	HB-K.6.STS.1.16.G	5142320669
		0-1106419-4	HB-K.6.STS.1.M25.G	

Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform
Hood: Side entry, High construction





M32	21	1-1102461-7	HD.16.STS.1.21.G	49321670
		0-1106423-2	HD.16.STS.1.M32.G	
Mit Korrosionsschutz With corrosion protection				
M32	21	2-1102461-7	HD-K.16.STS.1.21.G	5149321670
		0-1106423-4	HD-K.16.STS.1.M32.G	

Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform
Hood: Side entry, Standard construction



M25	16	1-1102205-7	HB-KF.6.STS.1.16.G	42910669
		0-1106420-1	HB-KF.6.STS.1.M25.G	
Mit Korrosionsschutz With corrosion protection				
	16	2-1102205-7	HB-KF/K.6.STS.1.16.G	5142910669

Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform
Hood: Top entry, Standard construction



M25	16	1-1102243-7	HB.6.STO.1.16.G	42300669
		0-1106419-1	HB.6.STO.1.M25.G	
Mit Korrosionsschutz With corrosion protection				
M25	16	2-1102243-7	HB-K.6.STO.1.16.G	5142300669
		0-1106419-3	HB-K.6.STO.1.M25.G	