

Chiavetta Adattatore Wireless-AC doppia banda WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete 802.11ac 1T1R

ID prodotto: USB433WACDB




L'adattatore di rete wireless AC600 USB 2.0 Mini USB433WACDB consente di aggiungere la connettività wireless AC al computer desktop o laptop mediante un comodo adattatore USB di dimensioni ridotte.

Mentre le applicazioni ad elevata larghezza di banda quali lo streaming video HD, conferenze online, trasferimenti di file e applicazioni di gioco diventano sempre più esigenti, questo adattatore wireless AC offre velocità e portata eccezionali per la rete wireless da ufficio o domestica in combinazione con un router 802.11ac. L'adattatore WiFi USB a doppia banda supporta velocità di trasferimento dati massime fino a 433 Mbps su banda da 5 GHz, fino a 150 Mbps su una banda da 2,4 GHz.

Questa versatile scheda di rete presenta un design con un'antenna 1T1R (1 trasmettitore, 1 ricevitore) con un tasto fisico WPS per una registrazione sicura dei dispositivi con un solo tocco. Per assicurare l'integrazione di tutti i dispositivi di rete, l'adattatore USB 802.11ac è inoltre compatibile all'indietro con reti 802.11a/b/g/n.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Consente di sostituire o aggiornare agli standard più recenti le funzionalità wireless del desktop o laptop
- Permette il collegamento alla banda WiFi da 5 GHz meno congestionata per evitare interferenze dai comuni dispositivi wireless quali, ad esempio, i telefoni cordless
- Conferenze online, trasferimenti di file, streaming di video HD o applicazioni di gioco senza ritardi grazie alle prestazioni wireless più veloci

Caratteristiche

- Compatibile con Wireless AC600 (433 + 150 Mbps)
- Conforme agli standard 802.11 a/b/g/n/ac
- Interfaccia host USB 2.0
- Supporto della frequenza a doppia banda da 2,4/5 GHz (802.11ac è solo di 5 GHz)
- Configurazione antenna 1 trasmettitore/1 ricevitore (1x1:1)
- Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2
- Pulsante hardware WPS
- Supporto di QoS (Quality of Service) WMM
- Design compatto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	Wireless
Tipo bus	USB 2.0
Configurazione antenna	1x1:1 (TxR:S)
Standard del settore	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b

	ID chipset	Realtek - RTL8811AU
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	433 Mbps (5 GHz) 150 Mbps (2,4 GHz)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Intervallo di frequenza	2.4000~2.4835GHz 5.150~5.825GHz
	Modulazione	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
	Funzioni di protezione	Crittografia dati WEP WPA and WPA2-PSK Data Encryption TKIP/AES WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS X® 10.6 to 10.14
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione/Attività

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	1.4 in [35.0 mm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [4.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 oz [98.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore wireless USB
--------------------------	-----------------------------

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.