

S.M.D. Pinzettensatz 2802

In professioneller Qualität.

Box 4-teilig, 200 x 90 x 20 mm

12 SA-SMD ESD 3601 u.a. für SMD-Bauteile, 45° winklig gebogen

13 SA-SMD ESD 3602 u.a. für SMD-Bauteile zum horizontalen Fassen

58 SA-SMD ESD 3614 zum Aufnehmen von MINIMELFS, 35° winklig gebogen, 0,8 mm Ø, 3,5 mm breite Spitze

7 abb SA ESD 3612 Feine Sichelform mit kurzer, gerader Spitze, 3 mm lang, 50° rund gebogen

S.M.D. Tweezers Set 2802

In professional quality

Box 4 piece set, 200 x 90 x 20 mm

12 SA-SMD ESD 3601 e.g. for SMD Chip components, bent at 45°

13 SA-SMD ESD 3602 e.g. for SMD Chip components, for picking up parts horizontally

58 SA-SMD ESD 3614 bent at 35°, 0,8 mm Ø, width of points 3,5 mm for handling MINIMELFS

7 abb SA ESD 3612 Curved points, fine, with short straight tips 3 mm long, bent at 50° round

Pinzettenfabrikation

Qualität und Erfahrung seit 1960

Eingetragenes Warenzeichen

Tweezer Manufacturing

Quality and Experience since 1960

Registered Trade-Mark

Prinzenstraße 41

D-42697 Solingen

Telefon: 02 12 / 32 94 18

02 12 / 33 48 19

Telefax: 02 12 / 33 26 31

Mobile: 01 71 / 5 33 11 47

e.mail: info@vomm.com

<http://www.vomm.com>



VOMM[®]
S.M.D.

S.M.D. Pinzettensatz 2800

In professioneller Qualität, Erstausstattung.

Box 6-teilig, 170 x 160 x 25 mm

- 13 SA-SMD ESD 3602 u.a. für SMD-Bauteile zum horizontalen Fassen
- 12 SA-SMD ESD 3601 u.a. für SMD-Bauteile, 45° winklig gebogen zum Aufnehmen von MINIMELFS, winklig gebogen (35°), 0.8 mm Ø, 2mm breite Spitze
- PSF SA -ESD 3615 Eckig breite Spitze, ca. 1 mm breit, ohne Zahnung, 130 mm
- SS SA-ESD 3619 Schlank und schwach, 135 mm
- 7 abb SA-ESD 3612 Feine Scheffelform mit kurzer, gerader Spitze, 3 mm lang, 50° rund gebogen

Hervorragend geeignet für die Erstausstattung, lieferbar in diversen Boxgrößen mit transparenter Abdeckung und formgeschnittenen Schaumstoffeinlagen in diversen Farben. Die Bestückung der Boxen kann natürlich auch individuell gestaltet werden.



S.M.D. Tweezers Set 2800

In professional quality, first equipment

Box 6 piece set, 170 x 160 x 25 mm

- 13 SA-SMD ESD 3602 e.g. for SMD chip components, for picking up parts horizontally
- 12 SA-SMD ESD 3601 e.g. for SMD chip components, bent at 45°
- 59 SA-SMD ESD 3603 bent at 35°, 0.8 mm Ø, width of points 2.0 mm, for handling MINIMELFS
- PSF SA-ESD 3615 Square, width of points 1 mm, 130 mm, unerrated
- SS SA-ESD 3619 Narrow and lightweight, 135 mm, unerrated
- 7 abb SA-ESD 3612 Curved points, fine, with short straight tips, 3 mm long, bent at 50° round

Very suitable as first equipment, available in various box-sizes with transparent cover and foamed material inlay, form cutted, available in various colours. All tweezers are of course replaceable individually.

WOMMA[®]
D-2800