


Câble d'Alimentation pour Ordinateur Portable de 3m - Prise EU vers Connecteur C7, 2,5A 250V, 18AWG - Câble d'Alimentation pour Imprimante - Cordon Alimentation PC Portable

N° de produit: 752E-3M-POWER-LEAD



Le cordon d'alimentation pour ordinateur portable 752E-3M-POWER-LEAD de 3 m dispose d'une fiche européenne (CEE 7/16 Alternative II) et d'un connecteur IEC 60320 C7 non polarisé. Il s'agit d'un câble de remplacement adapté aux briques d'alimentation d'un ordinateur portable Lenovo, IBM ou autre compatible disposant d'une entrée C8.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

## Spécifications techniques

- **CÂBLE D'ALIMENTATION AC** : Ce cordon d'alimentation pour PC portable de 3m 18AWG 0,75mm<sup>2</sup> avec prise EU et IEC 60320 C7 convient aux briques d'alimentation dotées d'une entrée C8 | Pour station de travail/bureau à domicile | Conçu pour supporter 250V à 2.5A
- **PERFORMANCE ET SÉCURITÉ** : Soulagements de tension moulés pour la durabilité | Câble approuvé par VDE | Résistance au feu : VW-1 | Classification de la gaine : H03VVH2-F | Câble d'alimentation pour PC à 2 conducteurs, fabriqué avec un fil 100% cuivre

- **CARACTÉRISTIQUES** : Câble d'alimentation de 3m | Fiche EU à IEC 60320 C7 | 18AWG | 250V 2.5A (Max) | Matériau de la gaine : PVC | Dimensions de la gaine : 3.4x5.6mm | Couleur : Noir | Gamme de température : -10 à 35
- **COMPATIBILITÉ** : Le cordon d'alimentation pour PC NEMA 5-15R fonctionne avec les câbles nord-américains | Prolonger une connexion d'alimentation NEMA 5-15P à 3 broches de votre ordinateur de bureau, serveur ou imprimante | Câble d'alimentation de rechange
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce cordon de chargement pour PC portable est garanti à vie, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

#### Matériel

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Politique de garantie  | Lifetime                 |
| Nombre de conducteurs  | 2                        |
| Placage du connecteur  | Nickel                   |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Résistance au feu      | Indice VW-1              |

---

#### Connecteur(s)

|              |  |
|--------------|--|
| Connecteur A | 1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug)         |
| Connecteur B | 1 - Alimentation C7 IEC 60320 (non polarisé) |

---

#### Alimentation

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tension d'entrée | 250 AC |
| Courant d'entrée | 2.5 A  |

---

#### Conditions environnementales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -10 to 35°C (14 to 95°F)      |
| Température de stockage       | -15 to 70°C (5 to 158°F)      |
| Humidité                      | Humidité relative de 5 à 95 % |

---

#### Caractéristiques

physiques

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Couleur             | Noir                |
| Calibre du fil      | 0.75mm <sup>2</sup> |
| Longueur de câble   | 9.8 ft [3 m]        |
| Longueur du produit | 1.4 in [3.5 cm]     |
| Largeur du produit  | 118.1 in [300.0 cm] |
| Hauteur du produit  | 0.6 in [1.5 cm]     |
| Poids du produit    | 4.5 oz [127.0 g]    |

---

Informations  
d'emballage

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1                 |
| Package Length      | 5.7 in [14.5 cm]  |
| Package Width       | 11.4 in [29.0 cm] |
| Package Height      | 1.6 in [4.0 cm]   |
| Poids brut          | 4.8 oz [135.0 g]  |

---

Contenu du paquet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | 1 - Cordon d'Alimentation Standard 3m pour Ordinateur Portable - EU à C7 |
|-----------------------|--|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis