



## WT1012M KIT DI RILAVORAZIONE A 1 CANALE, 95 W, 230 V

N. D'ORDINE: T0053460699

**COMPATTO. POTENTE. VERSATILE.  
AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ**

### Scoprite la stazione di saldatura WT 1M, il vostro partner ideale per la produttività.

Con tempi di riscaldamento e di recupero estremamente rapidi, è in grado di gestire tutte le attività senza sforzo. Non c'è più bisogno di usare attrezzi o di compromettere le prestazioni, ma solo di una versatilità affidabile e di un valore ineguagliabile. Scegliete una precisione senza preoccupazioni e una produttività inarrestabile. Scegliete le stazioni di saldatura Weller WT.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- > **KIT DI RILAVORAZIONE A 1 CANALE (95 W)**  
per coprire attività di saldatura e dissaldatura micro e standard,  
inclusa WTMT MS Micro pinzette con tecnologia a punta attiva (a cartuccia)
- > **FAMIGLIA DI PUNTE RTW**  
Tempo di riscaldamento di 5 secondi
- > **ELEVATA PRODUTTIVITÀ**
- > **UTILIZZO INTUITIVO**  
grazie alla chiara struttura del menu Ingombro ridotto grazie all'impilabilità
- > **DISPLAY GRAFICO LC RETROILLUMINATO**
- > **ELEVATE PRESTAZIONI E FUNZIONALITÀ**  
molti strumenti collegabili
- > **COPERCHIO DELL'ALLOGGIAMENTO**  
utilizzabile come magazzino
- > **TEMPO DI SPEGNIMENTO, FINESTRA DI PROCESSO,**  
funzione di blocco, offset
- > **UNITÀ IMPILABILI**
- > **COLLEGABILI**  
alle unità di estrazione dei fumi ZeroSmog
- > **SET DI STAZIONI PER COPRIRE LE ATTIVITÀ**  
di rilavorazione più piccole e standard Micro utensili di dissaldatura con  
punte attive (cartucce)
- > **ESD-SAFE** 

SCOPO DELLA FORNITURA
WT1M Unità di alimentazione, 230V WTMT MS Pinzette, 80W, 24V RTWMS 030 K Micropunte (2 x 40 W) WSR 211 Riposo di sicurezza con funzione Stop & Go

DATI TECNICI STAZIONE DI SALDATURA WT 1M
<b>Dimensioni L x W x H (mm)</b> 150 x 130 x 101 <b>Dimensioni L x W x H (inch)</b> 5.91 x 5.12 x 3.98
<b>Protezione</b> 230V (mA) T1
<b>Peso (kg)</b> 1,9
<b>Tensione di rete (V/Hz)</b> 230 / 50 120 / 60 100 / 50/60
<b>Alimentazione assorbita (W)</b> 95
<b>Classe di Potenza</b> I, Scatola Antistaticag III, Utensili di Saldatura
<b>Range di temperatura / In Base all'Utensile</b> °C 50 - 450 / 550 °F 150-850 / 950
<b>Precisione della temperatura (°C/°F)</b> ± 9 / ± 17
<b>Stabilità della temperatura (°C/°F)</b> ± 2 / ± 4
<b>Con riserva di modifiche tecniche.</b>

DATI TECNICI WTMT MS MICRO TWEZZERS
<b>Range di temperatura</b> °C 100 - 450 <b>Range di temperatura</b> °F 200 - 850
<b>Alimentazione assorbita</b> 80 W (2 x 40 W)
<b>Tensione di rete (V/Hz)</b> 12V / AC
<b>Tempo di riscaldamento (50°C a 350°C) (120°F a 660°F)</b> 5 sec.
<b>Supporto di sicurezza</b> WSR 211
<b>Tipo di punta, serie</b> RTWMS / RTWPS
<b>Unità di alimentazione</b> WT 1M, WT 2M, WR 3M
<b>Con riserva di modifiche tecniche.</b>

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Ulteriori informazioni