



Lampensockel nach DIN EN 60061-1: SX6s / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: SX6s

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.  
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	Strom Current	Lichtstärke Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
1510135UR3	Red	24V DC	14mA	330mcd	630nm
1510135UG3	Green	24V DC	14mA	2100mcd	525nm
1510135UY3	Yellow	24V DC	14mA	280mcd	587nm
1510135B3	Blue	24V DC	14mA	650mcd	470nm
1510135W3	White Clear	24V DC	14mA	1400mcd	x = 0,31 / y = 0,32
1510135W3D	White Diffuse	24V DC	14mA	700mcd	x = 0,31 / y = 0,32

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature -25°C - +80°C  
Umgebungstemperatur / Ambient temperature -20°C - +60°C  
Spannungstoleranz / Voltage tolerance +10%

**Allgemeiner Hinweis:** Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

**General:** Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.



CML Technologies GmbH & Co. KG  
D-67098 Bad Dürkheim  
(formerly EBT Optronic)

**StarLEDs**  
**T1 3/4 (6mm) MF without protection diode**

				Drawn: <b>J.J.</b>	Ch'd: <b>D.L.</b>	Date: <b>01.12.04</b>
Revision:	Date:	Name:	Scale: <b>2 : 1</b>	Datasheet: <b>1510135xxx</b>		