





Technical specification/

Technische Daten:

Impedance/ <i>Impedanz:</i>	50 Ohm Coaxial contact/ <i>Koaxialkontakt</i>
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i>	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Temperature range/ <i>Temperaturbereich:</i>	- 55 °C ... + 125 °C

Materials/ Werkstoffe:

Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, inner conductor/ <i>Innenleiter:</i> Au over Ni outer conductor/ <i>Aussenleiter:</i> Au over Ni
Insulator/ <i>Isolierkörper:</i>	PBT GF UL 94 V-0, green/ <i>grün</i>
Shell/ <i>Gehäuse:</i>	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ <i>Gewindeeinsatz:</i>	Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/ <i>Metallwinkel:</i>	GD-Zn, Sn over Ni
PCB snap/ <i>PCB Clip:</i>	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ <i>Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:</i>	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
PCB snap for hole diameter/ <i>PCB Clip für Lochdurchmesser:</i>	$\varnothing 3,1 \text{ mm}$
Circuit board thickness/ <i>Leiterplattenstärke:</i>	1,6 mm
PCB hole drillings/ <i>Leiterplattenbohrbild:</i>	see sheet 2/ <i>siehe Seite 2</i>

Snap, press for
fixing on PCB/
Clip, drücken zum
Befestigen auf
der Leiterplatte

PCB snap/
PCB Clip





Threaded insert/
Gewindeeinsatz


Metal bracket/
Metallwinkel

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	3008W8SXX78G40X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	plating, inner conductor/ Veredelung, Innenleiter: plating, outer conductor/ Veredelung, Aussenleiter: mating area/ Steckbereich: termination side/ Anschluss Seite:	50 µin hard gold over min. 50 µin nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel 30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel gold flash over nickel Gold über Nickel
				dim. in mm	D-SUB Combination Female 90° 8W8S with threaded insert, metal bracket and PCB snap D-SUB Combination Buchsenleiste 90° 8W8S mit Gewindeeinsatz, Metallwinkel und PCB Clip
		drawn/ gez.	06.11.2020	Name Lehmenkühler	
		appd./ gepr.	09.11.2020	Name Henneboel	
Index: a Original	scale/ Maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 13K1A6179		DIN-A3	
RoHS compliant/ konform				1 / 2	

CONEC

PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(*Leiterplatten Oberseite*)



				dim. in mm		D-SUB Combination Female 90° 8W8S with threaded insert, metal bracket and PCB snap	
			Date/Datum	Name			
		drawn/gez.	06.11.2020	Lehmenkühler			
		appd./gepr.	09.11.2020	Henneboel		<i>D-SUB Combination Buchsenleiste 90° 8W8S mit Gewindeinsatz, Metallwinkel und PCB Clip</i>	
Index: a Original	scale/Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.: 13K1A6179		DIN-A3	
RoHS compliant/konform						2 / 2	