

apparecchio d'illuminazione con lente



SNL 319 A

tensione di alimentazione
equipaggiamento

alimentatore
cavo d'alimentazione
corpo dell'apparecchio
materiali
superficie
bracci dell'apparecchio
materiali
superficie
peso (netto)
fissaggio

tecnica
comando
copertura lampade
compensazione snodo
classe di protezione
colore corpo lampada
colore bracci
lente; dimensioni
lente; diottrie
particolarità

numero d'ordine

230 V/ 50 Hz

3 x lampada fluorescente compatta TC-S 9 W
tono neutro

alim. convenzionale
ca. 3 m; spina Schuko

materiale plastico
modello antistatico

tubo in acciaio
verniciatura antistatica

circa 4,4 kg

flangia a vite~morsetto (accessorio)~supporto a parete
(accessorio)

commutabile a più livelli

interruttore

schermo; opaco

molla

I

nero


nero

162 x 105


3

controllo della caratteristica luminosa tramite interruttore
a 2 scatti,

112128000



E_{min}: 1987 lx
E_m: 4252 lx
E_{max}: 6096 lx



condizioni di misurazione: d=15cm

