


Stripping dimension/
Kabelvorbereitung:



Technical specification:

Technische Daten:

Frequency Range/
Frequenzbereich: 0 - 2 GHz

Materials/

Werkstoffe:

Contact/
Kontakt: Cu alloy

Insulator/
Isolator: PTFE

Installation specification/

Montagedaten:

For use with cable/
Für Einsatz mit Kabel: RG 174 U
RG 188 A/U
RG 316 U

Crimp-tool
for center contact/
Crimp-Werkzeug
für Innenleiter: 360X10329X




Tool insert/
Werkzeugeinsatz: 360X11059X


Insert cavity/
Einsatznest: 3 (for AWG 30 center
conductor of cable)

Crimp-tool
for crimp ferrule/
Crimp-Werkzeug
für Crimphülse: 360X10519X

Tool insert/
Werkzeugeinsatz: 360X11019X

Insert cavity/
Einsatznest: B, HEX 3.25/.128



Part no. / Art.-Nr.:	Plating Pos. 1/ Veredelung Pos. 1:	Plating Pos. 2/ Veredelung Pos. 2:	Plating Pos. 3/ Veredelung Pos. 3:	Plating Pos. 4, 5, 6, 7/ Veredelung Pos. 4, 5, 6, 7:		
131J23019X	min. 50 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>min. 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	min. 30 µin hard gold over min. 50 µin nickel <i>min. 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel</i>	Nickel plated/ vernickelt	Gold flash over nickel/ <i>Gold über Nickel</i>		
131A23019X	Gold flash over nickel/ <i>Gold über Nickel</i>	Gold flash over nickel/ <i>Gold über Nickel</i>	Nickel plated/ vernickelt	Gold flash over nickel/ <i>Gold über Nickel</i>		
		 dim. in mm	Coaxial Plug Contact 50 Ohm Inner conductor / outer conductor crimp termination 90° Koaxial Stift Kontakt 50 Ohm Innenleiter / Außenleiter Crimpanschluß 90°			
					Date/ Datum	Name
		drawn/ gez.			27.07.17	Lehmenkühler
		appd./ gepr..			27.07.17	Koch
Index: a Original		scale/Maßstab: 4 : 1			dwg no / Z.-nr.: 13K2A053A	DIN- A4 1 / 1
Status: InBearbeitung						
RoHS compliant/ <i>konform</i>						